

16-poort 1U-Rack USB PS/2 KVM-switch met OSD

Productcode: SV1631DUSBGB



Voor een betrouwbaar computerbeheer kunt u met de 16-poortSV1631DUSBGBB 1U-Rack USB PS/2 KVM-switch met OSD maximaal 16 via USB of PS/2 aangesloten computers bedienen met één toetsenbord, muis en monitor.

Voor een optimale controle kunt u met de KVM-switch omschakelen tussen computers door middel van sneltoetsen of druktoetsen op het voorpaneel, en voor nog meer gemak beschikt het over een schermmenu (On-Screen-Display) voor een snelle toegang tot configuratie-opties.

De 16-poort KVM-switch is een toepasselijke aanvulling voor uw serverruimte en kan worden gemonteerd op 1U in een rack of patchkast. Bovendien kan het worden gecombineerd met meerdere KVM-switches voor het bedienen van maximaal 136 computers met behulp van dit ene apparaat.

Deze USB PS/2 KVM-switch van hoge kwaliteit wordt geleverd met 3 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Breid uw colocation/ISP-faciliteit uit met bediening vanaf één locatie en bespaar tijd en geld
- Maak een schaalbare, gestroomlijnde toegang tot uw datacenter of serverpark
- Perfect voor computerbediening in een productielijn om de toegang tot meerdere systemen te vereenvoudigen

- Ideaal voor het testen / inspelen van computers doordat er op de ruimte die meerdere monitoren, toetsenborden en muizen op een bureau innemen wordt bespaard

Eigenschappen

- Sluit computersystemen aan via USB of PS/2
- Onafhankelijk van besturingssysteem – geen installatie van drivers of software nodig
- Automatische scanfunctie van aangesloten computers
- KVM-switches kunnen worden gecombineerd voor een eenvoudige systeemuitbreiding
- Druktoetsen op het voorpaneel en sneltoetsfuncties voor eenvoudige omschakeling
- On-Screen-Display (OSD) met mogelijkheid tot benoemen van aangesloten computers
- USB- en PS/2-aansluitingen voor toetsenbord en muis
- Beveiligingsmogelijkheid via OSD om bepaalde computers met een wachtwoord tegen onbevoegd gebruik te beschermen
- Robuuste, volledig metalen op 1U in rack monteerbare behuizing voor gebruik in ruwe omgevingen en ruimtebesparende kasten

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Audio	Nee
KVM-poorten	16
Ondersteunde platforms	USB en PS/2
PC-videotype	VGA
Multi-monitor	1
Rack-monteerbaar	Ja
Inclusief kabels	Nee
Op elkaar aansluitbaar	Ja

Prestaties



Schermmenu & sneltoetsen	Nee
IP-controle	Nee
Hot-Key Selection	Ja
Maximale analoge resoluties	1920 x 1440 @60hz
Maximum aantal gebruikers	1
Max. op elkaar aansluitbare computers	136
Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk en sneltoetsen
MTBF	158000 uur

Software

Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
--------------------	---

Voeding

Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	0.2 A
Uitgangsspanning	9V DC
Uitgangsstroom	0.6 A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M
Vermogensopname	5.4

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)



Fysieke eigenschappen

Type behuizing	Staal
Lengte product	17.2 in [43.8 cm]
Breedte product	7.1 in [18 cm]
Hoogte product	1.8 in [45 mm]
Gewicht product	6.9 lb [3.1 kg]

Verpakkingsinformatie

Package Length	23.4 in [59.5 cm]
Package Width	3.5 in [88 mm]
Package Height	10.4 in [26.4 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	8.4 lb [3.8 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	Montagebeugels
	Voedingsadapter
	Y-adapter PS/2-toetsenbord en -muis
	16-poort KVM-switch
	Handleiding
	Zelfklevende voetjes

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

