

Switch KVM USB 16 porte, montabile a rack 1U, con OSD

ID prodotto: SV1631DUSBU



Lo switch KVM USB montabile a rack 1U a 16 porte SV1631DUSBU con OSD permette di gestire 16 computer dotati di porta USB da una singola console (tastiera e mouse USB, monitor VGA).

I comodi controlli a pulsante e scelta rapida offrono un passaggio rapido e affidabile tra i computer connessi, mentre le modalità di passaggio manuale e auto-scan e la funzione On Screen Display (OSD) aggiungono più opzioni di controllo.

Progettato per ottimizzare al massimo lo spazio, lo switch KVM USB offre un design piatto 1U adeguato a rack/armadi per apparecchiature server, con staffe incluse, e può essere installato a catena con altri switch KVM, per poter controllare fino a 136 computer tramite questo singolo switch. Le connessioni con cavo sul lato posteriore consentono di eliminare grovigli di cavi e minimizzare le interruzioni nello spazio di lavoro.

Con garanzia StarTech.com di 3 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Lo switch SV1631DUSBU è compatibile solo con cavi USB e VGA 2 in 1 specifici, venduti separatamente. Di seguito è disponibile un elenco dei cavi approvati da StarTech.com:

Cavo KVM 2 in 1 VGA USB ultrasottile da 1,8 m

Cavo KVM 2 in 1 VGA USB ultrasottile da 1,8 m

Cavo KVM 2 in 1 VGA USB ultrasottile da 3 m

Cavo KVM 2 in 1 VGA USB ultrasottile da 4,5 m

Certificazioni, report e compatibilità

## Applicazioni

- Permette di aggiungere una console di gestione alla strumentazione ISP o di server off-site per risparmiare tempo e denaro
- Per creare una soluzione di accesso più efficiente e scalabile in Datacenter o Server Farm
- Perfetto per gestire computer di linee di produzione e per semplificare l'accesso ai sistemi multipli
- Ottimo per il controllo dei computer in fase di test o collaudo, per risparmiare lo spazio sul piano di lavoro necessario per diversi monitor, tastiere e mouse
- Ideale per il controllo di più PC in un ambiente di testing della QA

## Caratteristiche

- Indipendente dal sistema operativo: nessun driver o software necessario
- Funzione di scansione automatica per selezionare i computer in maniera sequenziale
- Possibilità di configurazione a catena per espandere le capacità del sistema
- Commutazione tramite pulsante a pressione su pannello frontale e scelte rapide, per accedere facilmente al computer
- Identifica e seleziona i computer tramite i nomi assegnati utilizzando la funzione OSD
- Connessioni alla console tramite USB
- La sicurezza della funzione OSD permette di proteggere ciascun PC con password
- Configurazione del sistema plug-and-play
- Risoluzioni widescreen supportate: 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1400x1050, 1440x900, 1360x768
- Supportata risoluzione 4: 3: 1920x1440, 1600x1200, 1280x1024, 1024x768
- Combinazione tastiera e mouse USB supportata tramite una singola connessione USB

---

### Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Audio	No
Porte KVM	16

Interfaccia PC	USB
Tipo video PC	VGA
Multimonitor	1
Montaggio a rack	Sì
Cavi inclusi	No
Collegamento a margherita	Sì

---

#### Prestazioni

Supporto OSD e tasti di scelta rapida	Sì
Controllo IP	No
Hot-Key Selection	Sì
Risoluzioni analogiche massime	1920x1440 @60Hz (1920x1200 @60Hz - Wide Screen)
Widescreen supportato	Sì
Numero massimo di utenti	1
Num. massimo di computer in cascata	136
Supporto selezione porte	Pulsante, tasti di scelta rapida e OSD (On Screen Display)
MTBF	158000 Ore

---

#### Connettore/i

Interfacce console	USB Type-A (4 pin) - USB 2.0
	VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)
Connettori host	VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)

---

#### Software

Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
-------------------------------------	---



---

Indicatori

Indicatori LED	Verde - Alimentazione
	Verde - PC online
	Rosso - PC selezionato

---

Alimentazione

Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	0.6A
Tensione di uscita	12V DC
Corrente di uscita	1.5A
Tipo punta centrale	Positivo
Tipo presa	M
Consumo energetico	18

---

Ambientale

Temperatura d'esercizio	5&degC to 40°C (41°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-20&degC to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità	80% RH

---

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio
Larghezza prodotto	21.3 in [54 cm]
Altezza prodotto	1.8 in [45 mm]
Profondità prodotto	7.1 in [18 cm]



Peso prodotto 6.9 lb [3.1 kg]

---

Informazioni confezione

Package Length 18.4 in [46.8 cm]

Package Width 3.5 in [89 mm]

Package Height 10.4 in [26.4 cm]

Peso spedizione (confezione) 7.8 lb [3.5 kg]

---

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione Switch KVM USB 16 porte StarView

Staffe di montaggio

Confezione di viti

Confezione di piedini in gomma

Adattatore di alimentazione

Manuale utente

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

