

16-poort 1U-Rack USB KVM-switch met OSD

Productcode: SV1631DUSBU



Met de SV1631DUSBU 16-poort 1U-Rack KVM-switch met OSD kunt u 16 computers via USB bedienen vanaf een enkele console (USB-toetsenbord, USB-muis, VGA-monitor).

Handige bediening mer drukknop en sneltoetsen zorgt ervoor dat er snel en betrouwbaar kan worden omgeschakeld tussen de aangesloten computers, zowel handmatig als automatisch, of via een schermmenu (On-Screen-Display / OSD).

De USB KVM-switch is slank uitgevoerd en ontworpen om zo weinig mogelijk ruimte in te nemen en precies te passen in een serverrack met de meegeleverde montagebeugels. Het kan met andere KVM-switches worden verbonden voor het bedienen van maximaal 136 computers via deze ene schakelaar. Kabelaansluitingen aan de achterzijde voorkomen een wirwar van kabels en zorgen voor een verzorgde werkruimte.

De SV1631DUSBU werkt alleen met specifieke 2-in-1 VGA- en USB-kabels (apart verkrijgbaar); hieronder vindt u een lijst met door StarTech.com goedgekeurde kabels:

1,8 m ultradunne USB VGA 2-in-1 KVM-kabel

1,8 m ultradunne USB VGA 2-in-1 KVM-kabel

3 m ultradunne USB VGA 2-in-1 KVM-kabel

4,5 m ultradunne USB VGA 2-in-1 KVM-kabel

Met 3 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Breid uw colocation/ISP-faciliteit uit met bediening vanaf één locatie en bespaar tijd en geld
- Een schaalbare, gestroomlijnde bedieningsmogelijkheid in uw datacenter of serverpark
- Perfect voor computerbediening in een productielijn om de toegang tot meerdere systemen te vereenvoudigen
- Ideaal voor het testen / inspelen van computers doordat er op de ruimte die meerdere monitoren, toetsenborden en muizen op een bureau innemen wordt bespaard
- Ideaal voor de bediening van meerdere pc's in een testomgeving voor kwaliteitsborging

Eigenschappen

- Onafhankelijk van besturingssysteem - geen installatie van drivers of software nodig
- Automatische scanfunctie selecteert automatisch de computer
- KVM-switches kunnen worden gecombineerd voor een eenvoudige systeemuitbreiding
- Druktoets op het voorpaneel en omschakeling per sneltoets voor een eenvoudige toegang tot de computer
- Identificeert en selecteert computers op toegewezen naam via het schermmenu
- USB-console-aansluitingen
- Via het schermmenu kan iedere pc worden beveiligd met een wachtwoord
- Plug-and-play systeemconfiguratie
- Ondersteunde breedbeeldresoluties: 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1400x1050, 1440x900, 1360x768
- Ondersteunde 4:3-resoluties: 1920x1440, 1600x1200, 1280x1024, 1024x768
- USB toetsenbord/muis-combinatie ondersteund via één USB-aansluiting

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Audio	Nee
KVM-poorten	16

Ondersteunde platforms	USB
PC-videotype	VGA
Multi-monitor	1
Rack-monteerbaar	Ja
Inclusief kabels	Nee
Op elkaar aansluitbaar	Ja

Prestaties

Schermmenu & sneltoetsen	Ja
IP-controle	Nee
Hot-Key Selection	Ja
Maximale analoge resoluties	1920x1440 @60Hz (1920x1200 @60Hz - Wide Screen)
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Maximum aantal gebruikers	1
Max. op elkaar aansluitbare computers	136
Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk, sneltoetsen en schermmenu (OSD, On Screen Display)
MTBF	158000 uur

Connector(en)

Console-aansluiting(en)	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
	VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
Hostaansluitingen	VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)

Software



Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required

Indicatoren

LED-indicatoren	Groen - Power
	Groen - PC online
	Rood - PC geselecteerd

Voeding

Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	0.6A
Uitgangsspanning	12V DC
Uitgangsstroom	1.5A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M
Vermogensopname	18

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid	80% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Breedte product	21.3 in [54 cm]
Hoogte product	1.8 in [45 mm]
Diepte product	7.1 in [18 cm]
Gewicht product	6.9 lb [3.1 kg]

Verpakkingsinformatie

Package Length	18.4 in [46.8 cm]
Package Width	3.5 in [89 mm]
Package Height	10.4 in [26.4 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	7.8 lb [3.5 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	StarView 16-poort USB KVM-switch
	Montagebeugels
	Pakje met bevestigingsschroeven
	Pakje rubberen voetjes
	Voedingsadapter
	Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

