

1U hyllmonterad USB KVM-switch med 16 portar och OSD

Produkt ID: SV1631DUSBU



Den SV1631DUSBU 1U hyllmonterbara USB KVM-switchen med 16 portar och OSD låter dig kontrollera 16 USB-datorer från en enda konsol (USB-tangentbord, USB-mus, VGA-skärm).

Behändiga knappar och genvägsfunktioner ger snabb och pålitlig växling mellan anslutna datorer och växlingslägena manuell och auto scan samt visning på skärmen (OSD) ger ännu mer kontroll.

USB KVM-switchen är designad att garantera maximal yteffektivitet och har en slimmad 1U-design som enkelt får plats i hyllan/skåpet för serverutrustning med de medföljande fästena samt kan överlappas med flera KVM-switchar för att ge kontroll över upp till 136 datorer från en enda switch. Bakre kabelanslutningar hjälper till att eliminera sladdhärvor och minimerar störningar på arbetsplatsen.

Täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

SV1631DUSBU fungerar bara med särskilda 2-i-1 VGA- och USB-kablar (säljs separat). Se nedan en förteckning över kablar som är godkända av StarTech.com:

1,8 m ultratunn USB VGA 2-i-1 KVM-kabel

1,8 m ultratunn USB VGA 2-i-1 KVM-kabel

3 m ultratunn USB VGA 2-i-1 KVM-kabel

4,5 m ultratunn USB VGA 2-i-1 KVM-kabel

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

## Användning

- Lägg till en enda konsoladministration till din ISP/samplacerade inrättning för att spara tid och pengar
- Skapa en skalbar, underlättande åtkomstlösning i ditt datacenter eller serverkluster
- Perfekt för datorkontroll vid tillverkningslinjer med enkel åtkomst till multipla system
- Passar för PC-test/datorkontroll med inbränning vilket sparar det skrivbordsutrymme som behövs för flera skärmar, tangentbord och möss
- Idealisk för kontroll över multipla datorer inom QA-testning

## Funktioner

- OS-oberoende - Ingen mjukvara eller drivrutin behövs
- Auto Scan-funktionen väljer automatiskt datorn sekventiellt
- Överlappningskonfigurationen utökar systemets kapacitet
- Växling med knapp på frontpanelen och genvägscommandon ger enkel datoråtkomst
- Identifierar och väljer datorer baserat på namnen som tilldelats via OSD
- USB konsolanslutningar
- OSD-säkerhet lösenordsskyddar varje dator
- Systemkonfiguration med plug-and-play
- Stödda bredbildsupplösningar: 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1400x1050, 1440x900, 1360x768
- Stödda 4: 3-upplösningar: 1920x1440, 1600x1200, 1280x1024, 1024x768
- Kombo med USB-tangentbord och -mus på en USB-anslutning stöds

---

### Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
Audio	Nej
KVM-portar	16
PC-gränssnitt	USB

PC-videotyp	VGA
Flera skärmar	1
Hyllmonterbar	Ja
Medföljande kablar	Nej
Kedjekoppling	Ja

---

#### Prestanda

Skärmvisning (OSD) & stöd för snabbtangenter	Ja
IP-kontroll	Nej
Hot-Key Selection	Ja
Maximal analog upplösning	1920x1440 @60Hz (1920x1200 @60Hz - Wide Screen)
Stöd för widescreen	Ja
Maximalt antal användare	1
Maximalt antal överlappade datorer	136
Stöd för portval	Tryckknapp, genvägskommandon och OSD (visning på skärmen)
Medeltid mellan fel (MTBF)	158000 hours

---

#### Kontakt(er)

Konsolgränssnitt	USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 VGA (15-stifts, High Density D-Sub)
Värdkontakter	VGA (15-stifts, High Density D-Sub)

---

#### Mjukvara

OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
-------------------	-------------------------------------------------

---

## Indikatorer

LED-indikatorer	Grön – ström
	Grön - Dator online
	Röd - Dator vald

---

## Ström

Power Source	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	0.6A
Utspänning	12V DC
Utström	1.5A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	M
Strömförbrukning	18

---

## Miljö

Drifttemperatur	5&degC to 40°C (41°F to 104°F)
Förvaringstemperatur	-20&degC to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet	80% RH

---

## Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Stål
Produktbredd	21.3 in [54 cm]
Produkthöjd	1.8 in [45 mm]
Produktdjup	7.1 in [18 cm]
Produktvikt	6.9 lb [3.1 kg]

---

## Förpackning

Package Length	18.4 in [46.8 cm]
----------------	-------------------

Package Width	3.5 in [89 mm]
Package Height	10.4 in [26.4 cm]
Fraktvikt (förpackning)	7.8 lb [3.5 kg]

---

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	USB KVM-switch med 16 portar
	Monteringsfästen
	Påse med skruvar
	Paket gummifötter
	Strömadapter
	Användarhandbok

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

