

Kit de commutateur KVM USB à montage sur rack 1U 16 ports avec affichage à l'écran et câbles

N° de produit: SV1631DUSBK



Le kit de commutateur KVM USB à montage sur rack 1U 16 ports avec affichage à l'écran et câbles SV1631DUSBK offre un commutateur KVM complet, prêt à l'emploi, qui comprend tous les câbles et accessoire requis pour connecter 16 serveurs ou PC pour une configuration pratique et simple. Le commutateur KVM USB est un outil de gestion d'ordinateurs fiable qui vous permet de commander jusqu'à 16 ordinateurs connectés par USB à partir d'un seul ensemble clavier/souris/écran, fournissant un contrôle maximal par le biais des raccourcis clavier et des boutons-poussoirs en façade, avec un affichage à l'écran plus pratique pour une configurabilité accrue. Ajout adapté aux applications des salles de serveurs, ce commutateur 16 ports peut être monté sur un rack 1U et peut être installé en cascade avec plusieurs commutateurs KVM pour contrôler jusqu'à 136 ordinateurs à partir d'un seul commutateur.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Gérez efficacement vos batteries de serveurs à partir d'une seule console

- Utile dans les laboratoires d'assurance qualité logicielle où les tests sont effectués sur plusieurs systèmes d'exploitation
- Solution idéale pour les tests de PC/le contrôle d'ordinateurs en rodage fonctionnel, évitant les coûts engendrés par l'achat de périphériques supplémentaires
- Contrôle central de plusieurs systèmes dans un centre de données
- Gestion des systèmes dans les colocalisations/FAI
- Commande et gestion par ordinateur des chaînes de fabrication

Spécifications techniques

- Le paquet comprend 16 câbles KVM USB 1,8 m
- Kit clavier et souris USB pris en charge via 1 connexion USB
- L'option de sécurité d'affichage à l'écran permet de protéger certains ports du commutateur KVM par mot de passe contre toute utilisation non autorisée
- La fonction de balayage automatique passe automatiquement d'un ordinateur connecté à l'autre de façon séquentielle
- La configuration en cascade permet d'augmenter la capacité du système
- Les raccourcis clavier permettent d'accéder facilement aux ordinateurs
- Identification et sélection des ordinateurs grâce aux noms attribués
- Configuration du système par installation plug-and-play

Matériel

Politique de garantie	3 Years
Prise en charge audio	Non
Nombre de ports KVM	16
Plateformes prises en charge	USB
Type de vidéo du PC	VGA
Prise en charge écran double	1

Montage sur bâti	Oui
Câbles inclus	Oui
Mode cascade	Oui

Performance

Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi	Oui
Contrôle IP KVM	Non
Hot-Key Selection	Oui
Résolutions analogiques max.	1920 x 1440@60Hz (1920 x 1200@60Hz - Wide Screen)
Prise en charge grand écran	Oui
Nombre max. d'utilisateurs	1
Ordinateurs mode cascade max.	136
Prise en charge sélection de port	Bouton-poussoir, raccourcis clavier et OSD (affichage à l'écran)
MTBF	158000 heures

Connecteur(s)

Interface(s) console	2 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)
	1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)
Connecteurs hôte	16 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	OS independent; No software or drivers required
--------------------------------------	---

Indicateurs

Indicateurs lumineux	16 - Vert - PC en ligne
	1 - Vert - Alimentation

16 - Rouge - PC sélectionné

Alimentation

Source d'alimentation	Adaptateur secteur inclus
Tension d'entrée	100 - 240 AC
Courant d'entrée	0.6A
Tension de sortie	12V DC
Courant de sortie	1.5A
Center Tip Polarity	Positif
Type de prise	M
Consommation électrique	18

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humidité	Humidité relative de 0~80 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Acier
Longueur du produit	17.2 in [43.8 cm]
Largeur du produit	7.1 in [18.0 cm]
Hauteur du produit	1.8 in [4.5 cm]
Profondeur du produit	7.5 in [190 mm]
Poids du produit	5.3 lb [2.4 kg]

Informations

d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	10.6 in [26.9 cm]
Package Width	27.6 in [70.1 cm]
Package Height	5.1 in [12.9 cm]
Poids brut	12.8 lb [5.8 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Switch KVM USB VGA à 16 ports
	2 - Supports de fixation
	16 - Câbles KVM USB VGA 2 en 1 1,8 m
	1 - Ensemble de vis
	4 - Patins protecteurs
	1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / EU / GB / AU)
	1 - Manuel d'instruction

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis