

Kit de commutateur KVM USB à montage sur rack 1U 16 ports avec affichage à l'écran et câbles

N° de produit: SV1631DUSBK



Le kit de commutateur KVM USB à montage sur rack 1U 16 ports avec affichage à l'écran et câbles SV1631DUSBK offre un commutateur KVM complet, prêt à l'emploi, qui comprend tous les câbles et accessoire requis pour connecter 16 serveurs ou PC pour une configuration pratique et simple. Le commutateur KVM USB est un outil de gestion d'ordinateurs fiable qui vous permet de commander jusqu'à 16 ordinateurs connectés par USB à partir d'un seul ensemble clavier/souris/écran, fournissant un contrôle maximal par le biais des raccourcis clavier et des boutons-poussoirs en façade, avec un affichage à l'écran plus pratique pour une configurabilité accrue. Ajout adapté aux applications des salles de serveurs, ce commutateur 16 ports peut être monté sur un rack 1U et peut être installé en cascade avec plusieurs commutateurs KVM pour contrôler jusqu'à 136 ordinateurs à partir d'un seul commutateur. Bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Gestion des systèmes dans les colocalisations/FAI
- Contrôle central de plusieurs systèmes dans un centre de données
- Commande et gestion par ordinateur des chaînes de fabrication
- Solution idéale pour les tests de PC/le contrôle d'ordinateurs en rodage fonctionnel, évitant les coûts engendrés par l'achat de périphériques supplémentaires

- Gérez efficacement vos batteries de serveurs à partir d'une seule console
- Utile dans les laboratoires d'assurance qualité logicielle où les tests sont effectués sur plusieurs systèmes d'exploitation

Spécifications techniques

- La fonction de balayage automatique passe automatiquement d'un ordinateur connecté à l'autre de façon séquentielle
- La configuration en cascade permet d'augmenter la capacité du système
- Les raccourcis clavier permettent d'accéder facilement aux ordinateurs
- Identification et sélection des ordinateurs grâce aux noms attribués
- L'option de sécurité d'affichage à l'écran permet de protéger certains ports du commutateur KVM par mot de passe contre toute utilisation non autorisée
- Configuration du système par installation plug-and-play
- Kit clavier et souris USB pris en charge via 1 connexion USB
- Le paquet comprend 16 câbles KVM USB 1,8 m

Matériel

Politique de garantie	3 Years
Prise en charge audio	Non
Nombre de ports KVM	16
Plateformes prises en charge	USB
Type de vidéo du PC	VGA
Prise en charge écran double	1
Montage sur bâti	Oui
Câbles inclus	Oui
Mode cascade	Oui

Performance



Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi	Oui
Contrôle IP KVM	Non
Hot-Key Selection	Oui
Résolutions analogiques max.	1920 x 1440@60Hz (1920 x 1200@60Hz - Wide Screen)
Prise en charge grand écran	Oui
Nombre max. d'utilisateurs	1
Ordinateurs mode cascade max.	136
Prise en charge sélection de port	Bouton-poussoir, raccourcis clavier et OSD (affichage à l'écran)
MTBF	158000 heures

Connecteur(s)

Interface(s) console	VGA (15 broches , D-Sub haute densité)
	USB Type-A (4 broches) USB 2.0
Connecteurs hôte	VGA (15 broches , D-Sub haute densité)

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	OS independent; No software or drivers required
--------------------------------------	---

Indicateurs

Indicateurs lumineux	Vert - PC en ligne
	Vert - Alimentation
	Rouge - PC sélectionné

Alimentation

Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
Tension d'entrée	100 - 240 AC



Tension de sortie	9V DC
Courant de sortie	1A
Center Tip Polarity	Positif
Consommation électrique	9

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humidité	Humidité relative de 0~80 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Acier
Largeur du produit	17.3 in [44 cm]
Hauteur du produit	1.8 in [45 mm]
Profondeur du produit	7.5 in [19 cm]
Poids du produit	5.3 lb [2.4 kg]

Informations d'emballage

Package Length	23.3 in [59.3 cm]
Package Width	10.4 in [26.3 cm]
Package Height	4.7 in [12 cm]
Poids brut	13.4 lb [6.1 kg]

Contenu du paquet



Inclus dans le paquet Supports de fixation

Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / EU /
GB / AU)

Switch KVM USB VGA à 16 ports

Manuel d'instruction

Câbles KVM USB VGA 2 en 1 1,8 m

Ensemble de vis

Patins protecteurs

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

