

Kit Switch KVM USB montabile a rack 1U 16 porte con funzione OSD e cavi

ID prodotto: SV1631DUSBUK



Il kit switch KVM USB montabile a rack 1U 16 porte con funzione OSD e cavi SV1631DUSBUK prevede uno switch KVM completo, con tutti i cavi e gli accessori richiesti compresi e pronti all'uso, per una connessione a 16 server o PC semplice e conveniente. Lo switch KVM USB rappresenta uno strumento affidabile di gestione del computer, che permette di controllare fino a 16 computer connessi via USB da una sola tastiera, un solo mouse e un solo monitor, offrendo il massimo controllo grazie alla commutazione basata su comandi di scelta rapida o pulsanti posizionati sul pannello frontale, con la configurabilità e la convenienza aggiuntiva di un display on-screen (OSD). Un'adeguata soluzione aggiuntiva per le operazioni nelle stanze server, lo switch a 16 porte può essere montato su rack in una unità di spazio in armadietto e può essere collegato a catena con altri switch KVM per controllare fino a 136 computer da questo singolo switch.

Certificazioni, report e compatibilità













Applicazioni

- Per gestire efficacemente server farm da una singola console
- Utile nei laboratori di QA del software, dove si eseguono test su più piattaforme



- Ottimo per il controllo dei computer in fase di test o collaudo, senza costi per periferiche aggiuntive
- Controllo centrale per sistemi multipli in data center
- Per la gestione di sistemi in coubicazioni/strumentazioni ISP
- Controllo e gestione di computer in linee di produzione

Caratteristiche

- La confezione include 16 cavi KVM USB da 1,8 m
- Combinazione di tastiera e mouse USB supportata tramite 1 connessione USB
- La sicurezza della funzione OSD permette di proteggere ciascuna porta KVM con password, impedendo l'utilizzo a persone non autorizzate
- Funzione di scansione automatica per selezionare i computer connessi in maniera sequenziale
- Possibilità di configurazione a catena per espandere le capacità del sistema
- Le funzioni di scelta rapida permettono di accedere con facilità al computer
- Identifica e seleziona i computer tramite i nomi assegnati
- Configurazione del sistema plug-and-play

Hardware			
	Norme di garanzia	3 Years	
	Audio	No	
	Porte KVM	16	
	Interfaccia PC	USB	
	Tipo video PC	VGA	
	Multimonitor	1	
	Montaggio a rack	Sì	
	Cavi inclusi	Sì	
	Collegamento a margherita	Sì	





Prestazioni		
	Supporto OSD e tasti di Sì scelta rapida	
	Controllo IP	No
	Hot-Key Selection	Sì
	Risoluzioni analogiche massime	1920 x 1440@60Hz (1920 x 1200@60Hz - Wide Screen)
	Widescreen supportato	Sì
	Numero massimo di utenti	1
	Num. massimo di computer in cascata	136
	Supporto selezione porte	Pulsante, tasti di scelta rapida e OSD (On Screen Display)
	MTBF	158000 Ore
Connettore/i		
	Interfacce console	2 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
		1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)
	Connettori host	16 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)
Software		
	Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
Indicatori		
	Indicatori LED	16 - Verde - PC online
		1 - Verde - Alimentazione
		16 - Rosso - PC selezionato
Alimentazione		

Fonte di Alimentazione Adattatore CA incluso



Tensione ingresso 100 - 240 AC

Corrente ingresso 0.6A

Tensione di uscita 12V DC

Corrente di uscita 1.5A

Tipo punta centrale Positivo

Tipo presa M

Consumo energetico 18

Ambientale

Temperatura

d'esercizio

5°C to 40°C (41°F to 104°F)

Temperatura di

conservazione

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Umidità 0~80% RH

Caratteristiche fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Acciaio

Lunghezza prodotto 17.2 in [43.8 cm]

Larghezza prodotto 7.1 in [18.0 cm]

Altezza prodotto 1.8 in [4.5 cm]

Profondità prodotto 7.5 in [190 mm]

Peso prodotto 5.3 lb [2.4 kg]

Informazioni confezione

Quantità confezione 1

Lunghezza Confezione 10.6 in [26.9 cm]

Package Width 27.6 in [70.1 cm]



	Package Height	5.1 in [12.9 cm]
	Peso spedizione (confezione)	12.8 lb [5.8 kg]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Switch KVM USB 16 porte
		2 - Staffe di montaggio
		16 - Cavi KVM VGA USB 2 in 1 1,8 m
		1 - Kit viti
		4 - piedini
		1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/EU/UK/AU)
		1 - Manuale di istruzioni

^{*} L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.