

Kit Switch KVM USB montabile a rack 1U 16 porte con funzione OSD e cavi

ID prodotto: SV1631DUSBK



Il kit switch KVM USB montabile a rack 1U 16 porte con funzione OSD e cavi SV1631DUSBK prevede uno switch KVM completo, con tutti i cavi e gli accessori richiesti compresi e pronti all'uso, per una connessione a 16 server o PC semplice e conveniente. Lo switch KVM USB rappresenta uno strumento affidabile di gestione del computer, che permette di controllare fino a 16 computer connessi via USB da una sola tastiera, un solo mouse e un solo monitor, offrendo il massimo controllo grazie alla commutazione basata su comandi di scelta rapida o pulsanti posizionati sul pannello frontale, con la configurabilità e la convenienza aggiuntiva di un display on-screen (OSD). Un'adeguata soluzione aggiuntiva per le operazioni nelle stanze server, lo switch a 16 porte può essere montato su rack in una unità di spazio in armadietto e può essere collegato a catena con altri switch KVM per controllare fino a 136 computer da questo singolo switch. Con garanzia StarTech.com di 3 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Per gestire efficacemente server farm da una singola console
- Utile nei laboratori di QA del software, dove si eseguono test su più piattaforme
- Ottimo per il controllo dei computer in fase di test o collaudo, senza costi per periferiche aggiuntive
- Controllo centrale per sistemi multipli in data center
- Per la gestione di sistemi in cubazioni/strumentazioni ISP

- Controllo e gestione di computer in linee di produzione

Caratteristiche

- La confezione include 16 cavi KVM USB da 1,8 m
- Combinazione di tastiera e mouse USB supportata tramite 1 connessione USB
- La sicurezza della funzione OSD permette di proteggere ciascuna porta KVM con password, impedendo l'utilizzo a persone non autorizzate
- Funzione di scansione automatica per selezionare i computer connessi in maniera sequenziale
- Possibilità di configurazione a catena per espandere le capacità del sistema
- Le funzioni di scelta rapida permettono di accedere con facilità al computer
- Identifica e seleziona i computer tramite i nomi assegnati
- Configurazione del sistema plug-and-play

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Audio	No
Porte KVM	16
Interfaccia PC	USB
Tipo video PC	VGA
Multimonitor	1
Montaggio a rack	Sì
Cavi inclusi	Sì
Collegamento a margherita	Sì

Prestazioni

Supporto OSD e tasti di scelta rapida	Sì
Controllo IP	No



Hot-Key Selection	Sì
Risoluzioni analogiche massime	1920 x 1440@60Hz (1920 x 1200@60Hz - Wide Screen)
Widescreen supportato	Sì
Numero massimo di utenti	1
Num. massimo di computer in cascata	136
Supporto selezione porte	Pulsante, tasti di scelta rapida e OSD (On Screen Display)
MTBF	158000 Ore

Connettore/i

Interfacce console	VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) USB Type-A (4 pin) - USB 2.0
Connettori host	VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)

Software

Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
-------------------------------------	---

Indicatori

Indicatori LED	Verde - PC online Verde - Alimentazione Rosso - PC selezionato
----------------	--

Alimentazione

Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Tensione di uscita	9V DC
Corrente di uscita	1A



Tipo punta centrale Positivo

Consumo energetico 9

Ambientale

Temperatura d'esercizio 5°C to 40°C (41°F to 104°F)

Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Umidità 0~80% RH

Caratteristiche fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Acciaio

Larghezza prodotto 17.3 in [44 cm]

Altezza prodotto 1.8 in [45 mm]

Profondità prodotto 7.5 in [19 cm]

Peso prodotto 5.3 lb [2.4 kg]

Informazioni confezione

Package Length 23.3 in [59.3 cm]

Package Width 10.4 in [26.3 cm]

Package Height 4.7 in [12 cm]

Peso spedizione (confezione) 13.4 lb [6.1 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione Switch KVM USB 16 porte

Staffe di montaggio

Cavi KVM VGA USB 2 in 1 1,8 m



Kit viti

piedini

Adattatore di alimentazione universale (NA/EU/UK/AU)

Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

