

Conmutador Switch KVM 1U con OSD y Cables de 16 puertos USB A VGA HD15

ID del Producto: SV1631DUSBK



El Kit KVM USB de 16 puertos de Montaje en Rack 1U con OSD y Cables, SV1631DUSBK incluye un conmutador KVM completamente equipado con los cables y accesorios necesarios para conectarlo a 16 servidores o PCs rápidamente haciendo de la configuración una tarea muy simple.

El KVM USB constituye una herramienta de gestión de ordenadores confiable que permite controlar hasta 16 computadoras con conexión USB desde un único teclado, mouse y monitor, ofreciendo máximo control mediante conmutación basada en comandos de acceso directo o botones y con la ventaja adicional de un práctico Menú en Pantalla OSD.

Un complemento ideal para las operaciones de administración de las salas de servidores, el conmutador de 16 puertos se puede montar en un rack ocupando solamente 1U de espacio en el gabinete y se puede conectar en cascada a múltiples conmutadores KVM para controlar hasta 136 ordenadores desde este único conmutador.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- De utilidad para administrar eficazmente una torre de servidores desde una única consola
- Para laboratorios de control de calidad de software donde se llevan a cabo pruebas en múltiples plataformas
- Excelente para el control computarizado de pruebas /burn-in de sistemas evitando el gasto de comprar periféricos adicionales
- Control central de múltiples sistemas en un Centro de Datos
- Administración de sistemas en instalaciones de Co-location/ISP
- Administración y control computarizado de líneas de producción

Características

- Incluye cables KVM USB 16x 6 pies
- Soporta el combo Mouse y Teclado USB en una única conexión USB
- Opción de seguridad por contraseña a través del menú en pantalla para proteger los puertos KVM seleccionados contra el uso no autorizado
- Función Auto-scan para conmutar automáticamente entre las computadoras conectadas de forma secuencial
- Configuración en cascada para ampliar las funciones del sistema
- Teclas de acceso directo para acceder fácilmente a los equipos
- Identificación y selección de las computadoras en base a nombres asignados
- Configuración del sistema a través de plug-and-play

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Soporte de Audio	No
Cantidad de Puertos KVM	16
Plataformas Admitidas	USB
Tipo de Video PC	VGA
Soporte de Pantalla Doble	1

Montaje en Rack	Sí
Cables Incluidos	Sí
Sistema En Cascada	Sí

Rendimiento

Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo	Sí
Control IP KVM	No
Hot-Key Selection	Sí
Resolución Analógica Máxima	1920 x 1440@60Hz (1920 x 1200@60Hz - Wide Screen)
Pantalla Plana Soportada	Sí
Cantidad Máxima de Usuarios	1
Cantidad Máxima de Ordenadores en Cascada	136
Soporte para Selección de Puertos	Botón Pulsador, Teclas de Acceso Directo y OSD (Menú en Pantalla)
MTBF	158000 horas

Conector(es)

Interfaz(ces) de Consola	2 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
Conectores del Host	16 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

Software

Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

Indicadores

Indicadores LED	16 - Verde - PC Online
-----------------	------------------------

1 - Verde - Encendido

16 - Rojo - PC Seleccionada

Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Corriente de Entrada	0.6A
Tensión de Salida	12V DC
Alimentación de Salida	1.5A
Polaridad Central	Positivo
Tipo de Enchufe	M
Consumo de Energía	18

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humedad	HR 0~80%

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero
Longitud del Producto	17.2 in [43.8 cm]
Ancho del Producto	7.1 in [18.0 cm]
Altura del Producto	1.8 in [4.5 cm]
Profundidad del Producto	7.5 in [190 mm]
Peso del Producto	5.3 lb [2.4 kg]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	10.6 in [26.9 cm]
Ancho de la Caja	27.6 in [70.1 cm]
Altura de la Caja	5.1 in [12.9 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	12.8 lb [5.8 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Conmutador KVM USB de 16 Puertos
	2 - Soportes de montaje
	16 - Cables KVM USB VGA 2 en 1 - 1,8 metros
	1 - Kit de Tornillos
	4 - patas de goma
	1 - Adaptador Universal de Alimentación (NA/RU/UE/AUS)
	1 - Manual de Instrucciones

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.