

## 16-poort 1U-Rack USB KVM-switch met OSD en Bekabeling

Productcode: SV1631DUSBK



De SV1631DUSBK 16-poort 1U-rack USB KVM-switch Set met OSD en Bekabeling biedt u een goed uitgeruste KVM-switch en alle benodigde kabels en accessoires om meteen een verbinding te kunnen leggen met 16 servers of pc's, wat de installatie gemakkelijk en eenvoudig maakt. De USB KVM-switch is een betrouwbare oplossing voor computerbeheer waarmee u maximaal 16 via USB aangesloten computers kunt bedienen vanaf één toetsenbord, muis en beeldscherm. U kunt omschakelen via sneltoetsen op het toetsenbord of druktoetsen op het voorpaneel en biedt ook een handig schermmenu (OSD, on-screen display) voor de instellingen. De 16-poort KVM-switch is een toepasselijke aanvulling voor uw serverruimte en kan worden gemonteerd op 1U in een rack of patchkast. Bovendien kan het worden gecombineerd met meerdere KVM-switches voor het bedienen van maximaal 136 computers met behulp van dit ene apparaat. Met 3 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Beheer uw serverpark efficiënt vanaf een enkele console
- Nuttig in testlaboratoria voor software waar meerdere besturingssystemen worden gebruikt
- Ideaal voor het testen / inbranden van computers en bespaart de kosten extra randapparatuur te moeten aanschaffen
- Centrale bediening van meerdere systemen in een datacenter
- Systeembeheer voor collocatie / internetproviders

- Beheer en bediening van computers in een productielijn

## Eigenschappen

- Wordt geleverd met 16 stuks 1,80m lange USB KVM-kabels
- USB toetsenbord/muis-combinatie ondersteund via één USB-aansluiting
- Beveiligingsmogelijkheid via OSD om bepaalde KVM-poorten met een wachtwoord tegen ongevoegd gebruik te beschermen
- Automatische scanfunctie schakelt automatisch tussen de aangesloten PC's
- KVM-switches kunnen worden gecombineerd voor een eenvoudige systeembuitbreiding
- Sneltoetsfunctionaliteit zorgt voor een snelle computertoegang
- Identificeert en selecteert computers op toegewezen naam
- Plug-and-play systeemconfiguratie

---

### Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Audio	Nee
KVM-poorten	16
Ondersteunde platforms	USB
PC-videotype	VGA
Multi-monitor	1
Rack-monteerbaar	Ja
Inclusief kabels	Ja
Op elkaar aansluitbaar	Ja

---

### Prestaties

Schermmenu & sneltoetsen	Ja
--------------------------	----



IP-controle	Nee
Hot-Key Selection	Ja
Maximale analoge resoluties	1920 x 1440@60Hz (1920 x 1200@60Hz - Wide Screen)
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Maximum aantal gebruikers	1
Max. op elkaar aansluitbare computers	136
Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk, sneltoetsen en schermmenu (OSD, On Screen Display)
MTBF	158000 uur

---

#### Connector(en)

Console-aansluiting(en)	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
	VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
Hostaansluitingen	VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)

---

#### Software

Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
--------------------	---

---

#### Indicatoren

LED-indicatoren	Groen - PC online
	Groen - Power
	Rood - PC geselecteerd

---

#### Voeding

Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Uitgangsspanning	9V DC



Uitgangsstroom	1A
Polariteit pin midden	Positief
Vermogensopname	9

---

#### Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	5&degC to 40°C (41°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-20&degC to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid	0% - 80% rel. luchtvochtigheid

---

#### Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Lengte product	17.2 in [43.8 cm]
Breedte product	7.1 in [18.0 cm]
Hoogte product	1.8 in [45.0 mm]
Diepte product	7.5 in [19 cm]
Gewicht product	5.3 lb [2.4 kg]

---

#### Verpakkingsinformatie

Package Length	23.3 in [59.3 cm]
Package Width	10.4 in [26.3 cm]
Package Height	4.7 in [12.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	13.4 lb [6.1 kg]

---

#### Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	StarView 16-poort USB KVM-switch
	Montagebeugels
	1,80m 2-in-1 USB VGA KVM-kabels



Set schroeven

Zelfklevende voetjes

Universele voedingsadapter (US/EU/GB/AU)

Handleiding

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

