

1U hyllmonterbart USB KVM-switch-paket med 16 portar, OSD och kablar

Produkt ID: SV1631DUSBK



SV1631DUSBK USB KVM-switch-paketet med OSD och kablar för 1U-hyllmontering med 16 portar har en välutrustad KVM-switch som innehåller alla kablar och tillbehör som behövs för att enkelt och bekvämt ansluta till 16 servrar eller datorer direkt ur lådan.

USB KVM:en är ett pålitligt datorhanteringsverktyg som låter dig kontrollera upp till 16 USB-anslutna datorer från en enda uppsättning av tangentbord, mus och skärm samt ger maximal kontroll över växlingar med genvägscommandon och knappar på frontpanelen samt en behändig OSD.

Switchen med 16 portar passar bra i serverrum och kan hyllmonteras i 1U-utrymmen samt överlappas med flera KVM-switchar för att få kontroll över upp till 136 datorer från en enda switch.

Täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Systemhantering i ISP-/samplacerade inrättningar
- Central kontroll för multipla system i ett datacenter
- Datorkontroll och -hantering vid tillverkningslinjer
- Perfekt för PC-test/ datorkontroll med inbränning och man slipper kostnader för köp av extra kringutrustning

- Hantera dina serverkluster effektivt från en enda konsol
- Användbart vid QA-test av mjukvara då man testat över flera plattformar

Funktioner

- Auto scan-funktionen växlar automatiskt mellan anslutna datorer sekventiellt
- Överlappningskonfigurationen utökar systemets kapacitet
- Genvägskommandon ger enkel datoråtkomst
- Identifierar och väljer datorer baserat på tilldelade namn
- OSD-säkerhetsalternativ tillåter valda KVM-portar att lösenordsskyddas från obehöriga
- Systemkonfiguration med plug-and-play
- Kombo med USB-tangentbord och -mus på 1 USB-anslutning stöds
- 16x 1,8 m USB KVM-kablar medföljer

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
Audio	Nej
KVM-portar	16
PC-gränssnitt	USB
PC-videotyp	VGA
Flera skärmar	1
Hyllmonterbar	Ja
Medföljande kablar	Ja
Kedjekoppling	Ja

Prestanda

Skärmvisning (OSD) & Ja
stöd för
snabbtangenter



IP-kontroll	Nej
Hot-Key Selection	Ja
Maximal analog upplösning	1920 x 1440@60Hz (1920 x 1200@60Hz - Wide Screen)
Stöd för widescreen	Ja
Maximalt antal användare	1
Maximalt antal överlappade datorer	136
Stöd för portval	Tryckknapp, genvägskommandon och OSD (visning på skärmen)
Medeltid mellan fel (MTBF)	158000 hours

Kontakt(er)

Konsolgränssnitt	VGA (15-stifts, High Density D-Sub) USB Type-A (4-stifts) USB 2.0
Värdkontakter	VGA (15-stifts, High Density D-Sub)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

Indikatorer

LED-indikatorer	Grön - Dator online Grön - ström Röd - Dator vald
-----------------	---

Ström

Power Source	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC
Utspänning	9V DC
Utström	1A



Polaritet på mittpol	Positiv
Strömförbrukning	9

Miljö

Drifttemperatur	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet	0~80 % RH

Utseende

Färg	Svart
Kabinettyp	Stål
Produktbredd	17.3 in [44 cm]
Produkt höjd	1.8 in [45 mm]
Produkt djup	7.5 in [19 cm]
Produktvikt	5.3 lb [2.4 kg]

Förpackning

Package Length	23.3 in [59.3 cm]
Package Width	10.4 in [26.3 cm]
Package Height	4.7 in [12 cm]
Fraktvikt (förpackning)	13.4 lb [6.1 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	<p>Monteringsfästen</p> <p>Universell strömadapter (NA/EU/UK/AU)</p> <p>USB KVM-switch med 16 portar</p> <p>Instruktionsbok</p> <p>1,8 m 2-i-1 USB VGA KVM-kablar</p> <p>Skrivsats</p>
-----------------	--

möbeltassar

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

