

Switch Conmutador KVM de 2 Puertos DisplayPort 4K60Hz con Cables Incorporados

ID del Producto: SV211DPUA4K



El conmutador KVM 4K60Hz de cables DisplayPort®, con 2 puertos y control remoto para la conmutación y audio, modelo SV211DPUA4K, permite controlar dos ordenadores equipados con DisplayPort y USB mediante un solo conjunto de periféricos: un monitor, un teclado, un ratón y un solo audio.

El conmutador KVM DisplayPort admite resoluciones de hasta 4K a 60Hz y permite la fácil transmisión a través de una pantalla DP grande, lo cual permite aprovechar al máximo el espacio de visualización. Compatible con audio estéreo de 3,5mm independiente, el conmutador KVM le ofrece total compatibilidad con audio entre los ordenadores conectados.

Este conmutador KVM DP es independiente del sistema operativo, lo que significa que puede funcionar con cualquier ordenador de sobremesa o portátil equipado con USB-A y DisplayPort.

El conmutador incluye un botón para control remoto en un cable integrado de 1,5 metros, el cual se puede colocar en un lugar de fácil acceso, además de teclas de acceso rápido para el teclado y software opcional compatible con ordenador personal o Mac® para conmutar entre sistemas.

StarTech.com le ofrece una amplia selección de conmutadores KVM y productos relacionados de alta calidad, que le permiten acceder a sus sistemas de manera más eficiente, sin gastos extra ni maraña de teclados, ratones y monitores adicionales.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad





Aplicaciones

Características

- Utilice y acceda a dos ordenadores equipados con DisplayPort desde una estación de trabajo, a resoluciones 4K 60Hz
- Integre su equipo en su configuración de forma rápida y sencilla, con los cables del KVM integrados (1,2m), conmutación remota, y un diseño que ahorra espacio
- Conmutación entre ordenadores a través de un botón, teclas de acceso rápido o software
- Software de conmutación compatible con Windows, Windows Server y macOS
- Alimentación por USB - no requiere adaptador de alimentación externo

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Soporte de Audio	Sí
Cantidad de Puertos KVM	2
Plataformas Admitidas	USB
Tipo de Video PC	DisplayPort
Soporte de Pantalla Doble	1
Montaje en Rack	No
Cables Incluidos	Sí
Sistema En Cascada	No

Rendimiento

Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo	No
--	----

Video Revision	DisplayPort 1.2
Control IP KVM	No
Hot-Key Selection	Sí
Resolución Digital Máxima	3840 x 2160 (Ultra HD 4K) a 60hz
Pantalla Plana Soportada	Sí
Especificaciones de Audio	Audio de dos canales, entrada y salida
Escaneo Automático	10, 20, 30, 40, 50, and 60 seconds
Soporte para Selección de Puertos	Botón Pulsador, Teclas de Acceso Directo y Software
MTBF	1.012.884 horas

Conector(es)

Interfaz(ces) de Consola	2 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
	1 - DisplayPort (20 pines)
	2 - Mini-Jack 3,5 mm (3 Posiciones) Hembra
Conectores del Host	2 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
	2 - DisplayPort (20 pines)
	4 - Mini-Jack 3,5 mm (3 Posiciones) Hembra

Software

Compatibilidad OS	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019, 2022 Mac OS 10.6 a 10.12
-------------------	---

Observaciones / Requisitos

Nota	Para acceder al software y a las teclas de acceso rápido de los conmutadores KVM, es necesario que en el ordenador anfitrión esté instalado un sistema operativo
------	--

compatible, si bien las funciones de conmutación del KVM y el botón son independientes del sistema operativo.

Indicadores

Indicadores LED	2 - Naranja
-----------------	-------------

Requisitos de Energía

Fuente de alimentación	Alimentación por bus
------------------------	----------------------

Tensión de Entrada	5V DC
--------------------	-------

Tensión de Salida	5 DC
-------------------	------

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0 ~ 40C
-----------------------	---------

Temperatura de Almacenamiento	-20 ~ 60C
-------------------------------	-----------

Humedad	HR de 0 a 90%, sin condensación
---------	---------------------------------

Características Físicas

Color	Negro
-------	-------

Tipo de Gabinete	Plástico
------------------	----------

Longitud del Cable	4.0 ft [1.2 m]
--------------------	----------------

Longitud del Producto	3.8 in [9.7 cm]
-----------------------	-----------------

Ancho del Producto	3.2 in [8.2 cm]
--------------------	-----------------

Altura del Producto	0.4 in [0.9 cm]
---------------------	-----------------

Peso del Producto	15.5 oz [438.0 g]
-------------------	-------------------

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
----------------------	---

Longitud de la Caja	9.8 in [25.0 cm]
---------------------	------------------

Ancho de la Caja	6.3 in [16.1 cm]
------------------	------------------

Altura de la Caja 2.6 in [6.5 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 1.2 lb [0.5 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 1 - Conmutador KVM
1 - Guía Rápida de Inicio

Información Acerca de la Garantía

Warranty 2 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.