Switch KVM DisplayPort 2 Ports- 4K 60 Hz - Commutateur KVM USB DP 1.2 UHD avec Câbles 1,2 m Integrés & Audio - Alimenté par Bus - Commutation à Distance 1,5 m avec Bouton

Nº de produit: SV211DPUA4K

Grâce au câble commutateur KVM à 2 ports DisplayPort® 4K 60 Hz SV211DPUA4K avec contrôle de commutation audio et à distance, vous pouvez contrôler deux ordinateurs DisplayPort équipés d'un port USB avec un seul écran, un clavier, une souris et un jeu de périphériques audio.

Le commutateur KVM DisplayPort prend en charge des résolutions jusqu'à 4K à 60 Hz et peut facilement gérer un grand écran DP pour une zone d'affichage maximale. Avec la prise en charge d'un son stéréo 3,5 mm séparé, le commutateur KVM offre une compatibilité audio complète entre les ordinateurs connectés.

Ce commutateur KVM DP est indépendant du système d'exploitation, ce qui signifie qu'il peut fonctionner avec tout ordinateur de bureau ou portable équipé d'un port USB-A et DisplayPort.

Le commutateur comprend un bouton-poussoir à distance sur un câble intégré de 1,5 mètre qui peut être placé à un endroit facilement accessible, ainsi que des raccourcis clavier et un logiciel optionnel compatible PC ou Mac® facilitant le passage d'un système à l'autre.

StarTech.com offre un large choix de commutateurs KVM et de produits pour KVM haute qualité, afin de vous aider à accéder à vos systèmes plus efficacement, sans les dépenses et l'encombrement d'un clavier, d'une souris et d'un écran supplémentaires. Ce commutateur KVM USB bénéficie d'une garantie de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

Spécifications techniques

• DESIGN PEU ENCOMBRANT : le Switch KVM Displayport 2 Ports avec câbles intégrés et commutation à distance permet de contrôler deux ordinateurs alimentés par USB à partir d'un seul clavier, d'un écran et d'une souris.

• QUALITÉ VIDÉO 4K : le commutateur KVM DP UHD supporte des résolutions jusqu'à 4k à 60 Hz sur un seul moniteur DisplayPort pour maximiser l'espace de vision.

• SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES : KVM double port | DisplayPort 1.2 | 4K 60 Hz 3840 x 2160 | Touche raccourci, bouton-poussoir à distance intégré, logiciel | Indépendant de l'OS | Alimenté par Bus | Commutation audio analogique | Console DisplayPort/USB.

• COMPACT ET FACILE À UTILISER : 3 manières de passer d'un PC à l'autre (Dell, HP, Apple et Lenovo) : bouton-poussoir à distance (1,5m), touches de raccourci et commutation manuelle ; offre une conception compacte avec un encombrement minimal.

• L'AVANTAGE STARTECH.COM : le KVM de bureau est livré avec une garantie StarTech.com de 2 ans et bénéficie de l'assistance technique multilingue gratuite à vie, 24h/24, 5j/7 pour ce commutateur KVM à 2 ports.

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Prise en charge audio	Oui
Nombre de ports KVM	2
Plateformes prises en charge	USB
Type de vidéo du PC	DisplayPort
Prise en charge écran double	1

	Montage sur bâti	Non
	Câbles inclus	Oui
	Mode cascade	Non
Performance		
	Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi	Non
	Video Revision	DisplayPort 1.2
	Contrôle IP KVM	Non
	Hot-Key Selection	Oui
	Résolutions numériques max.	3840 x 2160 (4K Ultra HD) à 60 Hz
	Prise en charge grand écran	Oui
	Spécifications audio	Entrée et sortie audio à deux canaux
	Balayage automatique	10, 20, 30, 40, 50, and 60 seconds
	Prise en charge sélection de port	Bouton-poussoir, raccourcis clavier et logiciel
	MTBF	1 012 884 heures
Connecteur(s)		
	Interface(s) console	2 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)
		1 - DisplayPort (20 broches)
		2 - Prise miniature femelle 3,5 mm (3 positions)
	Connecteurs hôte	2 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)
		2 - DisplayPort (20 broches)
		4 - Prise miniature femelle 3,5 mm (3 positions)
Logiciel		
	Compatibilité système d’exploitation	Windows®2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10

		Windows Server®2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019, 2022 Mac OS® 10.6 à 10.12
Notes spéciales / Configuration		
	Remarque	Pour accéder au logiciel et aux raccourcis clavier des KVM, un système d'exploitation compatible doit être installé sur l'hôte connecté. Cependant, les fonctions de commutation par bouton-poussoir et KVM sont indépendantes du système d'exploitation.
Indicateurs		
	Indicateurs lumineux	2 - Orange
Alimentation		
	Source d'alimentation	Alimentation par bus
	Tension d'entrée	5V DC
	Tension de sortie	5 DC
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	0 ~ 40C
	Température de stockage	-20 ~ 60C
	Humidité	Humidité relative de 0 % à 90 %, sans condensation
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Noir
	Type de boîtier	Plastique
	Longueur de câble	4.0 ft [1.2 m]
	Longueur du produit	3.8 in [9.7 cm]
	Largeur du produit	3.2 in [8.2 cm]
	Hauteur du produit	0.4 in [0.9 cm]
	Poids du produit	15.5 oz [438.0 g]

Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1
	Longueur du Paquet	9.8 in [25.0 cm]
	Package Width	6.3 in [16.1 cm]
	Package Height	2.6 in [6.5 cm]
	Poids brut	1.2 lb [0.5 kg]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Commutateur KVM
		1 - Guide de démarrage rapide
Informations de garantie		
	Warranty	2 ans

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis