

## Commutateur KVM DisplayPort 4K 60 Hz à 2 ports USB avec câbles intégrés

N° de produit: SV211DPUA4K



Grâce au câble commutateur KVM à 2 ports DisplayPort® 4K 60 Hz SV211DPUA4K avec contrôle de commutation audio et à distance, vous pouvez contrôler deux ordinateurs DisplayPort équipés d'un port USB avec un seul écran, un clavier, une souris et un jeu de périphériques audio.

Le commutateur KVM DisplayPort prend en charge des résolutions jusqu'à 4K à 60 Hz et peut facilement gérer un grand écran DP pour une zone d'affichage maximale. Avec la prise en charge d'un son stéréo 3,5 mm séparé, le commutateur KVM offre une compatibilité audio complète entre les ordinateurs connectés.

Bien qu'il prenne en charge la plupart des systèmes d'exploitation, ce commutateur KVM DP est indépendant du système d'exploitation, ce qui signifie qu'il fonctionne avec les ordinateurs Mac (un adaptateur peut être nécessaire) et tous les autres ordinateurs portables ou tablettes.

Le commutateur comprend un bouton-poussoir à distance sur un câble intégré de 1,5 mètre qui peut être placé à un endroit facilement accessible, ainsi que des raccourcis clavier et un logiciel compatible PC ou Mac® facilitant le passage d'un système à l'autre.

StarTech.com offre un large choix de commutateurs KVM et de produits pour KVM haute qualité, afin de vous aider à accéder à vos systèmes plus efficacement, sans les dépenses et l'encombrement d'un clavier, d'une souris et d'un écran supplémentaires. Ce commutateur KVM USB bénéficie d'une garantie de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Le modèle SV211DPUA4K bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique multilingue à vie gratuite.

## Certifications, rapports et compatibilité

## Applications

### Spécifications techniques

- Accédez à deux ordinateurs DP et manipulez-les à partir d'une station de travail à des résolutions 4K 60 Hz
- Intégration rapide et facile à votre installation grâce aux câbles KVM de 1,2 m intégrés (commutateur à distance inclus) et à leur design compact
- Passez d'un PC à l'autre via bouton-poussoir, raccourcis clavier ou logiciel de commutation
- Le logiciel de commutation prend en charge les plateformes Windows, Windows Server et macOS
- Alimentation par USB, pas d'adaptateur d'alimentation requis.

---

#### Matériel

Politique de garantie	2 Years
Prise en charge audio	Oui
Nombre de ports KVM	2
Plateformes prises en charge	USB
Type de vidéo du PC	DisplayPort
Prise en charge écran double	1
Montage sur bâti	Non
Câbles inclus	Oui
Mode cascade	Non

---

#### Performance

Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi	Non
Video Revision	DisplayPort 1.2
Contrôle IP KVM	Non



Hot-Key Selection	Oui
Résolutions numériques max.	3840 x 2160 (4K Ultra HD) à 60 Hz
Prise en charge grand écran	Oui
Spécifications audio	Entrée et sortie audio à deux canaux
Balayage automatique	10, 20, 30, 40, 50, and 60 seconds
Prise en charge sélection de port	Bouton-poussoir, raccourcis clavier et logiciel
MTBF	1 012 884 heures

---

#### Connecteur(s)

Interface(s) console	USB Type-A (4 broches) USB 2.0
	DisplayPort (20 broches)
	Prise miniature femelle 3,5 mm (3 positions)
Connecteurs hôte	USB Type-A (4 broches) USB 2.0
	DisplayPort (20 broches)
	Prise miniature femelle 3,5 mm (3 positions)

---

#### Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
	Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
	Mac OS 10.6 à 10.9

---

#### Notes spéciales / Configuration

Remarque	Pour accéder au logiciel et aux raccourcis clavier des KVM, un système d'exploitation compatible doit être installé sur l'hôte connecté. Cependant, les fonctions de commutation par bouton-poussoir et KVM sont indépendantes du système d'exploitation.
----------	---

---

#### Indicateurs

Indicateurs lumineux	Orange
----------------------	--------



---

Alimentation

Adaptateur d'alimentation inclus	Alimentation par bus
----------------------------------	----------------------

---

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0 ~ 40C
Température de stockage	-20 ~ 60C
Humidité	Humidité relative de 0 % à 90 %, sans condensation

---

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Plastique
Longueur de câble	4.0 ft [1.2 m]
Longueur du produit	3.8 in [97.0 mm]
Largeur du produit	3.2 in [82.2 mm]
Hauteur du produit	0.4 in [9.1 mm]
Poids du produit	12.4 oz [350.0 g]

---

Informations d'emballage

Package Length	8.3 in [21.0 cm]
Package Width	2.4 in [60.0 mm]
Package Height	6.3 in [16.0 cm]
Poids brut	3.5 oz [100.0 g]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Commutateur KVM
	Guide de démarrage rapide

---



\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

