

2-poorts USB 4K 60Hz DisplayPort KVM switch met geïntegreerde kabels

Productcode: SV211DPUA4K



Met de SV211DPUA4K 2-poorts 4K 60Hz DisplayPort® kabel KVM switch met audio en afstandsbediening kunt u twee DisplayPort, met USB uitgevoerde pc's, aansturen met één monitor, toetsenbord, muis en audiorandapparatuurset.

De DisplayPort KVM switch ondersteunt resoluties tot 4K bij 60 Hz, kan een groot DP scherm aansturen, en tegelijkertijd de beeldruimte kan maximaliseren. Met ondersteuning voor aparte 3,5 mm stereo audio, deze KVM switch biedt volledige audiocompatibiliteit aan bij de aangesloten computers.

Deze DP KVM-switch is OS-onafhankelijk, wat betekent dat hij kan werken met elke desktopcomputer of laptop die is uitgerust met een USB-A en DisplayPort aansluiting.

De switch kan worden bediend via een op afstand bedienbare drukknop op een 1,5 meter lange geïntegreerde kabel, evenals via de keyboard hotkeys of optionele software (PC of Mac® compatibel) voor het schakelen tussen systemen.

StarTech.com biedt een breed assortiment van hoogwaardige KVM switches en producten aan waarmee u efficiënter toegang krijgt tot uw systemen zonder de kosten en rommel van extra toetsenborden, muizen en schermen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit





Toepassingen

Eigenschappen

- Krijg toegang tot en bedien twee DP computers vanaf één werkstation met een resolutie van 4K 60 Hz
- Integreer naar uw opstelling snel en gemakkelijk met de ingebouwde 1,2 m KVM kabels (inclusief afstandsbediening) en geniet van een ruimtebesparend design
- Schakel pc's met één drukknop, hotkeys of schakelsoftware
- Schakelsoftware ondersteunt Windows, Windows server & macOS platforms
- Gevoed via USB - geen externe netadapter nodig

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Audio	Ja
KVM-poorten	2
Ondersteunde platforms	USB
PC-videotype	DisplayPort
Multi-monitor	1
Rack-monteerbaar	Nee
Inclusief kabels	Ja
Op elkaar aansluitbaar	Nee

Prestaties

Schermmenu & sneltoetsen	Nee
Video Revision	DisplayPort 1.2

IP-controle	Nee
Hot-Key Selection	Ja
Maximale digitale resoluties	3840 x 2160 (Ultra HD 4K) bij 60 Hz
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Audiospecificaties	2-kanaals audio-ingang en -uitgang
Automatisch scannen	10, 20, 30, 40, 50, and 60 seconds
Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk, sneltoetsen en software
MTBF	1.012.884 uur

Connector(en)

Console-aansluiting(en)	2 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
	1 - DisplayPort (20-polig)
	2 - 3,5 mm mini-jack (3-polig) vrouwtje
Hostaansluitingen	2 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
	2 - DisplayPort (20-polig)
	4 - 3,5 mm mini-jack (3-polig) vrouwtje

Software

Besturingssystemen	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11
	Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019, 2022
	Mac OS 10.6 tot 10.12

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	Voor toegang tot de software en sneltoetsen van de KVM's moet een compatibel besturingssysteem op de aangesloten host worden geïnstalleerd. De schakelfuncties van de KVM en drukknop zijn echter
---------	---

onafhankelijk van het besturingssysteem.

Indicatoren		
	LED-indicatoren	2 - Oranje
Voeding		
	Voedingsbron	Busvoeding
	Ingangsspanning	5V DC
	Uitgangsspanning	5 DC
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0 ~ 40C
	Opslagtemperatuur	-20 ~ 60C
	Vochtigheid	0 ~ 90% RV, niet-condenserend
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart
	Type behuizing	Kunststof
	Kabellengte	4.0 ft [1.2 m]
	Lengte product	3.8 in [9.7 cm]
	Breedte product	3.2 in [8.2 cm]
	Hoogte product	0.4 in [0.9 cm]
	Gewicht product	15.5 oz [438.0 g]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	9.8 in [25.0 cm]
	Package Width	6.3 in [16.1 cm]
	Package Height	2.6 in [6.5 cm]
	Verzendgewicht	1.2 lb [0.5 kg]

(verpakt)

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd

1 - KVM-switch

1 - verkorte handleiding

Garantiebepalinge
n

Warranty

2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.