

Switch Commutateur KVM 2 Ports USB, DisplayPort avec Audio et Câbles 2 PC sur 1 écran - Auto Alimenté

N° de produit: SV211DPUA



Le commutateur KVM DisplayPort® à câble 2 ports avec audio et commutation distante SV211DPUA vous permet de contrôler 2 PC compatibles DisplayPort, USB à l'aide d'un seul jeu d'écran, de clavier, de souris et de périphériques audio.

Pour vous aider à organiser votre bureau sans avoir à sacrifier de l'espace de travail, ce commutateur KVM DisplayPort USB compact comprend des câbles intégrés qui peuvent être directement connectés à votre système, tout en occupant un minimum d'espace. Le commutateur comporte un bouton-poussoir installé sur un câble intégré de 1,5 mètre pouvant être placé à un endroit facilement accessible, des raccourcis clavier pour la commutation, ainsi qu'un logiciel compatible avec PC ou Mac® pour permettre la commutation entre les deux systèmes. Pour éviter d'avoir besoin d'un adaptateur d'alimentation externe encombrant et d'une prise murale, le commutateur KVM DisplayPort est alimenté par USB.

Ce commutateur KVM avec capacité vidéo DisplayPort prend en charge des résolutions jusqu'à 2560 x 1600 afin de permettre l'utilisation d'un grand écran DisplayPort pour les applications qui nécessitent une sortie graphique supérieure.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Solution idéale pour les tests de PC ou le contrôle d'ordinateurs en rodage fonctionnel, le commutateur permet d'économiser de l'espace sur le bureau nécessaire à deux ordinateurs, claviers et

souris.

- Parfait pour partager des ordinateurs et leurs périphériques à la maison ou au bureau
- Contrôle système double sur des stations de travail à utilisateur unique, augmentant ainsi la productivité de l'utilisateur au bureau.

Spécifications techniques

- Passez d'un PC à l'autre via bouton-poussoir, raccourcis clavier ou logiciel de commutation
- Conception peu encombrante, compact
- Câbles KVM intégrés et commutation distante
- Le logiciel de commutation prend en charge les plateformes PC et Mac®
- Alimentation par USB, pas d'adaptateur d'alimentation requis.
- Commutation audio/micro indépendante pour un signal audio ininterrompu
- Prise en charge du branchement à chaud
- Commutateur à distance sur câble de 1,5 m
- Prend en charge des résolutions pouvant atteindre 2560x1600
- Prise en charge des signaux audio analogique (3,5 mm) et DisplayPort

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Prise en charge audio	Oui
Nombre de ports KVM	2
Plateformes prises en charge	USB
Type de vidéo du PC	DisplayPort
Prise en charge écran double	1
Montage sur bâti	Non
Câbles inclus	Oui

Mode cascade Non

Performance

Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi

Non

Contrôle IP KVM

Non

Hot-Key Selection

Oui

Spécifications audio

Prise en charge des signaux audio analogique (3,5 mm) et DisplayPort

Prise en charge sélection de port

Bouton-poussoir, raccourcis clavier et logiciel

Connecteur(s)

Interface(s) console

Mini-jack 3,5 mm (3 positions)

USB Type-A (4 broches) USB 2.0

DisplayPort (20 broches)

Connecteurs hôte

USB Type-A (4 broches) USB 2.0

Mini-jack 3,5 mm (3 positions)

DisplayPort (20 broches)

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation

Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10

Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019

Mac OS 10.6 à 10.9

Notes spéciales / Configuration

Remarque

La compatibilité avec les systèmes d'exploitation fait uniquement référence au logiciel du commutateur KVM – le commutateur KVM, quant à lui, peut être utilisé avec tout logiciel ou toute plateforme

Si vous envisagez de convertir le KVM DisplayPort pour qu'il fonctionne avec différents écrans ou sources vidéo (HDMI ou VGA par exemple), des adaptateurs actifs sont nécessaires

Indicateurs

Indicateurs lumineux Indicateur de sélection du PC

Alimentation

Adaptateur d'alimentation inclus Alimentation par USB

Conditions environnementales

Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Température de stockage -20°C to 60°C (4°F to 140°F)

Humidité Humidité relative de 0~90 %, sans condensation

Caractéristiques physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Plastique

Longueur de câble 33.5 in [85 cm]

Longueur du produit 3.5 in [88.0 mm]

Largeur du produit 2.6 in [66.0 mm]

Hauteur du produit 0.9 in [23.0 mm]

Poids du produit 13.0 oz [367.0 g]

Informations d'emballage

Package Length 9.8 in [25.0 cm]


Package Width 6.4 in [16.3 cm]

Package Height 2.4 in [62.0 mm]

Poids brut 16.9 oz [480.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet Commutateur KVM



CD de logiciel

Manuel d'instruction

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

