

## Conmutador Switch KVM 2 puertos DisplayPort DP USB Audio con Cables Integrados - 1080p

ID del Producto: SV211DPUA



El conmutador KVM de cables DisplayPort®, con 2 puertos y control para la conmutación remota y de audio, modelo SV211DPUA, permite controlar dos computadores equipados con DisplayPort y USB mediante un solo conjunto de periféricos: un monitor, un teclado, un ratón y un solo audio.

A fin de ayudar a organizar su escritorio sin sacrificar espacio de trabajo, este compacto conmutador KVM DisplayPort USB incluye cables integrados que se pueden conectar directamente al sistema, lo cual ocupa un espacio mínimo. El conmutador incluye un botón para control remoto en un cable integrado de 1,5 metros, el cual se puede colocar en un lugar de fácil acceso, además de teclas de acceso rápido para el teclado y software compatible con PC o Mac® para conmutar entre sistemas. Para evitar el uso de un adaptador externo de alimentación, este conmutador KVM DisplayPort se alimenta mediante una conexión USB.

Este conmutador KVM con capacidad para video DisplayPort ofrece también soporte para resoluciones de hasta 2560x1600, lo cual permite el uso de pantallas DisplayPort grandes para aplicaciones que requieren salida gráfica de alta resolución.

Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

### Aplicaciones

- Excelente para el control de ordenadores con burn-in tests, liberando el espacio que ocuparían dos monitores, dos teclados y dos ratones en su escritorio

- Perfecto para compartir ordenadores y periféricos conectados ya sea en el hogar o en la oficina
- Control de sistemas dobles para estaciones de trabajo utilizadas por un sólo usuario aumentando la productividad laboral

## Características

- Soporta resoluciones de hasta 2560x1600
- Conmutación entre computadoras a través de un botón, teclas de acceso rápido o software
- Diseño compacto que ocupa mínimo espacio
- Cables KVM integrados y conmutación remota
- Software de conmutación compatible con plataformas para PC y Mac®
- Alimentación por USB – no requiere adaptador de alimentación externo
- Conmutación independiente de audio/micrófono para audio ininterrumpido
- Soporte para audio análogo (3.5 mm) y DisplayPort
- Soporte para conexión en caliente
- Conmutador remoto en cable de 1.5m (5 pies)

---

### Hardware

Política de Garantía	2 Years
Soporte de Audio	Sí
Cantidad de Puertos KVM	2
Plataformas Admitidas	USB
Tipo de Video PC	DisplayPort
Soporte de Pantalla Doble	1
Montaje en Rack	No
Cables Incluidos	Sí
Sistema En Cascada	No

---

Rendimiento

Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo	No
Control IP KVM	No
Hot-Key Selection	Sí
Especificaciones de Audio	Soporte para audio análogo (3,5 mm) y DisplayPort
Soporte para Selección de Puertos	Botón Pulsador, Teclas de Acceso Directo y Software

---

Conector(es)

Interfaz(ces) de Consola	Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)
	DisplayPort (20 pines)
	USB Type-A (4 pines) USB 2.0
Conectores del Host	Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)
	DisplayPort (20 pines)
	USB Type-A (4 pines) USB 2.0

---

Software

Compatibilidad OS	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016Mac OS 10.6 to 10.9
-------------------	---

---

Observaciones / Requisitos

Nota	<p>La compatibilidad de sistema operativo se refiere solo al software KVM: el conmutador en sí se puede utilizar sin software en cualquier plataforma</p> <p>Si tiene intención de convertir el conmutador KVM DisplayPort para que funcione con diferentes pantallas o fuentes de vídeo, como HDMI o VGA, se requieren adaptadores activos</p>
------	---

---

Indicadores

Indicadores LED	Indicador de selección de PC
-----------------	------------------------------

---

Requisitos de  
Energía

Adaptador de Corriente Alimentado por USB  
Incluido

---

Requisitos  
Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (4°F to 140°F)

Humedad HR 0~90% Sin Condensación

---

Características  
Físicas

Color Negro

Tipo de Gabinete Plástico

Longitud del Cable 33.5 in [85 cm]

Longitud del Producto 3.5 in [88.0 mm]

Ancho del Producto 2.6 in [66.0 mm]

Altura del Producto 0.9 in [23.0 mm]

Peso del Producto 13.0 oz [367.0 g]

---

Información de la  
Caja

Longitud de la Caja 9.8 in [25.0 cm]

Ancho de la Caja 6.4 in [16.3 cm]

Altura de la Caja 2.4 in [62.0 mm]

Peso (de la Caja) del Envío 16.9 oz [480.0 g]

---

Contenido de la  
Caja

Incluido en la Caja Conmutador KVM

CD del Software



## Manual de Instrucciones

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

