

2-poorts USB DisplayPort-kabel KVM-switch met audio en remote switch – met USB-voeding

Productcode: SV211DPUA




Met de SV211HDDUA 2-poorts DisplayPort®-kabel KVM-switch met audio en remote switching control kunt u twee DisplayPort, met USB uitgeruste pc's aansturen met één monitor, toetsenbord, muis en audiorandapparatuurset.

Om uw bureau te helpen organiseren zonder werkruimte op te offeren, heeft deze compacte DisplayPort USB KVM geïntegreerde kabels die direct op uw systeem kunnen worden aangesloten, en dat zonder veel ruimte in beslag te nemen. De switch heeft een op afstand bedienbare drukknop op een 1,5 meter lange geïntegreerde kabel die op een gemakkelijk toegankelijke plaats kan worden geplaatst, alsmede keyboard hotkeys en met pc of Mac® compatibele software voor het schakelen tussen systemen. De DisplayPort KVM-switch is voorzien van een USB-voeding waardoor geen grote voedingsadapter en wandcontact nodig zijn.

Deze KVM met DisplayPort videocapaciteit biedt ondersteuning voor resoluties tot 2560x1600 zodat een groot DisplayPort scherm kan worden gebruikt voor applicaties die hoge grafische output vereisen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Ideaal voor het testen / inspelen van computers doordat er op de ruimte die twee monitoren, toetsenborden en muizen op een bureau innemen wordt bespaard
- Perfect voor het delen van computers en aangesloten randapparatuur thuis of op kantoor
- Hogere productiviteit van de gebruiker in een kantoor, doordat er vanaf een enkele werkplek twee systemen kunnen worden bediend

Eigenschappen

- REPLACED BY SV211DPUA4K
- REPLACE BY SV211DPUA4K
- Ondersteuning van resoluties tot 2560x1600
- Schakel pc's met een drukknop, hotkeys of schakelsoftware
- Compact, ruimtebesparend ontwerp
- Geïntegreerde KVM-kabels en remote switch
- Schakelsoftware ondersteunt pc- en Mac®-platforms
- Gevoed via USB – geen externe netadapter nodig
- Analoge (3,5 mm) en DisplayPort-audio ondersteund
- Onafhankelijk schakelen tussen audio/microfoon voor ononderbroken audio
- Ondersteunt hot-plugging
- Schakelaar aan 1,5 m lange kabel

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Audio	Ja
KVM-poorten	2
Ondersteunde platforms	USB

PC-videotype	DisplayPort
Multi-monitor	1
Rack-monteerbaar	Nee
Inclusief kabels	Ja
Op elkaar aansluitbaar	Nee

Prestaties

Schermmenu & sneltoetsen	Nee
IP-controle	Nee
Hot-Key Selection	Ja
Audiospecificaties	Analoge (3,5 mm) en DisplayPort-audio ondersteund
Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk, sneltoetsen en software

Connector(en)

Console-aansluiting(en)	2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen)
	1 - DisplayPort (20-polig)
	2 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
Hostaansluitingen	2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen)
	1 - DisplayPort (20-polig)
	1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)

Software

Besturingssystemen	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11
	Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019, 2022
	Mac OS 10.6 tot 10.12

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie

De OS-compatibiliteit geldt alleen voor KVM-software - de KVM zelf kan worden gebruikt zonder software op alle platforms

Als u van plan bent de DisplayPort KVM te converteren zodat deze met verschillende videobronnen of schermen zoals HDMI of VGA werkt, zijn actieve adapters vereist

Indicatoren

LED-indicatoren 1 - PC-keuze-indicator

Voeding

Ingangsspanning 5V DC

Uitgangsspanning 5 DC

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (4°F to 140°F)

Vochtigheid 0% - 90% rel. vochtigheid, niet-condenserend

Fysieke eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Kunststof

Kabellengte 3.9 ft [1.2 m]

Lengte product 3.5 in [88.0 mm]

Breedte product 2.6 in [6.6 cm]

Hoogte product 0.9 in [2.3 cm]

Gewicht product 13.0 oz [367.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal 1

Lengte Verpakking 9.8 in [25.0 cm]

Package Width 6.4 in [16.3 cm]

Package Height	2.4 in [62.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	16.9 oz [480.0 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	1 - KVM-switch
	1 - Software-CD
	1 - Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.