

Switch Conmutador KVM de 2 Puertos HDMI - 4K de 60Hz - Switch Conmutador Selector KVM Compacto de Sobremesa Ultra HD UHD con 2 Salidas de Vídeo - con Cables de 1,2m y Audio Incorporado - Conmutado Remoto y Alimentado por el Bus - para MacBook y Thinkpad

ID del Producto: SV211HDUA4K



El modelo SV211HDUA4K de conmutador KVM 4K60Hz de cables HDMI, con 2 puertos, control de conmutación remoto y audio permite controlar dos ordenadores equipados con HDMI y USB, mediante un solo conjunto de periféricos: un monitor, un teclado, un ratón y un solo dispositivo de audio.

El conmutador KVM HDMI dual admite resoluciones de hasta 4K a 60Hz y permite la fácil transmisión a través de una pantalla HDMI grande, lo cual permite aprovechar al máximo el espacio de visualización. Compatible con audio estéreo de 3,5mm independiente, el conmutador KVM le ofrece total compatibilidad con audio entre los ordenadores conectados.

Si bien es compatible con la mayoría de los sistemas operativos de ordenadores, este conmutador KVM HDMI funciona independiente del OS, lo cual significa que funciona con ordenadores Mac (es posible que se requiera un adaptador), así como otros ordenadores portátiles, notebooks y tablets.

El conmutador incluye un botón para control remoto en un cable integrado de 1,5 metros, el cual se puede colocar en un lugar de fácil acceso, además de teclas de acceso rápido para el teclado y software compatible con ordenador personal o Mac® para conmutar entre sistemas.

StarTech.com le ofrece una amplia selección de conmutadores KVM y productos relacionados de alta calidad, que le permiten acceder a sus sistemas de manera más eficiente, sin gastos extra ni maraña de teclados, ratones y monitores adicionales.

Producto avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito multilingüe de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

Características


- Utilice y acceda a dos ordenadores equipados con HDMI desde una estación de trabajo, a resoluciones 4K 60Hz
- Integre su equipo en su configuración de forma rápida y sencilla, con los cables del KVM integrados (1,2m), conmutación remota, y un diseño que ahorra espacio
- Conmutación entre ordenadores a través de un botón, teclas de acceso rápido o software
- Software de conmutación compatible con Windows, Windows Server y macOS
- Alimentación por USB - no requiere adaptador de alimentación externo
- Conmutación independiente de audio/micrófono para audio ininterrumpido (3,5mm) y compatibilidad con audio HDMI

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Soporte de Audio	Sí
Cantidad de Puertos KVM	2
Plataformas Admitidas	USB
Tipo de Video PC	HDMI
Soporte de Pantalla Doble	1
Montaje en Rack	No
Cables Incluidos	Sí
Sistema En Cascada	No

Rendimiento

Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo	No
--	----



Control IP KVM	No
Hot-Key Selection	Sí
Tasa de Transferencia de Datos Máxima	480Mbps (USB 2.0)
Resolución Digital Máxima	3840 x 2160 (Ultra HD 4K) a 60hz
Pantalla Plana Soportada	Sí
Especificaciones de Audio	Audio de dos canales, entrada y salida
Escaneo Automático	10, 20, 30, 40, 50, and 60 seconds
Soporte para Selección de Puertos	Botón Pulsador, Teclas de Acceso Directo y Software
MTBF	1.012.884 horas

Conector(es)


Interfaz(es) de Consola	USB Type-A (4 pines) USB 2.0
	HDMI
	Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)
Conectores del Host	USB Type-A (4 pines) USB 2.0
	HDMI
	Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)

Software

Compatibilidad OS	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
	Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
	Mac OS 10.6 a 10.9

Observaciones / Requisitos

Nota	Para acceder al software y las teclas de acceso rápido de un conmutador KVM, es necesario que tenga instalado un sistema operativo compatible con el anfitrión al que está
------	--



conectado, si bien el botón de conmutación y el KVM son independientes del sistema operativo

Indicadores

Indicadores LED	Naranja
-----------------	---------

Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido	Alimentación por bus
---------------------------------	----------------------

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0 ~ 40C
Temperatura de Almacenamiento	-20 ~ 60C
Humedad	HR de 0 a 90%, sin condensación

Características Físicas

Longitud del Producto	4.3 ft [1.3 m]
Ancho del Producto	3.8 in [97 mm]
Altura del Producto	1.0 in [25 mm]
Peso del Producto	15.2 oz [431 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	6.3 in [16 cm]
Ancho de la Caja	9.8 in [25 cm]
Altura de la Caja	2.5 in [63 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	18.4 oz [522 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Conmutador KVM
	Guía Rápida de Inicio



* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

