

2-poorts USB HDMI-kabel KVM-switch met audio en remote switch – met USB-voeding

Productcode: SV211HDUA



Met de SV211HDUA 2-poorts HDMI®-kabel KVM-switch met audio en remote switching control kunt u twee HDMI, met USB uitgeruste pc's aansturen met één monitor, toetsenbord, muis en audiorandapparatuurset.

Om uw bureau te helpen organiseren zonder werkruimte op te offeren, heeft deze compacte HDMI USB KVM geïntegreerde kabels die direct op uw systeem kunnen worden aangesloten, en dat zonder veel ruimte in beslag te nemen. De switch heeft een op afstand bedienbare drukknop op een 1,5 meter lange geïntegreerde kabel die op een gemakkelijk toegankelijke plaats kan worden geplaatst, alsmede keyboard hotkeys en met pc of Mac® compatibele software voor het schakelen tussen systemen. De HDMI KVM-switch is voorzien van een USD-voeding waardoor geen grote voedingsadapter en wandcontact nodig zijn.

Deze KVM met HDMI-videocapaciteit biedt ondersteuning voor 1080p HD-resoluties (tot 1920x1200) zodat een groot HDMI-scherm kan worden gebruikt voor applicaties die hoge grafische output vereisen.

Gedekt door een StarTech.com 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Ideaal voor het testen / inspelen van computers doordat er op de ruimte die twee monitoren, toetsenborden en muizen op een bureau innemen wordt bespaard
- Perfect voor het delen van computers en aangesloten randapparatuur thuis of op kantoor

- Hogere productiviteit van de gebruiker in een kantoor, doordat er vanaf een enkele werkplek twee systemen kunnen worden bediend

Eigenschappen

- Ondersteunt HD-resoluties (1080p - 1920x1200)
- Schakel pc's met een drukknop, hotkeys of schakelsoftware
- Compact, ruimtebesparend ontwerp
- Geïntegreerde KVM-kabels en remote switch
- Schakelsoftware ondersteunt pc- en Mac®-platforms
- Gevoed via USB – geen externe netadapter nodig
- Analoge (3,5 mm) en HDMI-audio ondersteund
- Onafhankelijk schakelen tussen audio/microfoon voor ononderbroken audio
- Ondersteunt hot-plugging
- Schakelaar aan 1,5 m lange kabel

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Audio	Ja
KVM-poorten	2
Ondersteunde platforms	USB
PC-videotype	HDMI
Multi-monitor	1
Rack-monteerbaar	Nee
Inclusief kabels	Ja
Industriestandaarden	HDCP
Op elkaar aansluitbaar	Nee

Prestaties

Schermmenu & sneltoetsen	Nee
IP-controle	Nee
Hot-Key Selection	Ja
Audiospecificaties	3,5 mm en HDMI audio ondersteund
Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk, sneltoetsen en software

Connector(en)

Console-aansluiting(en)	3,5 mm mini-jack (3 standen)
	HDMI (19-polig)
	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
Hostaansluitingen	3,5 mm mini-jack (3 standen)
	HDMI (19-polig)
	USB Type-A (4-polig) USB 2.0

Software

Besturingssystemen	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019 Mac OS 10.6 tot 10.9
--------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	De OS-compatibiliteit geldt alleen voor KVM-software - de KVM zelf kan worden gebruikt zonder software op alle platforms
---------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indicatoren

LED-indicatoren	PC-keuze-indicator
-----------------	--------------------

Voeding

Inclusief	Gevoed via USB
-----------	----------------



voedingsadapter

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (4°F to 140°F)
Vochtigheid	0% - 90% rel. vochtigheid, niet-condenserend

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Kabellengte	33.5 in [85 cm]
Lengte product	3.5 in [88.0 mm]
Breedte product	2.6 in [66.0 mm]
Hoogte product	0.9 in [23.0 mm]
Gewicht product	12.4 oz [350.0 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	9.8 in [25.0 cm]
Package Width	6.3 in [16.1 cm]
Package Height	2.4 in [62.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	16.4 oz [464.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	KVM-switch
	Software-CD
	Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.