Conmutador Switch KVM 2 puertos HDMI USB Audio con Cables Integrados - 1080p

ID del Producto: SV211HDUA

El conmutador KVM de cables HDMI®, con 2 puertos y control para la conmutación remota y de audio, modelo SV211HDUA, permite controlar dos computadores equipados con HDMI y USB mediante un solo conjunto de periféricos: un monitor, un teclado, un ratón y un solo audio.

A fin de ayudar a organizar su escritorio sin sacrificar espacio de trabajo, este compacto conmutador KVM HDMI USB incluye cables integrados que se pueden conectar directamente al sistema, lo cual ocupa un espacio mínimo. El conmutador incluye un botón para control remoto en un cable integrado de 1,5 metros, el cual se puede colocar en un lugar de fácil acceso, además de teclas de acceso rápido para el teclado y software compatible con PC o Mac para conmutar entre sistemas. Para evitar el uso de un adaptador externo de alimentación, este conmutador KVM HDMI se alimenta mediante una conexión USB.

Este conmutador KVM con capacidad para video HDMI ofrece también soporte para resoluciones de alta definición de 1080 p (hasta 1920x1200), lo cual permite el uso de pantallas HDMI grandes para aplicaciones que requieren salida gráfica de alta resolución.

Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Excelente para el control de ordenadores con burn-in tests, liberando el espacio que ocuparían dos monitores, dos teclados y dos ratones en su escritorio

• Perfecto para compartir ordenadores y periféricos conectados ya sea en el hogar o en la oficina

• Control de sistemas dobles para estaciones de trabajo utilizadas por un sólo usuario aumentando la productividad laboral

Características

• Soporte para resoluciones de alta definición (1080 p - 1920x1200)

• Conmutación entre computadores a través de un botón, teclas de acceso rápido o software

• Diseño compacto que ocupa mínimo espacio

• Cables KVM integrados y conmutación remota

• Software de conmutación compatible con plataformas para PC y Mac®

• Alimentación por USB – no requiere adaptador de alimentación externo

• Soporte para audio análogo (3,5 mm) y HDMI

• Conmutación independiente de audio/micrófono para audio ininterrumpido

• Soporte para conexión en caliente

• Conmutador remoto en cable de 1,5m (5 pies)

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Soporte de Audio	Sí
Cantidad de Puertos KVM	2
Plataformas Admitidas	USB
Tipo de Video PC	HDMI
Soporte de Pantalla Doble	1

	Montaje en Rack	No
	Cables Incluidos	Sí
	Estándares Industriales	HDCP
	Sistema En Cascada	No
Rendimiento		
	Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo	No
	Control IP KVM	No
	Hot-Key Selection	Sí
	Especificaciones de Audio	Soporte de audio de 3,5 mm y HDMI
	Soporte para Selección de Puertos	Botón Pulsador, Teclas de Acceso Directo y Software
Conector(es)		
	Interfaz(ces) de Consola	2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)
		1 - HDMI (19 pines)
		2 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
	Conectores del Host	2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)
		1 - HDMI (19 pines)
		1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
Software		
	Compatibilidad OS	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
		Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019, 2022
		Mac OS 10.6 a 10.12
Observaciones / Requisitos		
	Nota	La compatibilidad de sistema operativo se refiere solo al

		software KVM: el conmutador en sí se puede utilizar sin software en cualquier plataforma
Indicadores		
	Indicadores LED	1 - Indicador de selección de PC
Requisitos de Energía		
	Adaptador de Corriente Incluido	Alimentado por USB
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (4°F to 140°F)
	Humedad	HR 0~90% Sin Condensación
Características Físicas		
	Color	Negro
	Tipo de Gabinete	Plástico
	Longitud del Cable	33.5 in [850 mm]
	Longitud del Producto	3.5 in [8.8 cm]
	Ancho del Producto	2.6 in [6.6 cm]
	Altura del Producto	0.9 in [2.3 cm]
	Peso del Producto	12.4 oz [350.0 g]
Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	9.9 in [25.1 cm]
	Ancho de la Caja	6.4 in [16.2 cm]
	Altura de la Caja	2.6 in [6.5 cm]
	Peso (de la Caja) del	16.0 oz [452.0 g]

	Envío	
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Conmutador KVM
		1 - CD del Software
		1 - Manual de Instrucciones

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.