

Switch Conmutador KVM USB Tipo C de 2 Puertos - KVM USB C a HDMI de 4K y 60Hz - Mini KVM USB Type C - Alimentado por el Bus - Conmutador Pantalla Teclado y Raton - para MacBook IdeaPad ThinkPad EliteBook

ID del Producto: SV211HDUC



Este conmutador KVM con 2 puertos USB-C™ le permite cambiar fácilmente entre dos ordenadores de sobremesa o portátiles equipados con USB Type-C o Thunderbolt™ 3, con un solo teclado, ratón y monitor HDMI®.

Gracias al uso de USB-C con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort, este conmutador KVM solo requiere la conexión de un cable a cada ordenador, lo cual ocupa poco espacio y reduce el cableado. Incluye todos los cables necesarios para la conexión de los ordenadores, a fin de garantizar una configuración sencilla y uso inmediato.

Para mayor facilidad de uso, el conmutador KVM incluye un solo botón que controla la conmutación entre los ordenadores conectados.

El conmutador KVM USB-C admite resoluciones de hasta 4K (3840x2160) a 60Hz y permite la fácil transmisión a través de una pantalla HDMI 2.0 grande, lo cual permite aprovechar al máximo el espacio de visualización.

Junto con el diseño USB-C que garantiza el mínimo cableado, el conmutador KVM tiene alimentación por bus, lo cual reduce aún más el desorden de cables, al no ser necesario un voluminoso adaptador de alimentación. Este miniconmutador KVM, de peso liviano y tamaño de factor de forma pequeño, es fácil de configurar y resulta ideal en entornos de usuarios móviles u oficinas de uso compartido.

El conmutador KVM es independiente del OS (sistema operativo) y es compatible con Windows, Linux, macOS, iPadOS (Apple iPad Pro) y Android. StarTech.com ha sometido a pruebas rigurosas este producto, a fin de garantizar su compatibilidad con todas las marcas conocidas, como: Dell, HP, Apple y Lenovo.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Imágenes de alta resolución para uso médico
- Control de servidor para murales de señalización digital
- Para usuarios móviles y de oficina compartida

Características

- **AHORRE ESPACIO:** Este conmutador KVM compacto USB C permite cambiar fácilmente entre 2 ordenadores de sobremesa o portátiles equipados con USB Type C o Thunderbolt 3, con un solo teclado, monitor y ratón, independiente del sistema operativo (OS) y compatible con Apple iPad Pro
- **CONMUTADOR KVM CON 2 PUERTOS USB C:** 4K 60Hz UHD | 3840x2160 | Salida HDMI 2.0 | Conmutación por botón | Alimentación por bus | Independiente del sistema operativo (OS) | Compatible con puertos Thunderbolt 3 | Incluye cables
- **PORTÁTIL:** La alimentación por USB reduce la necesidad de cables, ya que no es necesario un adaptador de alimentación, además de su peso liviano gracias a su factor de forma pequeño. Todo esto facilita llevarlo a cualquier lado, en el caso de usuarios que se desplazan o trabajan en entornos de oficina compartida
- **LISTO PARA SU USO:** El conmutador KVM con doble puerto incluye los cables USB-C para ordenadores anfitrión, lo cual significa que se puede utilizar de inmediato, además de ser compatible con la mayoría de las marcas conocidas, como Dell, HP, Apple y Lenovo
- **LA VENTAJA DE STARTECH.COM:** Producto avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida, multilingüe, las 24 horas, 5 días a la semana (Norteamérica)

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Soporte de Audio	Sí

Cantidad de Puertos KVM	2
Plataformas Admitidas	USB-C
Tipo de Video PC	USB-C (DP Alt-Mode)
Soporte de Pantalla Doble	1
Montaje en Rack	No
Cables Incluidos	Sí
ID del Conjunto de Chips	Parade - PS176 VLI - VL170 Terminus - FE1.1S
Sistema En Cascada	No

Rendimiento

Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo	No
Video Revision	DisplayPort 1.2 HDMI 2.0
Control IP KVM	No
Hot-Key Selection	No
Tasa de Transferencia de Datos Máxima	480Mbps
Pantalla Plana Soportada	Sí
Especificaciones de Audio	HDMI - 7.1 Channel Audio
Soporte para Selección de Puertos	Botón Pulsador
MTBF	50.000 horas

Conector(es)		
Interfaz(ces) de Consola		2 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps) 1 - HDMI (19 pines)
Conectores del Host		2 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)
Observaciones / Requisitos		
Requerimientos del Sistema y Cables		Para que este conmutador KVM funcione, sus puertos USB-C deben ser compatibles con DisplayPort a través de USB-C (modo Alt (alternativo) de DisplayPort)
Indicadores		
Indicadores LED		1 - Pantalla funcional 2 - Botón de selección de puerto o anfitrión activo
Requisitos de Energía		
Adaptador de Corriente Incluido		Alimentación por bus
Requisitos Ambientales		
Temperatura Operativa		5°C ~ 35°C
Temperatura de Almacenamiento		-20°C ~ 50°C
Humedad		20% a 80% RH (humedad relativa)
Características Físicas		
Color		Negro
Tipo de Gabinete		Plástico
Longitud del Producto		5.5 in [14.0 cm]
Ancho del Producto		2.8 in [7.2 cm]
Altura del Producto		0.6 in [1.6 cm]
Peso del Producto		11.2 oz [318.0 g]

Información de la
Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	6.9 in [17.6 cm]
Ancho de la Caja	4.9 in [12.4 cm]
Altura de la Caja	3.4 in [8.6 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	15.5 oz [438.0 g]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	1 - Conmutador KVM
	2 - Cables USB-C de 1 metro
	1 - Guía Rápida de Inicio

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.