

Switch KVM USB-C a 2 porte - 4K 60Hz HDMI - Mini switch dal design compatto a doppia porta - Commutatore KVM UHD con cavi USB C integrati - Alimentazione via bus - MacBook iPad Pro ThinkPad IdeaPad EliteBook

ID prodotto: SV211HDUC



Questo dispositivo KVM USB-C™ a 2 porte consente di passare facilmente tra due computer desktop o laptop USB Type-C o Thunderbolt™ 3 utilizzando una singola tastiera, un mouse e monitor HDMI®.

Grazie all'uso di USB-C con DP Alt Mode, questo switch KVM compatto richiede il collegamento di un solo cavo a ciascun computer, garantendo un ingombro ridotto e un numero di cavi limitato. Sono inclusi tutti i cavi necessari per collegare i computer, a garanzia di una configurazione immediata e senza problemi.

Il dispositivo KVM è dotato di un singolo pulsante che consente di passare facilmente tra i computer collegati.

Lo switch KVM USB-C è compatibile con risoluzioni UHD fino a 4K (3840x2160) a 60 Hz e supporta un display HDMI 2.0 di grandi dimensioni, garantendo il massimo spazio di visualizzazione.

Oltre al design USB-C che garantisce un cablaggio minimo, il dispositivo KVM è alimentato tramite bus, il che riduce ulteriormente l'ingombro grazie all'assenza dell'adattatore di alimentazione. Il fattore di forma ridotto e leggero rende questo mini switch KVM facile da implementare ed è ideale per la forza lavoro mobile/in hot desking.

Il dispositivo KVM è indipendente dal sistema operativo e supporta tutti i sistemi operativi, tra cui Windows, Linux, macOS, iPadOS (Apple iPad Pro) e Android. StarTech.com ha rigorosamente testato questo prodotto per garantirne la compatibilità con tutti i marchi di dispositivi più diffusi, tra cui Dell, HP, Apple e Lenovo.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Diagnostica per immagini ad alta risoluzione
- Controllo della segnaletica digitale tramite server
- Forza lavoro mobile e in hot desking

Caratteristiche

- **SOLUZIONE SALVA SPAZIO:** lo switch KVM USB-C compatto consente di alternare facilmente l'uso di 2 computer desktop/laptop USB Type C o Thunderbolt 3 utilizzando una tastiera, un monitor e un mouse; è indipendente dal sistema operativo e funziona con l'iPad Apple Pro
- **KVM USB-C A 2 PORTE:** UHD 4K a 60 Hz | 3840x2160 | Uscita HDMI 2.0 | Commutazione tramite pulsante | Alimentazione tramite bus | Indipendente dal sistema operativo | Compatibile con le porte Thunderbolt 3 | Cavi inclusi
- **PORTATILE:** l'alimentazione tramite USB garantisce una postazione di lavoro più ordinata, grazie all'assenza dell'adattatore di alimentazione, mentre il fattore di forma ridotto e leggero rende il mini switch KVM facile da trasportare per la forza lavoro mobile/in hot desking
- **PRONTO ALL'USO:** i cavi USB-C per computer host in dotazione rendono lo switch KVM a due porte una soluzione immediatamente implementabile; il dispositivo funziona con marchi popolari come Dell, HP, Apple e Lenovo
- **IL VANTAGGIO DI STARTECH.COM:** StarTech.com offre una garanzia di 2 anni e un supporto tecnico gratuito a vita multilingue 24/5 gestito in Nord America per questo switch KVM a 2 porte

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Audio	Sì
Porte KVM	2
Interfaccia PC	USB-C

Tipo video PC	USB-C (DP Alt-Mode)
Multimonitor	1
Montaggio a rack	No
Cavi inclusi	Sì
ID chipset	Parade - PS176 VLI - VL170 Terminus - FE1.1S
Collegamento a margherita	No

Prestazioni

Supporto OSD e tasti di scelta rapida	No
Video Revision	DisplayPort 1.2 HDMI 2.0
Controllo IP	No
Hot-Key Selection	No
Massima velocità di trasferimento dati	480 Mbps
Widescreen supportato	Sì
Specifiche audio	HDMI - 7.1 Channel Audio
Supporto selezione porte	Pulsante
MTBF	50.000 ore

Connettore/i

Interfacce console	2 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps) 1 - HDMI (19 pin)
Connettori host	2 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi	Per poter funzionare con questo switch KVM, la porta USB-C deve supportare la tecnologia DisplayPort tramite USB-C (DP Alternate Mode).
-----------------------------	---

Indicatori

Indicatori LED	1 - Display funzionale 2 - Selezione della porta o host attivo
----------------	---

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Alimentazione tramite bus
------------------------	---------------------------

Ambientale

Temperatura d'esercizio	5°C ~ 35°C
Temperatura di conservazione	-20°C ~ 50°C
Umidità	20%RH ~ 80%RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza prodotto	5.5 in [14.0 cm]
Larghezza prodotto	2.8 in [7.2 cm]
Altezza prodotto	0.6 in [1.6 cm]
Peso prodotto	11.2 oz [318.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	7.0 in [17.7 cm]
Package Width	5.0 in [12.7 cm]
Package Height	3.4 in [8.6 cm]

Peso spedizione
(confezione) 15.5 oz [438.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella
confezione

1 - Switch KVM

2 - Cavi USB-C [1 m]

1 - Guida di avvio rapido

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.