

## 2 Port USB DVI KVM Switch Kit with Cables USB 2.0 Hub & Audio

ID del Producto: SV211KDVI



El kit para conmutador KVM con 2 puertos USB DVI, con cables, concentrador USB 2.0 y audio, modelo SV211KDVI, permite el control de dos ordenadores equipados con DVI y controlados mediante USB, así como la commutación independiente de audio/micrófono para audio ininterrumpido al cambiar entre los PC.

El conmutador KVM USB+DVI ofrece alta resolución digital (1920x1200) y análoga (2048x1536) de video, además de un concentrador USB 2.0 integrado que permite el uso compartido, entre dos ordenadores, de dos dispositivos USB de alta velocidad.

Compatible con ordenadores basados en Mac, Linux y Windows®, este compacto kit KVM DVI es una solución ideal para ahorrar espacio en diversos entornos, incluido SOHO ("Small or Home Offices", oficinas pequeñas o domésticas), videojuegos, producción multimedia, etc.

Solución lista para usar inmediatamente, también incluye dos cables combinados (1,2 metros) de DVI/audio y micrófono que simplifican la conexión del ordenador con el conmutador y evitan el estorbo de cables.

Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

### Certificaciones, Reportes y Compatibilidad





## Aplicaciones

- Ideal para ahorrar espacio cuando se trabaja con varios ordenadores de sobremesa, estaciones de trabajo y servidores
- Control de sistemas dobles en entornos hogareños/SOHO/multimedia para estaciones de trabajo de un sólo usuario
- Ideal para diseñadores gráficos, ingenieros y diseñadores multimedia así como para industrias que emplean aplicaciones CAD/CAM que requieren unidades de visualización con alta resolución
- Ideal para centros de atención de llamadas, mesas de ayuda, establecimientos educativos, y para fanáticos de videojuegos hogareños y entusiastas de PC

## Características

- Soporta resoluciones de hasta 1920x1200 (digital) y 2048x1536(analógica)
- Concentrador USB 2.0 integrado que permite compartir hasta dos dispositivos USB de alta velocidad entre los ordenadores
- Compatible con Sistemas Operativos con soporte para USB
- Diseño compacto para economizar espacio
- Selección de ordenadores mediante botones pulsadores, teclas de acceso directo y Software de Conmutación (para Windows/Mac)
- Hot Plug – permite agregar o remover ordenadores sin necesidad de apagar el sistema
- Indicadores LED para un simple monitoreo de estado
- Compatible con la especificación USB 2.0/1.1
- Compatible con HDCP

---

### Hardware

Política de Garantía      2 Years

Soporte de Audio      Sí

Cantidad de Puertos      2

**KVM**

Plataformas Admitidas USB

Tipo de Video PC DVI

Soporte de Pantalla Doble 1

Montaje en Rack No

Cables Incluidos Sí

Sistema En Cascada No

**Rendimiento**

Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo No

Soporte DVI Sí

Control IP KVM No

Hot-Key Selection Sí

Resolución Analógica Máxima 2048x1536

Resolución Digital Máxima 1920x1200

Cantidad Máxima de Usuarios 1

Soporte para Selección de Puertos Botón Pulsador y Teclas de Acceso Directo

**Conecotor(es)**

Interfaz(ces) de Consola 2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)

1 - DVI-I (29 pines)

2 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)

Conectores del Host 2 - DVI-I (29 pines)

2 - USB B (4 pines)

Otra(s) Interfaz(es) 2 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)

---

Software

Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required

---

Indicadores

Indicadores LED 1 - Indicador de Encendido/Selección de Ordenador

---

Requisitos de Energía

Fuente de alimentación Adaptador de alimentación de CA incluido

Tensión de Entrada 100 - 240 AC

Corriente de Entrada 0.4A

Tensión de Salida 5 DC

Alimentación de Salida 2A

Polaridad Central Positivo

Tipo de Enchufe N

Consumo de Energía 10

---

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Humedad HR 0~90%

---

Características Físicas

Color Blanco

Tipo de Gabinete Plástico

Longitud del Producto 6.1 in [15.4 cm]

Ancho del Producto 2.6 in [6.6 cm]

Altura del Producto 1.1 in [2.7 cm]

Peso del Producto 6.0 oz [170.0 g]

---

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.2 in [20.8 cm]
Ancho de la Caja	5.6 in [14.2 cm]
Altura de la Caja	7.2 in [18.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	2.7 lb [1.2 kg]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Comutador KVM USB DVI de 2 Puertos
	2 - Cables combo DVI/Audio y Mic de 4 pies
	2 - Cables USB de 4 pies
	1 - Adaptador de Alimentación

---

Información Acerca de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.