

## Kit de Switch Conmutador KVM de 2 Puertos DVI con USB Audio y Cables

ID del Producto: SV211KDVI



El kit para conmutador KVM con 2 puertos USB DVI, con cables, concentrador USB 2.0 y audio, modelo SV211KDVI, permite el control de dos computadoras equipadas con DVI y controlados mediante USB, así como la conmutación independiente de audio/micrófono para audio ininterrumpido al cambiar entre los PC.

El conmutador KVM USB+DVI ofrece alta resolución digital (1920x1200) y análoga (2048x1536) de video, además de un concentrador USB 2.0 integrado que permite el uso compartido, entre dos PCs, de dos dispositivos USB de alta velocidad.

Compatible con computadoras basadas en Mac, Linux y Windows®, este compacto kit KVM DVI es una solución ideal para ahorrar espacio en diversos entornos, incluido SOHO ("Small or Home Offices", oficinas pequeñas o domésticas), videojuegos, producción multimedia, etc.

Solución lista para usar inmediatamente, también incluye dos cables combinados (1.2 metros) de DVI/audio y micrófono que simplifican la conexión de la computadora con el conmutador y evitan el estorbo de cables.

Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

### Aplicaciones

- Ideal para ahorrar espacio cuando se trabaja con varias computadoras de escritorio, estaciones de trabajo y servidores

- Control de sistemas dobles en entornos hogareños/SOHO/multimedia para estaciones de trabajo de un sólo usuario
- Ideal para diseñadores gráficos, ingenieros y diseñadores multimedia así como para industrias que emplean aplicaciones CAD/CAM que requieren unidades de visualización con alta resolución
- Ideal para centros de atención de llamadas, mesas de ayuda, establecimientos educativos, y para fanáticos de videojuegos hogareños y entusiastas de PC

## Características

- Soporta resoluciones de hasta 1920x1200 (digital) y 2048x1536(analógica)
- Concentrador USB 2.0 integrado que permite compartir hasta dos dispositivos USB de alta velocidad entre las computadoras
- Compatible con Sistemas Operativos con soporte para USB
- Diseño compacto para economizar espacio
- Selección de ordenadores mediante botones pulsadores, teclas de acceso directo y Software de Conmutación (para Windows/Mac)
- Hot Plug – permite agregar o remover computadoras sin necesidad de apagar el sistema
- Indicadores LED para un simple monitoreo de estado
- Compatible con la especificación USB 2.0/1.1
- Compatible con HDCP

---

### Hardware

Política de Garantía	2 Years
Soporte de Audio	Sí
Cantidad de Puertos KVM	2
Plataformas Admitidas	USB
Tipo de Video PC	DVI
Soporte de Pantalla Doble	1
Montaje en Rack	No

Cables Incluidos	Sí
Sistema En Cascada	No

---

#### Rendimiento

Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo	No
Soporte DVI	Sí
Control IP KVM	No
Hot-Key Selection	Sí
Resolución Analógica Máxima	2048x1536
Resolución Digital Máxima	1920x1200
Cantidad Máxima de Usuarios	1
Soporte para Selección de Puertos	Botón Pulsador y Teclas de Acceso Directo

---

#### Conector(es)

Interfaz(ces) de Consola	Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)
	DVI-I (29 pines)
	USB Type-A (4 pines) USB 2.0
Conectores del Host	DVI-I (29 pines)
	USB B (4 pines)
Otra(s) Interfaz(ces)	USB Type-A (4 pines) USB 2.0

---

#### Software

Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

---

#### Indicadores

Indicadores LED	Indicador de Encendido/Selección de Ordenador
-----------------	---

---

#### Requisitos de



## Energía

Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Corriente de Entrada	0.4A
Tensión de Salida	5 DC
Alimentación de Salida	2A
Polaridad Central	Positivo
Tipo de Enchufe	N
Consumo de Energía	10

## Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humedad	HR 0~90%

## Características Físicas

Color	Blanco
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Producto	6.1 in [15.4 cm]
Ancho del Producto	2.6 in [65.5 mm]
Altura del Producto	1.1 in [27.0 mm]
Peso del Producto	6.0 oz [170.0 g]

## Información de la Caja

Longitud de la Caja	8.2 in [20.8 cm]
Ancho de la Caja	5.6 in [14.2 cm]



Altura de la Caja 7.2 in [18.2 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 2.7 lb [1.2 kg]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Conmutador KVM USB DVI de 2 Puertos
	Cables combo DVI/Audio y Mic de 4 pies
	Cables USB de 4 pies
	Adaptador de Alimentación

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

