

## Ensemble de commutateur KVM DVI 2 ports USB avec câbles USB 2.0 audio et concentrateur

N° de produit: SV211KDVIEU



L'ensemble de commutateurs KVM DVI 2 ports SV211KDVIEU avec câbles, audio et concentrateur USB 2.0 permet de commander aussi bien des ordinateurs contrôlés par USB et compatibles DVI, que la commutation audio et microphone indépendante sans interruption lors de la commutation entre ordinateurs. Ce commutateur KVM DVI + USB permet la prise en charge de vidéos analogiques (2048x1536) et numériques haute résolution (1920x1200) et d'un concentrateur intégré USB 2.0 qui vous permet de partager 2 dispositifs USB haute vitesse entre ordinateurs. Compatible avec des ordinateurs sous Mac®, Linux and Windows®, ce KVM DVI compact est une excellente solution de gain d'espace pour un large éventail d'environnements, incluant des réseaux privés ou de petites entreprises, de jeu, de production multimédia ou plus. Solution complète prête à l'emploi, ce commutateur KVM DVI inclut des câbles combo DVI/Audio et Mic de 1,22 m qui simplifient la connexion d'ordinateur à l'interrupteur et aident à éliminer l'enchevêtrement de câbles. Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2-ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

### Certifications, rapports et compatibilité



### Applications

- Idéal pour économiser de l'espace lorsque vous travaillez avec plusieurs ordinateurs de bureau, postes de travail et serveurs
- Domicile/Bureau domestique ou personnel/Contrôle de système double d'environnement multimédia pour des stations de travail à utilisateur unique
- Idéal pour les concepteurs graphiques, les ingénieurs, les concepteurs multimédias et les industries utilisant les applications CAD/CAM, dans lesquelles des unités d'affichage à haute résolution sont requises
- Convient parfaitement pour les applications de centres d'appel, de bureaux d'assistance, les environnements d'enseignement, les jeux à domicile et les passionnés d'ordinateur

## Spécifications techniques

- Prise en charge des résolutions atteignant 2048x1536 (analogique) et 1920x1200 (numérique)
- Un concentrateur USB 2.0 intégré vous permet de partager jusqu'à deux dispositifs USB haute vitesse entre ordinateurs
- Compatible avec tous les systèmes d'exploitation pris en charge par USB
- Design compact qui économise de l'espace
- Sélection d'ordinateur par bouton-poussoir, touches de raccourci du clavier et logiciel de commutation (pour Windows et Mac)
- Branchement à chaud - ajout ou retrait d'ordinateurs sans avoir à mettre l'ordinateur hors tension
- Indicateurs de statut à DEL pour une surveillance de statut facile
- Compatible avec la spécification USB 2.0/1.1
- Compatible HDCP

---

### Matériel

Politique de garantie	2 Years
Prise en charge audio	Oui
Nombre de ports KVM	2
Plateformes prises en charge	USB
Type de vidéo du PC	DVI

Prise en charge écran double	1
Montage sur bâti	Non
Câbles inclus	Oui
Mode cascade	Non

---

#### Performance

Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi	Non
Prise en charge DVI	Oui
Contrôle IP KVM	Non
Hot-Key Selection	Oui
Résolutions analogiques max.	2048x1536
Résolutions numériques max.	1920x1200
Nombre max. d'utilisateurs	1
Prise en charge sélection de port	Bouton-poussoir et raccourcis clavier

---

#### Connecteur(s)

Interface(s) console	2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions)
	1 - DVI-I (29 broches)
	2 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)
Connecteurs hôte	2 - DVI-I (29 broches)
	2 - USB B (4 broches)

---

#### Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	OS independent; No software or drivers required
--------------------------------------	---

---

#### Indicateurs

Indicateurs lumineux 1 - Indicateur de sélection d'alimentation/ordinateur

---

Alimentation

Source d'alimentation	Adaptateur secteur inclus
Tension d'entrée	100 - 240 AC
Courant d'entrée	0.4A
Tension de sortie	5 DC
Courant de sortie	2A
Center Tip Polarity	Positif
Type de prise	N
Consommation électrique	10

---

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humidité	Humidité relative de 0~90 %

---

Caractéristiques physiques

Couleur	Blanc
Type de boîtier	Plastique
Longueur du produit	6.1 in [15.4 cm]
Largeur du produit	6.1 in [15.5 cm]
Hauteur du produit	1.1 in [2.7 cm]
Profondeur du produit	2.6 in [65 mm]
Poids du produit	5.6 oz [160.0 g]

---

Informations

d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	8.1 in [20.5 cm]
Package Width	5.5 in [14.0 cm]
Package Height	7.1 in [18.0 cm]
Poids brut	2.8 lb [1.3 kg]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - KVM 2 ports
	2 - Câbles USB de 1,22 m
	2 - Câbles de combo DVI/Audio et Mic de 1,22 m
	1 - Adaptateur d'alimentation
	1 - CD de logiciel
	1 - Manuel d'instruction

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis