

Kit switch KVM DVI USB 2 porte, con cavi, audio e hub USB 2.0

ID prodotto: SV211KDVIEU



Il kit switch KVM DVI 2 porte USB con cavi, hub USB 2.0 e audio SV211KDVIEU offre il controllo di 2 computer dotati di DVI e USB, nonché la possibilità di commutare audio e microfono in modo indipendente per poter ricevere segnali audio anche durante la commutazione tra PC. Questo switch KVM USB+DVI offre supporto per video analogico (2048x1536) e digitale (1920x1200) ad alta risoluzione, oltre a un hub USB 2.0 integrato che permette di condividere tra computer 2 dispositivi USB ad alta velocità. Compatibile con computer basati su Mac®, Linux e Windows®, questo compatto KVM DVI è la soluzione ideale per risparmiare spazio in un'ampia gamma di ambienti, tra cui piccoli uffici o attività a domicilio, gaming, produzioni multimediali e molto altro. Una soluzione completa out-of-the-box, questo switch KVM DVI include cavi combo DVI/audio e microfono da 1,22 m, che semplificano la connessione del computer allo switch e permettono di evitare grovigli di cavi. Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Ideale per risparmiare spazio in caso di utilizzo di più desktop, workstation e server
- Controllo di sistema doppio per workstation utilizzate da utenti singoli, per piccoli uffici e attività a domicilio
- Ideale per designer grafici, ingegneri, designer multimediali e aziende che utilizzano applicazioni CAD/CAM, dove sono richieste unità di visualizzazione ad alta risoluzione
- Ideale per call center, help desk, ambienti di formazione, home gamer e amanti del PC

Caratteristiche

- Supporto per risoluzioni fino a 2048x1536 (analogico) e 1920x1200 (digitale)
- L'hub USB 2.0 integrato permette di condividere fino a due dispositivi USB ad alta velocità tra computer
- Compatibile con tutti i sistemi operativi che supportano USB
- Design compatto che consente di risparmiare spazio
- Selezione dei computer tramite pulsante a pressione, scelte rapide da tastiera e software di commutazione (per Windows/Mac)
- Funzione hot plug, per aggiungere o rimuovere computer senza interruzioni
- Indicatori LED per un semplice monitoraggio dello stato
- Conforme a specifiche USB 2.0/1.1
- Conforme a HDCP

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Audio	Sì
Porte KVM	2
Interfaccia PC	USB
Tipo video PC	DVI
Multimonitor	1
Montaggio a rack	No
Cavi inclusi	Sì
Collegamento a margherita	No

Prestazioni

Supporto OSD e tasti di scelta rapida	No
---------------------------------------	----



Supporto DVI	Sì
Controllo IP	No
Hot-Key Selection	Sì
Risoluzioni analogiche massime	2048x1536
Risoluzioni digitali massime	1920x1200
Numero massimo di utenti	1
Supporto selezione porte	Pulsante e tasti di scelta rapida

Connettore/i

Interfacce console	Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) DVI-I (29 pin) USB Type-A (4 pin) - USB 2.0
Connettori host	DVI-I (29 pin) USB B (4 pin)

Software

Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
-------------------------------------	---

Indicatori

Indicatori LED	Indicatore alimentazione/selezione computer
----------------	---

Alimentazione

Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	0.4A
Tensione di uscita	5 DC
Corrente di uscita	2A



Tipo punta centrale	Positivo
Tipo presa	N
Consumo energetico	10

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità	0~90% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Bianco
Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza prodotto	6.1 in [15.4 cm]
Larghezza prodotto	6.1 in [15.5 cm]
Altezza prodotto	1.1 in [27.0 mm]
Profondità prodotto	2.6 in [65 mm]
Peso prodotto	5.6 oz [160.0 g]

Informazioni confezione

Package Length	8.1 in [20.5 cm]
Package Width	5.5 in [14.0 cm]
Package Height	7.1 in [18.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	2.8 lb [1.3 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	KVM a 2 porte
--------------------------	---------------



Cavi USB 1,22 m

Cavi combinati per DVI/audio e microfono 1,22 m

Adattatore di alimentazione

CD software

Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

