


2-poort USB DVI USB KVM-switch met Kabels USB 2.0-hub en Audio

Productcode: SV211KDVIEU



Met de SV211KDVIEU 2-poort USB DVI KVM-switch met Kabels USB 2.0-hub en Audio kunnen twee computers met DVI via USB worden bediend, evenals het onafhankelijk omschakelen van de audio/microfoon voor een ononderbroken geluid bij het schakelen tussen pc's. Deze USB DVI KVM-switch biedt ondersteuning voor hoge-resolutie digitale (1920x1200) en analoge (2048x1536) video, plus een geïntegreerde USB 2.0-hub waarmee u 2 high-speed USB-apparaten tussen computers kunt delen. Deze compacte DVI KVM-switch is compatibel met Mac, Linux en Windows® en is een uitstekende ruimtebesparende oplossing voor een breed scala aan omgevingen, waaronder kleine en thuishkantoren, gaming, multimediacproductie en nog veel meer. De DVI KVM-switch is een complete, kant-en-klare oplossing en bevat twee 1,20 m lange gecombineerde DVI/audio/microfoon-kabels voor een eenvoudige en verzorgde computerverbinding zonder wirwar van kabels. Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Ruimtebesparing bij het werken met meerdere desktopcomputers, werkstations en servers

- Bediening van twee systemen vanaf een enkele werkplek voor thuis, op kantoor en in multimedia-omgevingen
- Ideaal voor grafisch ontwerpers, ingenieurs, multimedia-ontwerpers en CAD/CAM-toepassingen, waarvoor monitoren met hoge resolutie nodig zijn
- Handig voor callcenters, helpdesks, onderwijsinstellingen, gamers en computerliefhebbers

Eigenschappen

- Ondersteunt resoluties tot 1920x1200 (digitaal) en 2048x1536 (analoog)
- Met de geïntegreerde USB 2.0-hub kunt u twee high-speed USB-apparaten delen tussen computers
- Compatibel met alle besturingssystemen die USB ondersteunen
- Compacte, ruimtebesparende uitvoering
- Computeselectie per druktoets, sneltoetsen en schakelsoftware (voor Windows/Mac)
- Hot-pluggable - toevoegen of verwijderen van computers zonder opnieuw te moeten opstarten
- LED-indicatoren voor eenvoudige controle van de status
- Voldoet aan de USB 2.0/1.1-specificaties
- HDCP-compatibel

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Audio	Ja
KVM-poorten	2
Ondersteunde platforms	USB
PC-videotype	DVI
Multi-monitor	1
Rack-monteerbaar	Nee
Inclusief kabels	Ja
Op elkaar aansluitbaar	Nee

Prestaties		
	Schermmenu & sneltoetsen	Nee
	DVI-ondersteuning	Ja
	IP-controle	Nee
	Hot-Key Selection	Ja
	Maximale analoge resoluties	2048x1536
	Maximale digitale resoluties	1920x1200
	Maximum aantal gebruikers	1
	Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk en sneltoetsen
Connector(en)		
	Console-aansluiting(en)	2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen)
		1 - DVI-I (29-polig)
		2 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
	Hostaansluitingen	2 - DVI-I (29-polig)
		2 - USB B (4-polig)
Software		
	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
Indicatoren		
	LED-indicatoren	1 - Indicator power/computerselectie
Voeding		
	Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 - 240 AC

Ingangsstroom	0.4A
Uitgangsspanning	5 DC
Uitgangsstroom	2A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	N
Vermogensopname	10

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid	0% - 90% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Wit
Type behuizing	Kunststof
Lengte product	6.1 in [15.4 cm]
Breedte product	6.1 in [15.5 cm]
Hoogte product	1.1 in [2.7 cm]
Diepte product	2.6 in [65 mm]
Gewicht product	5.6 oz [160.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	8.1 in [20.5 cm]
Package Width	5.5 in [14.0 cm]
Package Height	7.1 in [18.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.8 lb [1.3 kg]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd

1 - 2-poort KVM-switch

2 - 1,20m USB-kabels

2 - 1,20m gecombineerde DVI/audio/microfoon-kabels

1 - Voedingsadapter

1 - Software-CD

1 - Handleiding

Garantiebepalinge
n

Warranty

2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.