

USB DVI KVM-switch-paket med 2 portar och kablar, USB 2.0-hubb & audio

Produkt ID: SV211KDVIEU



SV211KDVIEU USB DVI KVM-switchset med 2 portar och kablar, USB 2.0-hubb och -audio, ger kontroll över 2 DVI-kompatibla, USB-kontrollerade datorer samt oberoende ljud-/mikrofonväxling, vilket ger oavbrutet ljud när man växlar mellan PC-datorer.

Denna USB+DVI KVM-switch har stöd för högupplöst digital (1920x1200) och analog (2048x1536) video plus en integrerad USB 2.0-hubb som gör att du kan dela 2 höghastighets USB-enheter mellan datorer.

Denna kompakta DVI KVM, som är kompatibel med Mac®, Linux- och Windows®-baserade datorer, är en fantastisk utrymmesbesparande lösning för flera olika miljöer, inklusive små kontor eller hemmakontor, spel, multimediaproduktion, m.m.

En komplett lösning som är redo att använda. Till DVI KVM-switchen medföljer två 1,2 m långa kombinerade DVI-/ljud- och mikrofonkablar som gör det lättare att ansluta datorn till switchen och hjälper till att minimera sladdhärvor.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Passar för samtalscentraler, informationsdiskar, inom utbildning, tv- och datorspel och PC-entusiaster
- Dubbel systemkontroll för persondatorer hemma/mindre kontor/multimediamiljöer

- Idealisk för att spara utrymme när man arbetar med flera stationära datorer, arbetsstationer och servrar
- Idealisk för grafiska formgivare, ingenjörer, multimediadesigners och industrier som använder CAD/CAM samt där skärmar med hög upplösning behövs

Funktioner

- Kompakt design som sparar plats
- Kompatibel med alla USB-kompatibla operativsystem
- Datorval via tryckknappar, snabbkommandon och växlingsprogram (för Windows/Mac)
- HDCP-kompatibel
- Hot swappable - lägg till eller ta bort datorer utan att behöva stänga av datorn
- Integrerad USB 2.0-hubb låter dig dela upp till två USB-enheter med hög hastighet mellan datorer
- LED-indikatorer ger enkel statuskontroll
- Stödjer upplösningar upp till 1920x1200 (digital) och 2048x1536 (analog)
- Kompatibel med specifikationerna för USB 2.0/1.1

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Audio	Ja
KVM-portar	2
PC-gränssnitt	USB
PC-videotyp	DVI
Flera skärmar	1
Hyllmonterbar	Nej
Medföljande kablar	Ja
Kedjekoppling	Nej

Prestanda



Skärmvisning (OSD) & Nej
stöd för
snabbtangenter

DVI-stöd	Ja
IP-kontroll	Nej
Hot-Key Selection	Ja
Maximal analog upplösning	2048x1536
Maximal digital upplösning	1920x1200
Maximalt antal användare	1
Stöd för portval	Tryckknapp och genvägskommandon

Kontakt(er)

Konsolgränssnitt	DVI-I (29-stifts)
	USB Type-A (4-stifts) USB 2.0
	3.5 mm minijack (3-polig)
Värdkontakter	DVI-I (29-stifts)
	USB B (4-stifts)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

Indikatorer

LED-indikatorer	Indikator för ström/val av dator
-----------------	----------------------------------

Ström

Power Source	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	0.4A
Utspänning	5 DC



Utström	2A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	N
Strömförbrukning	10

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet	0~90 % RH

Utseende

Färg	Vit
Kabinettyp	Av plast
Produktlängd	6.1 in [15.4 cm]
Produktbredd	6.1 in [15.5 cm]
Produkt höjd	1.1 in [27.0 mm]
Produkt djup	2.6 in [65 mm]
Produktvikt	5.6 oz [160.0 g]

Förpackning

Package Length	8.1 in [20.5 cm]
Package Width	5.5 in [14.0 cm]
Package Height	7.1 in [18.0 cm]
Fraktvikt (förpackning)	2.8 lb [1.3 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	2 portars KVM
	1,2 m kombokablar för DVI/ljud och mikrofon
	1,2 m USB-kablar



Strömadapter

Programskiva

Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

