


## Switch KVM a 2 porte VGA USB con audio e cavi - Commutatore VGA USB a doppia porta

ID prodotto: SV211KUSB



Il kit switch KVM USB 2 porte nero con audio e cavi SV211KUSB permette di controllare due computer USB tramite una tastiera, un mouse e un monitor VGA soltanto e offre la possibilità di passare tra i computer connessi sia con scelte rapide che con un pulsante posto nel pannello superiore. Progettato per integrarsi in modo continuativo in qualsiasi ambiente, lo switch KVM USB si presenta con un design dalle piccole dimensioni (grande circa come un mazzo di carte) ed è alimentato tramite i computer connessi, in modo da non richiedere alimentazione esterna. La soluzione adatta a qualsiasi applicazione, lo switch KVM USB supporta risoluzioni video fino a 2048x1536 nonché una funzione di commutazione audio. Lo switch KVM USB include due cavi host e USB VGA 2-in-1 da 1,20 m per garantire rapidità d'installazione e offrire una soluzione KVM completa tutto incluso. Lo switch KVM offre il controllo affidabile e comodo di più computer a partire da un'unica postazione periferica.

### Certificazioni, report e compatibilità



### Applicazioni

- Consente di controllare fino a 2 computer dotati di porta USB da un'unica postazione con tastiera, mouse e monitor VGA

- Ideale per i call center, gli help desk, ambienti educativi, home gamer, editing video e gli amanti del PC
- Ottimo per il controllo dei computer in fase di test o collaudo, per risparmiare lo spazio sul piano di lavoro necessario per due monitor, tastiere e mouse
- Controllo di sistema doppio per workstation utilizzate da utenti singoli, per incrementarne la produttività in ufficio

## Caratteristiche

- Cavi (1,20 m) inclusi
- Risoluzione massima: 2048x1536
- Tipo di commutazione: tasto di scelta rapida, pulsante
- Supporto audio incluso per una completa soluzione di commutazione
- Design compatto
- Alimentato tramite USB: non sono necessari adattatori di alimentazione esterni

---

### Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Audio	Sì
Porte KVM	2
Interfaccia PC	USB
Tipo video PC	VGA
Multimonitor	1
Montaggio a rack	No
Cavi inclusi	Sì
Collegamento a margherita	No

---

### Prestazioni

Supporto OSD e tasti di scelta rapida	No
---------------------------------------	----

Controllo IP	No
Hot-Key Selection	Sì
Risoluzioni analogiche massime	2048x1536 @60Hz
Numero massimo di utenti	1
Supporto selezione porte	Pulsante e tasti di scelta rapida

---

#### Connettore/i

Interfacce console	2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)
	2 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
	1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)
Connettori host	2 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)
	2 - USB mini-B (5 pin)

---

#### Software

Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
-------------------------------------	---

---

#### Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Alimentazione USB
Tensione ingresso	5V DC
Tensione di uscita	5 DC

---

#### Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza del cavo	4.0 ft [1.2 m]
Lunghezza prodotto	3.8 in [9.7 cm]
Larghezza prodotto	2.6 in [6.6 cm]

Altezza prodotto	0.9 in [2.4 cm]
Profondità prodotto	2.4 in [60 mm]
Peso prodotto	3.3 oz [94 g]

---

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	8.6 in [21.9 cm]
Package Width	5.2 in [13.3 cm]
Package Height	3.5 in [9.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.4 lb [0.6 kg]

---

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Switch KVM a 2 porte
	2 - 1,2 m Cavo KVM USB VGA
	2 - 1,2 m Cavo audio (3,5 mm altoparlante/mic)
	1 - CD con i driver
	1 - Manuale di istruzioni

---

Informazioni sulla garanzia

Warranty	2 Anni
----------	--------

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.