

Juego de Conmutador Switch KVM de 2 puertos con todo incluido - USB - Audio y Video VGA

ID del Producto: SV211KUSB



El Kit de Conmutador KVM de 2 puertos USB con Audio y Cables, SV211KUSB permite al usuario controlar dos computadoras con USB utilizando un único teclado, mouse y monitor VGA y ofrece una operación mediante teclas de acceso rápido (hotkeys) y botones pulsadores en el panel superior facilitando la conmutación entre los computadores conectados.

Diseñado para integrarse perfectamente en cualquier entorno, el switch KVM USB ofrece un diseño compacto y obtiene su alimentación a través de las computadoras conectados, por lo cual no requiere una fuente de alimentación externa.

Es una solución eficaz para prácticamente cualquier aplicación, pues soporta resoluciones de video de hasta 2048 x 1536 y conmutación de audio. El switch KVM USB incluye dos cables VGA y USB 2 en 1, proporcionando todos los elementos necesarios para una rápida instalación a fin de proveer una solución KVM lista para conectar y empezar a usar.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Permite controlar 2 ordenadores con USB utilizando un único teclado, ratón y monitor VGA
- Ideal para centros de atención de llamadas, mesas de ayuda, establecimientos educativos, y para fanáticos de videojuegos hogareños, edición de vídeos y PC
- Excelente para el control de ordenadores con pruebas de PC /burn-in tests liberando el espacio requerido por dos monitores, teclados y ratones en su escritorio
- Control de sistemas dobles para estaciones de trabajo utilizadas por un sólo usuario aumentando la productividad en su lugar de trabajo

Características

- Cables (de 4 pies) incluidos
- Resolución máxima: 2048 x 1536
- Tipo de conmutación: Tecla de acceso rápido y botón pulsador
- Incluye soporte de audio para brindar una completa solución de conmutación
- Diseño compacto
- Alimentación por USB – no requiere adaptador de corriente externo

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Soporte de Audio	Sí
Cantidad de Puertos KVM	2
Plataformas Admitidas	USB
Tipo de Video PC	VGA
Soporte de Pantalla Doble	1
Montaje en Rack	No
Cables Incluidos	Sí
Sistema En Cascada	No

Rendimiento

Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo	No
Control IP KVM	No
Hot-Key Selection	Sí
Resolución Analógica Máxima	2048x1536 @60Hz
Cantidad Máxima de Usuarios	1
Soporte para Selección de Puertos	Botón Pulsador y Teclas de Acceso Directo

Conector(es)

Interfaz(ces) de Consola	2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)
	2 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
Conectores del Host	2 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
	2 - USB Mini B (5 pines)

Software

Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

Requisitos de Energía

Fuente de alimentación	Alimentado por USB
Tensión de Entrada	5V DC
Tensión de Salida	5 DC

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Cable	4.0 ft [1.2 m]

Longitud del Producto	3.8 in [9.7 cm]
Ancho del Producto	2.6 in [6.6 cm]
Altura del Producto	0.9 in [2.4 cm]
Profundidad del Producto	2.4 in [60 mm]
Peso del Producto	3.3 oz [94 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.6 in [21.9 cm]
Ancho de la Caja	5.2 in [13.3 cm]
Altura de la Caja	3.5 in [9.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.4 lb [0.6 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Conmutador KVM de 2 Puertos
	2 - 4 pies Cable KVM VGA USB
	2 - 4 pies Cable de Audio (altavoz/mic 3,5mm)
	1 - CD del Controlador
	1 - Manual de Instrucciones

Información Acerca de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.