

2-poort USB KVM-switch Zwart met Audio en Bekabeling

Productcode: SV211KUSB



Met de SV211KUSB 2-poort USB KVM-switch met Audio en Bekabeling kunt u twee computers via USB bedienen met behulp van één toetsenbord, muis en VGA-monitor en er kan zowel per sneltoets als per knopdruk op het apparaat zelf eenvoudig worden omgeschakeld tussen de aangesloten computers.

De USB-KVM-switch met zijn compacte ontwerp (ongeveer de grootte van een pak speelkaarten) is ontworpen om naadloos te worden geïntegreerd in iedere omgeving en wordt gevoed door middel van de aangesloten computers zodat een externe voeding niet nodig is.

De USB-KVM-switch is een passende oplossing voor vrijwel elke toepassing en ondersteunt schermresoluties tot 2048 x 1536 evenals audio-omschakeling. De USB-KVM-switch wordt geleverd met twee 2-in-1 VGA/USB-kabels van 120 cm, alles wat u nodig heeft voor een snelle installatie - een complete, meteen te gebruiken KVM-oplossing.

Met de KVM-switch kunt u op betrouwbare en eenvoudige wijze meerdere computers bedienen met één set randapparatuur.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Bedien 2 computers via USB met één toetsenbord, muis en VGA-monitor
- Handig voor callcenters, helpdesks, onderwijsinstellingen, gamers, videobewerking en computerliefhebbers
- Ideaal voor het testen / inspelen van computers doordat er op de ruimte die twee monitoren, toetsenborden en muizen op een bureau innemen wordt bespaard
- De productiviteit van de gebruiker in het kantoor neemt toe, doordat er vanaf een enkele werkplek twee systemen kunnen worden bediend

Eigenschappen

- Inclusief kabels (120 cm)
- Maximum resolutie: 2048 x 1536
- Omschakeling: sneltoets, knopdruk
- Volledig omschakelen inclusief de audio
- Compact en ruimtebesparend ontwerp
- Gevoed via USB – geen externe netadapter nodig

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Audio	Ja
KVM-poorten	2
Ondersteunde platforms	USB
PC-videotype	VGA
Multi-monitor	1
Rack-monteerbaar	Nee
Inclusief kabels	Ja
Op elkaar aansluitbaar	Nee

Prestaties

Schermmenu & sneltoetsen	Nee
IP-controle	Nee
Hot-Key Selection	Ja
Maximale analoge resoluties	2048x1536 @60Hz
Maximum aantal gebruikers	1
Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk en sneltoetsen

Connector(en)

Console-aansluiting(en)	2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen)
	2 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
Hostaansluitingen	2 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
	2 - USB Mini-B (5-polig)

Software

Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
--------------------	---

Voeding

Voedingsbron	Gevoed via USB
Ingangsspanning	5V DC
Uitgangsspanning	5 DC

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Kabellengte	4.0 ft [1.2 m]

Lengte product	3.8 in [9.7 cm]
Breedte product	2.6 in [6.6 cm]
Hoogte product	0.9 in [2.4 cm]
Diepte product	2.4 in [60 mm]
Gewicht product	3.3 oz [94 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	8.6 in [21.9 cm]
Package Width	5.2 in [13.3 cm]
Package Height	3.5 in [9.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.4 lb [0.6 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - 2-poort KVM-switch
	2 - 1,2m VGA USB KVM-kabel
	2 - 1,2m audiokabel (3,5mm speaker/mic)
	1 - Driver-CD
	1 - Handleiding

Garantiebepalingen

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.