

Juego de Conmutador KVM de 2 puertos con todo incluido - USB - Audio y Video VGA

ID del Producto: SV211KUSB



El Kit de Conmutador KVM de 2 puertos USB con Audio y Cables, SV211KUSB permite al usuario controlar dos computadores con USB utilizando un único teclado, ratón y monitor VGA y ofrece una operación mediante teclas de acceso rápido (hotkeys) y botones pulsadores en el panel superior facilitando la conmutación entre los computadores conectados.

Diseñado para integrarse perfectamente en cualquier entorno, el conmutador KVM USB ofrece un diseño compacto (aproximadamente del tamaño de un mazo de naipes) y obtiene su alimentación a través de los computadores conectados, por lo cual no requiere una fuente de alimentación externa.

Es una solución eficaz para prácticamente cualquier aplicación, pues soporta resoluciones de video de hasta 2048 x 1536 y conmutación de audio. El conmutador KVM USB incluye dos cables VGA y USB 2 en 1, proporcionando todos los elementos necesarios para una rápida instalación a fin de proveer una solución KVM lista para conectar y empezar a usar.

Ideado para brindar un control confiable y conveniente de múltiples computadores desde una única estación periférica, el conmutador KVM ofrece 2-años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Permite controlar 2 ordenadores con USB utilizando un único teclado, ratón y monitor VGA
- Ideal para centros de atención de llamadas, mesas de ayuda, establecimientos educativos, y para fanáticos de videojuegos hogareños, edición de videos y PC
- Excelente para el control de ordenadores con pruebas de PC /burn-in tests liberando el espacio requerido por dos monitores, teclados y ratones en su escritorio
- Control de sistemas dobles para estaciones de trabajo utilizadas por un sólo usuario aumentando la productividad en su lugar de trabajo

Características

- Cables (de 4 pies) incluidos
- Resolución máxima: 2048 x 1536
- Tipo de conmutación: Tecla de acceso rápido y botón pulsador
- Incluye soporte de audio para brindar una completa solución de conmutación
- Diseño compacto
- Alimentación por USB – no requiere adaptador de corriente externo

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Soporte de Audio	Sí
Cantidad de Puertos KVM	2
Plataformas Admitidas	USB
Tipo de Video PC	VGA
Soporte de Pantalla Doble	1
Montaje en Rack	No
Cables Incluidos	Sí

Sistema En Cascada No

Rendimiento

Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo No

Control IP KVM No

Hot-Key Selection Sí

Resolución Analógica Máxima 2048x1536 @60Hz

Cantidad Máxima de Usuarios 1

Soporte para Selección de Puertos Botón Pulsador y Teclas de Acceso Directo

Conector(es)

Interfaz(ces) de Consola 2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)

2 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)

1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

Conectores del Host 2 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

2 - USB Mini B (5 pines)

Software

Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required

Requisitos de Energía

Fuente de alimentación Alimentado por USB

Tensión de Entrada 5V DC

Tensión de Salida 5 DC

Características Físicas

Color Negro

Tipo de Gabinete Plástico

Longitud del Cable	4.0 ft [1.2 m]
Longitud del Producto	3.8 in [9.7 cm]
Ancho del Producto	2.6 in [6.6 cm]
Altura del Producto	0.9 in [2.4 cm]
Profundidad del Producto	2.4 in [60 mm]
Peso del Producto	3.3 oz [94 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.6 in [21.9 cm]
Ancho de la Caja	5.2 in [13.3 cm]
Altura de la Caja	3.5 in [9.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.4 lb [0.6 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Conmutador KVM de 2 Puertos
	2 - 4 pies Cable KVM VGA USB
	2 - 4 pies Cable de Audio (altavoz/mic 3,5mm)
	1 - CD del Controlador
	1 - Manual de Instrucciones

Información Acerca de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.