

Svart USB KVM-switch-paket med 2 portar, audio och kablar

Produkt ID: SV211KUSB



SV211KUSB 2 portars USB KVM-switch-paketet med audio och kablar låter dig kontrollera två USB-försedda datorer med ett enda tangentbord, en mus och en VGA-skärm och har både kortkommando och knappar ovanpå för att enkelt byta mellan de anslutna datorerna.

USB KVM-switchen är utformad att passa in i alla omgivningar utan problem, är liten (ungefär storleken av en kortlek) och får ström från de anslutna datorerna så ingen extern strömkälla behövs.

USB KVM-switchen passar i stort sett alla användningar och stöder videoupplösningar på upp till 2048x1536 samt audio-switching. Två 1,2 m 2-i-1 VGA och USB värdkablar medföljer USB KVM-switchen vilket är allt som behövs för en snabb installation av en komplett KVM-lösning som fungerar direkt.

KVM-switchen ger pålitlig och behändig kontroll över flera datorer från en enda kringutrustning och täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Kontrollera 2 datorer med USB med ett enda tangentbord, en mus och en VGA-skärm
- Lämplig för callcenters, supportavdelningar, utbildning, spel, videoredigering och datorentusiaster
- Bra till PC-test/burn-in datorkontroll och sparar på utrymmet av två skärmar, tangentbord och möss
- Kontroll över dubbla system för arbetsstationer med en användare och ökar produktiviteten på

kontoret

Funktioner

- Kablar (1,2 m) ingår
- Maximal upplösning: 2048x1536
- Switchningstyp: Kortkommando, knapp
- Audio-stöd för en komplett switchning-lösning medföljer
- Tar lite plats
- Får ström från USB - Ingen extern adapter behövs

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Audio	Ja
KVM-portar	2
PC-gränssnitt	USB
PC-videotyp	VGA
Flera skärmar	1
Hyllmonterbar	Nej
Medföljande kablar	Ja
Kedjekoppling	Nej

Prestanda

Skärmvisning (OSD) & stöd för snabbtangenter	Nej
IP-kontroll	Nej
Hot-Key Selection	Ja
Maximal analog upplösning	2048x1536 @60Hz



	Maximalt antal användare	1
	Stöd för portval	Tryckknapp och genvägscommandon
<hr/>		
Kontakt(er)	Konsolgränssnitt	3.5 mm minijack (3-polig) USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 VGA (15-stifts, High Density D-Sub)
	Värdkontakter	VGA (15-stifts, High Density D-Sub) USB Mini-B (5-stifts)
<hr/>		
Mjukvara	OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
<hr/>		
Ström	Power Source	Strömförsörjd via USB
<hr/>		
Utseende	Färg	Svart
	Kabinetttyp	Av plast
	Kabellängd	4.0 ft [1.2 m]
	Produktlängd	3.8 in [97.0 mm]
	Produktbredd	3.8 in [96 mm]
	Produkt höjd	0.8 in [20 mm]
	Produkt djup	2.4 in [60 mm]
	Produktvikt	3.3 oz [94 g]
<hr/>		
Förpackning	Package Length	8.5 in [21.7 cm]
	Package Width	3.5 in [89 mm]
	Package Height	3.4 in [87 mm]



Fraktvikt (förpackning) 22.7 oz [642 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	2 portars KVM-switch
	1,2 m VGA USB KVM-kabel
	1,2 m Audiokabel (3,5 mm högtalare/mikrofon)
	Drivrutin CD
	Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

