

Switch Conmutador KVM de Cable con 2 Puertos VGA USB Alimentado por USB con Interruptor Remoto

ID del Producto: SV211USB



El conmutador KVM con 2 puertos VGA, modelo SV211USB, permite controlar dos computadores equipados con VGA y USB, y utilizar un solo conjunto de periféricos de monitor, teclado y ratón.

A fin de ayudar a organizar su escritorio sin sacrificar espacio de trabajo, este compacto conmutador KVM VGA USB que ocupa un espacio mínimo incluye cables KVM integrados que se pueden conectar directamente al sistema. Para evitar el uso de un voluminoso adaptador externo de alimentación y un tomacorriente, este conmutador KVM se alimenta mediante una conexión USB.

Este conmutador VGA KVM admite resoluciones de hasta 2048x1536, para posibilitar la alta resolución de una pantalla VGA. Para facilitar la conmutación entre sistemas conectados, este conmutador KVM incluye un práctico botón para acceso a distancia en un cable de 1,5 metros, así como teclas de acceso rápido del teclado y software de conmutación para PC o Mac®.

Respaldo por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Excelente para el control de ordenadores con burn-in tests, liberando el espacio que ocuparían dos monitores, dos teclados y dos ratones en su escritorio
- Perfecto para compartir ordenadores y periféricos conectados ya sea en el hogar o en la oficina
- Control de sistemas dobles para estaciones de trabajo utilizadas por un sólo usuario aumentando la productividad en su lugar de trabajo

Características

- Soporta resoluciones de hasta 2048x1536
- Conmutación entre ordenadores mediante un botón, teclas de acceso rápido o software (incluido)
- Diseño compacto que ocupa mínimo espacio
- Cables KVM integrados y conmutación remota
- Software de conmutación compatible con plataformas para PC y Mac®
- Alimentación por USB – no requiere adaptador de alimentación externo
- Soporte para conexión en caliente
- Conmutador remoto en cable de 1,5m (5 pies)

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Soporte de Audio	No
Cantidad de Puertos KVM	2
Plataformas Admitidas	USB
Tipo de Video PC	VGA
Soporte de Pantalla Doble	1
Montaje en Rack	No
Cables Incluidos	Sí

Sistema En Cascada No

Rendimiento

Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo No

Control IP KVM No

Hot-Key Selection Sí

Soporte para Selección de Puertos Botón Pulsador, Teclas de Acceso Directo y Software

Conector(es)

Interfaz(ces) de Consola 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

2 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)

Conectores del Host 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)

Software

Compatibilidad OS Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019, 2022
Mac OS 10.x (Tested up a 10.9), 9.x

Observaciones / Requisitos

Nota La compatibilidad de sistema operativo se refiere solo al software KVM: el conmutador en sí se puede utilizar sin software en cualquier plataforma

Indicadores

Indicadores LED 1 - Indicador de selección de PC

Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB

Tensión de Entrada 5V DC

Tensión de Salida 5 DC

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (4°F to 140°F)

Humedad HR 0~90% Sin Condensación

Características Físicas

Color Negro

Tipo de Gabinete Plástico

Longitud del Cable 33.5 in [850 mm]

Longitud del Producto 3.5 in [88 mm]

Ancho del Producto 2.6 in [6.6 cm]

Altura del Producto 0.9 in [2.3 cm]

Peso del Producto 11.3 oz [321 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 9.8 in [24.9 cm]

Ancho de la Caja 6.4 in [16.2 cm]

Altura de la Caja 2.5 in [6.4 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 14.2 oz [402.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja

- 1 - Conmutador KVM
- 1 - CD del Software
- 1 - Manual de Instrucciones

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.