

Switch KVM USB VGA à 2 ports - Commutateur KVM alimenté par USB avec câbles et commutateur à distance

N° de produit: SV211USB



Le commutateur KVM VGA 2 ports avec câbles SV211USB vous permet de contrôler deux PC VGA USB avec un seul jeu de clavier, souris et écran.

Pour vous aider à organiser votre bureau sans sacrifier votre précieux espace de travail, ce commutateur KVM VGA USB est compact et équipé de câbles KVM intégrés pouvant être connectés directement à vos systèmes. De plus, le KVM est alimenté par USB, ce qui élimine la nécessité d'utiliser un adaptateur d'alimentation externe volumineux et une prise murale.

Ce commutateur KVM VGA prend en charge les résolutions jusqu'à 2048 x 1536, ce qui permet d'utiliser un écran VGA haute résolution. Pour pouvoir facilement basculer d'un système connecté à l'autre, le KVM est équipé d'un bouton-poussoir distant pratique, situé sur un câble de 1,5 mètre, ainsi que d'un clavier avec touches de raccourci et d'un logiciel de commutation compatible avec PC ou Mac®.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Solution idéale pour les tests de PC ou le contrôle d'ordinateurs en rodage fonctionnel, le commutateur permet d'économiser de l'espace sur le bureau nécessaire à deux ordinateurs, claviers et souris.
- Parfait pour partager des ordinateurs et leurs périphériques à la maison ou au bureau

- Commande de système double pour les stations de travail à utilisateur unique, augmentant ainsi la productivité de l'utilisateur

Spécifications techniques


- Prise en charge de résolutions pouvant atteindre jusqu'à 2048 x 1536
- Passez d'un PC à l'autre via bouton-poussoir, touches de raccourci ou logiciel de commutation (inclus)
- Conception peu encombrante, compact
- Câbles KVM intégrés et commutation distante
- Le logiciel de commutation prend en charge les plateformes PC et Mac®
- Alimentation par USB, pas d'adaptateur d'alimentation requis.
- Prise en charge du branchement à chaud
- Commutateur à distance sur câble de 1,5 m

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Prise en charge audio	Non
Nombre de ports KVM	2
Plateformes prises en charge	USB
Type de vidéo du PC	VGA
Prise en charge écran double	1
Montage sur bâti	Non
Câbles inclus	Oui
Mode cascade	Non

Performance

Prise en charge de l'affichage à l'écran et	Non
---	-----



des raccourcis clavi	
Contrôle IP KVM	Non
Hot-Key Selection	Oui
Prise en charge sélection de port	Bouton-poussoir, raccourcis clavier et logiciel

Connecteur(s)

Interface(s) console	VGA (15 broches , D-Sub haute densité) USB Type-A (4 broches) USB 2.0
Connecteurs hôte	VGA (15 broches , D-Sub haute densité) USB Type-A (4 broches) USB 2.0

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019 Mac OS 10.x (testé jusqu'à 10.9), 9.x
--------------------------------------	---

Notes spéciales / Configuration

Remarque	La compatibilité avec les systèmes d'exploitation fait uniquement référence au logiciel du commutateur KVM – le commutateur KVM, quant à lui, peut être utilisé avec tout logiciel ou toute plateforme
----------	--

Indicateurs

Indicateurs lumineux	Indicateur de sélection du PC
----------------------	-------------------------------

Alimentation

Adaptateur d'alimentation inclus	Alimentation par USB
----------------------------------	----------------------

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage	-20°C to 60°C (4°F to 140°F)



Humidité Humidité relative de 0~90 %, sans condensation

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Plastique
Longueur de câble	33.5 in [85 cm]
Longueur du produit	3.5 in [88 mm]
Largeur du produit	2.6 in [66 mm]
Hauteur du produit	0.9 in [23 mm]
Poids du produit	11.3 oz [321 g]

Informations d'emballage

Package Length	9.8 in [25 cm]
Package Width	6.5 in [16.4 cm]
Package Height	2.5 in [63 mm]
Poids brut	15.4 oz [435 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Commutateur KVM
	CD de logiciel
	Manuel d'instruction

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

