

Switch Commutatore KVM USB VGA a 2 porte - Alimentato via USB con pulsante di commutazione a distanza

ID prodotto: SV211USB



Il cavo Switch KVM VGA a 2 porte SV211USB consente di controllare due PC VGA dotati di USB con singolo monitor, tastiera e mouse.

Per consentire di organizzare la scrivania senza sacrificare lo spazio di lavoro, questo switch KVM USB VGA è caratterizzato da un design compatto con cavi integrati che possono essere connessi direttamente al sistema. Inoltre, lo switch KVM è alimentato tramite USB, eliminando la necessità di un ingombrante adattatore di alimentazione esterno e di una presa a muro.

Questo switch KVM VGA offre supporto per risoluzioni fino a 2048x1536 offrendo la possibilità di gestire un display VGA ad alta risoluzione. Per una semplice commutazione tra i sistemi collegati, lo switch KVM è dotato di un pulsante sul cavo integrato da 1,5 m, oltre a scelte rapide da tastiera e software compatibile con PC o Mac®.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Ottimo per il controllo dei computer in fase di test o collaudo, per risparmiare lo spazio sul piano di lavoro necessario per due monitor, tastiere e mouse
- Per la condivisione di computer e periferiche collegate in uffici a domicilio o in contesti domestici
- Controllo di sistema doppio per workstation utilizzate da utenti singoli, per incrementarne la

produttività in ufficio

Caratteristiche

- Supporta risoluzioni fino a 2048x1536
- Commutazione tra PC mediante pulsante, scelte rapide da tastiera o software di commutazione (incluso)
- Design minimale che permette di risparmiare spazio
- Cavi KVM integrati con switch remoto
- Il software di commutazione supporta piattaforme PC e Mac®
- Alimentato tramite USB: non sono necessari adattatori di alimentazione esterni
- Supporta la funzione hot-plug
- Switch remoto su cavo da 1,5 m

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Audio	No
Porte KVM	2
Interfaccia PC	USB
Tipo video PC	VGA
Multimonitor	1
Montaggio a rack	No
Cavi inclusi	Sì
Collegamento a margherita	No

Prestazioni

Supporto OSD e tasti di scelta rapida	No
Controllo IP	No



	Hot-Key Selection	Sì
	Supporto selezione porte	Pulsante, tasti di scelta rapida e software
<hr/>		
Connettore/i		
	Interfacce console	VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) USB Type-A (4 pin) - USB 2.0
	Connettori host	VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) USB Type-A (4 pin) - USB 2.0
<hr/>		
Software		
	Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019 Mac OS 10.x (testato fino alla versione 10.9), 9.x
<hr/>		
Note/requisiti speciali		
	Nota	La compatibilità con il sistema operativo si riferisce solamente al software KVM, il cavo KVM può essere utilizzato su qualsiasi piattaforma senza software
<hr/>		
Indicatori		
	Indicatori LED	Indicatore selezione PC
<hr/>		
Alimentazione		
	Adattatore di alimentazione incluso	Alimentazione USB
<hr/>		
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (4°F to 140°F)
	Umidità	0~90% RH senza condensa
<hr/>		
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero



Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza cavo	33.5 in [85 cm]
Lunghezza prodotto	3.5 in [88 mm]
Larghezza prodotto	2.6 in [66 mm]
Altezza prodotto	0.9 in [23 mm]
Peso prodotto	11.3 oz [321 g]

Informazioni confezione

Package Length	9.8 in [25 cm]
Package Width	6.5 in [16.4 cm]
Package Height	2.5 in [63 mm]
Peso spedizione (confezione)	15.4 oz [435 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	Switch KVM
	CD software
	Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

