

2-poorts USB VGA-kabel KVM-switch - met USB-voeding en afstandsbediening

Productcode: SV211USB



Met de SV211USB 2-poorts VGA-kabel KVM switch kunt u twee met VGA, USB uitgeruste pc's met één beeldscherm, toetsenbord en muis besturen.

Om uw bureau te organiseren zonder waardevolle werkruimte op te offeren, heeft deze VGA USB KVM switch een compacte vorm en geïntegreerde KVM-kabels, die direct op uw systemen kunnen worden aangesloten. Bovendien heeft de KVM een USB-voeding, zodat geen grote externe voedingsadapter en wandcontact meer nodig zijn.

Deze VGA KVM switch ondersteunt 2048x1536 en is dus geschikt voor een VGA-scherm met hoge resolutie. Om eenvoudig tussen systemen te kunnen schakelen, beschikt de KVM switch over een gemakkelijke drukknopafstandsbediening via een 1,5 meter lange kabel, alsmede sneltoetsondersteuning via het toetsenbord en voor Windows of Mac® geschikte schakelsoftware.

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Ideaal voor het testen / inspelen van computers doordat er op de ruimte die twee monitoren, toetsenborden en muizen op een bureau innemen wordt bespaard
- Perfect voor het delen van computers en aangesloten randapparatuur thuis of op kantoor
- De productiviteit van de gebruiker in het kantoor neemt toe, doordat er vanaf een enkele werkplek twee systemen kunnen worden bediend

Eigenschappen

- Ondersteunt resoluties van maximaal 2048x1536
- Schakel pc's met een drukknop, sneltoetsen of schakelsoftware (meegeleverd)
- Compact, ruimtebesparend ontwerp
- Geïntegreerde KVM-kabels en remote switch
- Schakelsoftware ondersteunt pc- en Mac®-platforms
- Gevoed via USB – geen externe netadapter nodig
- Ondersteunt hot-plugging
- Schakelaar aan 1,5 m lange kabel

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Audio	Nee
KVM-poorten	2
Ondersteunde platforms	USB
PC-videotype	VGA
Multi-monitor	1
Rack-monteerbaar	Nee
Inclusief kabels	Ja
Op elkaar aansluitbaar	Nee

Prestaties

Schermmenu & sneltoetsen	Nee
IP-controle	Nee
Hot-Key Selection	Ja



Poortselectie-ondersteuning Knopdruk, sneltoetsen en software

Connector(en)

Console-aansluiting(en) VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)

USB Type-A (4-polig) USB 2.0

Hostaansluitingen VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)

USB Type-A (4-polig) USB 2.0

Software

Besturingssystemen Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10

Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019

Mac OS 10.x (getest tot 10.9), 9.x

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie

De OS-compatibiliteit geldt alleen voor KVM-software - de KVM zelf kan worden gebruikt zonder software op alle platforms

Indicatoren

LED-indicatoren

PC-keuze-indicator

Voeding

Inclusief voedingsadapter

Gevoed via USB

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (4°F to 140°F)

Vochtigheid 0% - 90% rel. vochtigheid, niet-condenserend

Fysieke eigenschappen

Kleur

Zwart



Type behuizing	Kunststof
Kabellengte	33.5 in [85 cm]
Lengte product	3.5 in [88 mm]
Breedte product	2.6 in [66 mm]
Hoogte product	0.9 in [23 mm]
Gewicht product	11.3 oz [321 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	9.8 in [25 cm]
Package Width	6.5 in [16.4 cm]
Package Height	2.5 in [63 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	15.4 oz [435 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	KVM-switch
	Software-CD
	Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

