

VGA 2 portar USB-kabel med KVM-switch - USB-driven med fjärrswitch

Produkt ID: SV211USB



SV211USB VGA-kabel-KVM-switchen med 2 portar låter dig kontrollera två VGA- och USB-utrustade datorer med en enda uppsättning av skärm, tangentbord och mus.

Denna VGA USB KVM-switch har en kompakt storlek och inbyggda KVM-kablar som kan anslutas direkt till dina system för att hjälpa dig organisera skrivbordet utan att ta upp värdefull arbetsyta. Dessutom är KVM:en USB-driven så att du slipper otympliga strömadaptrar och vägguttag.

VGA KVM-switchen stöder upplösningar på upp till 2048x1536 för att kunna köra en högupplöst VGA-skärm. För enkel växling mellan anslutna system har KVM:en en praktisk fjärrswitch med tryckknappar på en kabel på 1,5 meter samt stöd för snabbkommandon på tangentbord och PC- eller Mac®-kompatibelt växlingsprogram.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Passar för PC-test/datorkontroll med inbränning vilket sparar på skrivbordsutrymme för två skärmar, tangentbord och möss
- Perfekt för delning av datorer och anslutna tillägg i hemmet eller hemmakontoret
- Kontroll över dubbla system för arbetsstationer med en användare och ökar produktiviteten på kontoret

Funktioner

- Stöder upplösningar på upp till 2048x1536
- Växla mellan datorer med ett knapptryck, snabbkommandon eller mjukvara (medföljer)
- Tar minimalt med plats med sin platsbesparande design
- Inbyggda KVM-kablar och fjärrswitch
- Växlingsmjukvaran stöder PC- och Mac®-plattformar
- USB-driven - Ingen extern strömadapter behövs
- Stöder hot-plug
- Fjärrswitch på 1,5 m kabel

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Audio	Nej
KVM-portar	2
PC-gränssnitt	USB
PC-videotyp	VGA
Flera skärmar	1
Hyllmonterbar	Nej
Medföljande kablar	Ja
Kedjekoppling	Nej

Prestanda

Skärmvisning (OSD) & stöd för snabbtangenter	Nej
IP-kontroll	Nej
Hot-Key Selection	Ja



	Stöd för portval	Tryckknapp, genvägskommandon och mjukvara
Kontakt(er)	Konsolgränssnitt	VGA (15-stifts, High Density D-Sub) USB Type-A (4-stifts) USB 2.0
	Värdkontakter	VGA (15-stifts, High Density D-Sub) USB Type-A (4-stifts) USB 2.0
Mjukvara	OS-kompatibilitet	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019 Mac OS 10.x (testad upp till 10.9), 9.x
Särskilda anmärkningar/krav	Obs.	OS-kompatibilitet syftar endast på KVM-mjukvara - KVM:en själv kan användas utan mjukvara på alla plattformar
Indikatorer	LED-indikatorer	Indikator för datorval
Ström	Power Source	Strömförsörjd via USB
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (4°F to 140°F)
	Luftfuktighet	0~90 % RH icke-kondenserande
Utseende	Färg	Svart
	Kabinetttyp	Av plast
	Kabellängd	33.5 in [85 cm]
	Produktlängd	3.5 in [88 mm]

Produktbredd	2.6 in [66 mm]
Produkt höjd	0.9 in [23 mm]
Produktvikt	11.3 oz [321 g]

Förpackning

Package Length	9.8 in [25 cm]
Package Width	6.5 in [16.4 cm]
Package Height	2.5 in [63 mm]
Fraktvikt (förpackning)	15.4 oz [435 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	KVM-switch
	Programskiva
	Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

