

Switch KVM 2 porte cavo USB DVI, con audio

ID prodotto: SV215MICDVIA



Lo switch KVM a 2 porte con audio e cavo USB DVI SV215MICDVIA consente di controllare 2 computer da un singolo set di periferiche KVM (tastiera, video, mouse) e supporta risoluzioni fino a 1920x1200. Questo switch KVM a cavo include tutti i cavi e le connessioni richiesti per una soluzione KVM completa. Inoltre, lo switch offre commutazione indipendente audio/microfono per assicurare un suono costante, anche durante il passaggio tra computer. Questo switch KVM completamente compatibile con USB può essere connesso a computer basati su Mac, Linux o PC, rendendolo una soluzione conveniente per la maggior parte degli ambienti operativi. Inoltre, grazie al design salva spazio "KVM tutto in un cavo", non è richiesto spazio per l'installazione: per questo rappresenta la scelta ideale per la maggior parte delle applicazioni, compresi SOHO (uffici di piccole dimensioni o in casa), gioco, workstation per la produzione multimediale e altro. Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Controllo di più desktop, workstation o server che richiedono supporto multimediale completo

- Ideale per designer grafici, ingegneri, designer multimediali e aziende che utilizzano applicazioni CAD/CAM, dove sono richieste unità di visualizzazione ad alta risoluzione
- Per la condivisione di computer e periferiche annesse in ambienti privati/SOHO/multimediali
- Ottimo per il controllo dei computer in fase di test o collaudo, per risparmiare lo spazio sul piano di lavoro necessario per diversi monitor, tastiere e mouse, nonché per l'accesso remoto

Caratteristiche

- Compreso design micro cavo KVM con tutti i cavi necessari
- Indipendente da sistemi operativi, perché non richiede software o driver
- Comprende switch selettore remoto e supporta la selezione dei computer tramite scelte rapide
- Supporta risoluzioni fino a 1920x1200
- Funzione hot plug, per aggiungere o rimuovere computer senza riavvio
- Indicatori LED per un semplice monitoraggio dello stato
- Conforme a specifiche USB 2.0/1.1
- Conforme a HDCP

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Audio	Sì
Porte KVM	2
Interfaccia PC	USB
Tipo video PC	DVI
Multimonitor	1
Montaggio a rack	No
Cavi inclusi	Sì
Collegamento a margherita	No

Prestazioni

Supporto OSD e tasti di scelta rapida No

Supporto DVI Sì - Single Link

Controllo IP No

Hot-Key Selection Sì

Risoluzioni digitali massime 1920 x 1200

Numero massimo di utenti 1

Supporto selezione porte Pulsante e tasti di scelta rapida

Connettore/i

Interfacce console 2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)

1 - DVI-D (19 pin)

2 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)

Connettori host 4 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)

2 - DVI-D (19 pin)

4 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)

Software

Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required

Note/requisiti speciali

Nota Un cavo host ha una lunghezza di 1,1 m, l'altro di 60 cm. Il selezionatore remoto ha una lunghezza di 1,7 m.

Ambientale

Temperatura d'esercizio 0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Umidità 0~80%RH

Caratteristiche
fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Plastica
Peso prodotto	21.9 oz [620 g]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	9.8 in [24.8 cm]
Larghezza del Pacco	3.4 in [86 mm]
Altezza del Pacco	6.1 in [15.5 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.6 lb [0.7 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - KVM integrato a 2 porte
	1 - Selezionatore remoto
	1 - Manuale

Informazioni sulla
garanzia

Warranty	2 Anni
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.