

2-poort USB DVI Kabel KVM-switch met Audio

Productcode: SV215MICDVIA



Met de SV215MICDVIA 2-poort USB DVI KVM-switch met Audio kunt u 2 computers bedienen via een enkele KVM-console (toetsenbord, video, muis) in resoluties tot 1920x1200. Deze KVM-switch in kabeluitvoering is voorzien van alle benodigde kabels en aansluitingen, voor een complete KVM-oplossing. Met de KVM-switch kan bovendien onafhankelijk de audio/microfoon worden omgeschakeld voor een ononderbroken geluidssignaal, zelfs bij het omschakelen tussen computers. Deze uiterst compatibele USB KVM-switch kan worden aangesloten op pc's, Macs of Linux-computers, wat het een handige oplossing maakt voor allerlei werkomgevingen. Bovendien neemt het vanwege het ruimtebesparende "KVM-als-kabel"-ontwerp geen bureau ruimte in – een ideale keuze voor de meeste toepassingen, zoals kleine of thuishkantoren, gaming, multimediateproductie en nog veel meer. Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Bedien meerdere desktopcomputers, werkstations of servers met volledige multimedia-ondersteuning

- Ideaal voor grafisch ontwerpers, ingenieurs, multimedia-ontwerpers en CAD/CAM-toepassingen, waarvoor monitoren met hoge resolutie nodig zijn
- Voor het delen van computers en aangesloten randapparatuur thuis / op kantoor / in een multimediaomgeving
- Ideaal voor het testen / inspelen van computers waarbij men minder bureau ruimte nodig heeft voor monitoren, toetsenborden en muizen – inclusief afstandsbediening

Eigenschappen

- KVM-switch in kabeluitvoering inclusief alle benodigde kabels
- Onafhankelijk van besturingssysteem - geen installatie van drivers of software nodig
- Inclusief op afstand bedienbare schakelaar en ondersteuning voor omschakeling per sneltoets
- Ondersteuning van resoluties tot 1920x1200
- Hot-pluggable - toevoegen of verwijderen van computers zonder opnieuw op te moeten starten
- LED-indicatoren voor eenvoudige controle van de status
- Voldoet aan de USB 2.0/1.1-specificaties
- HDCP-compatibel

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Audio	Ja
KVM-poorten	2
Ondersteunde platforms	USB
PC-videotype	DVI
Multi-monitor	1
Rack-monteerbaar	Nee
Inclusief kabels	Ja
Op elkaar aansluitbaar	Nee

Prestaties

Schermmenu & sneltoetsen	Nee
DVI-ondersteuning	Ja - Single-Link
IP-controle	Nee
Hot-Key Selection	Ja
Maximale digitale resoluties	1920 x 1200
Maximum aantal gebruikers	1
Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk en sneltoetsen

Connector(en)

Console-aansluiting(en)	2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen)
	1 - DVI-D (19-polig)
	2 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
Hostaansluitingen	4 - 3,5 mm mini-jack (3 standen)
	2 - DVI-D (19-polig)
	4 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)

Software

Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
--------------------	---

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	Een hostkabel is 1,1 m, de andere 60 cm lang. Externe schakelaar is 1,7 m lang
---------	--

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

	Vochtigheid	0% - 80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart
	Type behuizing	Kunststof
	Gewicht product	21.9 oz [620 g]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	9.8 in [24.8 cm]
	Package Width	3.4 in [86 mm]
	Package Height	6.1 in [15.5 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	1.6 lb [0.7 kg]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - 2-poort geïntegreerde KVM-switch
		1 - Afstandsbediening
		1 - Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.