

USB DVI-kabel med 2 portar och KVM-switch med audio

Produkt ID: SV215MICDVIA




SV215MICDVIA USB DVI-kabel med 2 portar och KVM-switch med ljud gör det möjligt att kontrollera 2 datorer från en KVM-kringutrustningssats (tangentbord, video, mus), och den stödjer upplösningar upp till 1920 x 1200.

Den här KVM-switchen i kabelstil inkluderar alla kablar och kontakter som krävs för en komplett KVM-lösning. Switchen har dessutom oberoende växling mellan ljud/mikrofon för att säkerställa en smidig ljudupplevelse även när man växlar mellan datorerna.

Den här USB KVM-switchen med bred kompatibilitet kan kopplas till Mac, Linux eller PC-baserade datorer vilket gör den till en praktisk lösning för de flesta. På grund av sin sparsamma design behöver den inget skrivbordsutrymme för installation. Den är ett perfekt val för de flesta applikationer, inklusive små eller hemmakontor, spel, multimedia produktioner, arbetsstationer m.m.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Kontrollera flera stationära datorer, arbetsdatorer eller servrar som kräver fullständigt multimedia-stöd
- Idealisk för grafiska formgivare, ingenjörer, multimediadesigners och industrier som använder CAD/CAM samt där skärmar med hög upplösning behövs
- Dela datorer och ansluten kringutrustning hemma/på småkontors/i multimedia-miljöer
- Passar för PC-test/datorkontroll med inbränning vilket sparar på skrivbordsutrymme för flera skärmar, tangentbord och möss, och gör det möjligt för fjärråtkomst

Funktioner

- Alla nödvändiga kablar är inkluderade i mikrokabel KVM-designen
- Oberoende av operativsystem- ingen mjukvara eller drivrutiner krävs
- En fjärromkopplare ingår och stödjer datorval via genvägar
- Stöder upplösningar på upp till 1920x1200
- Hot Plug - lägg till eller ta bort datorer utan att behöva starta om
- LED-indikatorer ger enkel statuskontroll
- Kompatibel med specifikationerna för USB 2.0/1.1
- HDCP-kompatibel

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Audio	Ja
KVM-portar	2
PC-gränssnitt	USB
PC-videotyp	DVI
Flera skärmar	1
Hyllmonterbar	Nej
Medföljande kablar	Ja

	Kedjekoppling	Nej
Prestanda		
	Skärmvisning (OSD) & stöd för snabbtangenter	Nej
	DVI-stöd	Ja - Single Link
	IP-kontroll	Nej
	Hot-Key Selection	Ja
	Maximal digital upplösning	1920 x 1200
	Maximalt antal användare	1
	Stöd för portval	Tryckknapp och genvägskommandon
Kontakt(er)		
	Konsolgränssnitt	2 - 3.5 mm minijack (3-polig) 1 - DVI-D (19-stifts) 2 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)
	Värdkontakter	4 - 3.5 mm minijack (3-polig) 2 - DVI-D (19-stifts) 4 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)
Mjukvara		
	OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
Särskilda anmärkningar/krav		
	Obs.	En värdkabel är 1,1 meter lång, den andra är 60 centimeter. Fjärrvalskabeln är 1,7 meter lång
Miljö		
	Drifttemperatur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

	Luftfuktighet	0 ~ 80 % RH
Utseende		
	Färg	Svart
	Kabinetttyp	Av plast
	Produktvikt	21.9 oz [620 g]
Förpackning		
	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	9.8 in [24.8 cm]
	Package Width	3.4 in [86 mm]
	Paketets höjd	6.1 in [15.5 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	1.6 lb [0.7 kg]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - Integrerad KVM med 2 portar
		1 - Fjärrremkopplare
		1 - Bruksanvisning

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.