

## 2-poort USB VGA Kabel KVM-switch met Audio

Productcode: SV215MICUSBA



Met de SV215MICUSBA 2-poort USB VGA KVM-switch met Audio kunt u 2 computers bedienen via een enkele KVM-console (toetsenbord, video, muis) in resoluties tot 2048x1536. Deze KVM-switch in kabeluitvoering is een complete oplossing en wordt geleverd met alle kabels en aansluitingen die nodig zijn om een monitor, toetsenbord, muis en luidsprekers te delen tussen twee computers. Met de KVM-switch kan bovendien onafhankelijk de audio/microfoon worden omgeschakeld voor een ononderbroken geluidssignaal, zelfs bij het omschakelen tussen computers. De SV215MICUSBA is compatibel met computers op basis van Mac, Linux of Windows en is de perfecte aanvulling voor een breed scala van omgevingen. Door de ruimtebesparende kabeluitvoering is er voor het gebruik geen ruimte op uw bureau nodig – een ideale keuze voor de meeste omgevingen, waaronder kleine of thuishkantoren, gaming, multimediawerkstations en nog veel meer. Met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Ideaal voor desktopcomputers, werkstations en servers met volledige multimedia-ondersteuning
- Ideaal voor grafisch ontwerpers, ingenieurs, multimedia-ontwerpers en CAD/CAM-toepassingen, waarvoor monitoren met hoge resolutie nodig zijn
- Voor het delen van computers en aangesloten randapparatuur thuis / op kantoor / in een multimediaomgeving

### Eigenschappen

- Uiterst compact ontwerp bespaart ruimte en geld
- Compatibel met alle besturingssystemen die USB ondersteunen
- Geschikt voor toepassingen met hoge resolutie: 2048x1536 analoge resolutie met DDC2B
- Computeselectie via aparte schakelaar en sneltoetsen
- Hot-pluggable - toevoegen of verwijderen van computers zonder opnieuw te moeten opstarten
- LED-indicatoren voor eenvoudige controle van de status
- Voldoet aan de USB 2.0/1.1-specificaties

---

#### Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Audio	Ja
KVM-poorten	2
Ondersteunde platforms	USB
PC-videotype	VGA
Multi-monitor	1
Rack-monteerbaar	Nee
Inclusief kabels	Ja
Op elkaar aansluitbaar	Nee

---

#### Prestaties

Schermmenu & sneltoetsen	Nee
DVI-ondersteuning	Nee
IP-controle	Nee
Hot-Key Selection	Ja
Maximale analoge resoluties	2048x1536



Maximum aantal gebruikers	1
Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk en sneltoetsen

---

#### Connector(en)

Console-aansluiting(en)	3,5 mm mini-jack (3 standen)
	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
	VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
Hostaansluitingen	3,5 mm mini-jack (3 standen)
	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
	VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)

---

#### Software

Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
--------------------	---

---

#### Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	Een hostkabel is 122 m, de andere 60 cm lang. Kabel van externe schakelaar is 1,7 m lang
---------	--

---

#### Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Lengte product	31.9 in [81 cm]
Breedte product	27.2 in [69 cm]
Hoogte product	10.2 in [26 cm]
Gewicht product	14.1 oz [400 g]

---

#### Verpakkingsinformatie

Package Length	9.8 in [24.8 cm]
----------------	------------------



Package Width	3.4 in [86 mm]
Package Height	6.1 in [15.5 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	19.8 oz [560 g]

---

Wat wordt er  
meegeleverd

Meegeleverd	2-poort geïntegreerde KVM-switch
	Aparte schakelaar
	Handleiding

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

