



Aplicaciones

Características

- **CONMUTADOR KVM HÍBRIDO:** Permite alternar fácilmente entre un ordenador/tablet equipado con USB-C (modo Alt) de DisplayPort) y un ordenador de sobremesa o portátil con HDMI + USB-A, usando 1 solo teclado, 1 ratón y 1 monitor HDMI
- **ESPECIFICACIONES:** ORDENADOR ANFITRIÓN 1: 1x USB-C | ORDENADOR ANFITRIÓN 2: 1x HDMI + 1x USB Micro-B | 4K 60Hz UHD | 3840x2160 | Salida HDMI 2.0 | Comutación mediante un botón | Alimentación por bus | Independiente del Sistema | Funciona con Thunderbolt 3
- **DISEÑO MODERNO PARA ESCRITORIO:** El switch KVM con USB-C se alimenta por USB y así reduce el desorden de cables, ya que no es necesario un adaptador de alimentación. Es liviano y su factor de forma pequeño facilita su transporte
- **LISTO PARA SU USO:** Se incluyen los cables para los ordenadores anfitrión (USBC a USBC, USB-A a Micro USB-B y HDMI); el conmutador KVM con doble puerto es una solución sencilla e inmediata. Funciona con la mayoría de las marcas conocidas
- **LA VENTAJA DE STARTECH.COM:** La elección de los profesionales de informática durante más de 30 años. Avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com, con soporte técnico multilingüe gratuito, 24 horas/5 días a la semana, basado en Norteamérica

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Soporte de Audio	Sí
Cantidad de Puertos KVM	2
Plataformas Admitidas	USB & USB-C
Tipo de Video PC	USB-C (DP Alt-Mode) + HDMI
Soporte de Pantalla Doble	1

Montaje en Rack	No
Cables Incluidos	Sí
ID del Conjunto de Chips	Parade - PS176 VLI - VL170 Terminus - FE1.1S
Sistema En Cascada	No

Rendimiento

Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo	No
Video Revision	HDMI 2.0 DisplayPort 1.2
Control IP KVM	No
Hot-Key Selection	No
Tasa de Transferencia de Datos Máxima	480 Mbps
Pantalla Plana Soportada	Sí
Especificaciones de Audio	HDMI - 7.1 Channel Audio
Soporte para Selección de Puertos	Botón Pulsador
MTBF	50.000 horas

Conector(es)

Interfaz(es) de Consola	2 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
	1 - HDMI
Conectores del Host	1 - HDMI
	1 - Micro USB B Male

1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

Observaciones /
Requisitos

Nota Para que este conmutador KVM funcione, sus puertos USB-C deben ser compatibles con DisplayPort a través de USB-C (modo Alt (alternativo) de DisplayPort)

Indicadores

Indicadores LED 2 - Botón de selección de puerto o anfitrión activo

Requisitos de
Energía

Fuente de alimentación Alimentación por bus

Requisitos
Ambientales

Temperatura Operativa 5°C ~ 55°C

Temperatura de
Almacenamiento -20°C ~ 50°C

Humedad 20% a 80% RH (humedad relativa)

Características
Físicas

Color Negro

Tipo de Gabinete Plástico

Longitud del Producto 2.8 in [7.0 cm]

Ancho del Producto 5.4 in [13.8 cm]

Altura del Producto 0.6 in [1.5 cm]

Peso del Producto 8.0 oz [228.0 g]

Información de la
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 5.0 in [12.6 cm]

Ancho de la Caja 7.0 in [17.7 cm]

Altura de la Caja 3.4 in [8.7 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 1.1 lb [0.5 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Comutador KVM
	1 - Cable USB-C (1m)
	1 - Cable USB-A a Micro USB-B (1 metro)
	1 - Cable HDMI (1m)
	1 - Guía Rápida de Inicio

Información Acerca de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

