

Switch KVM Hybride 2 Ports USB-A + HDMI & USB-C - Écran Unique HDMI 2.0 4K 60Hz  
- Commutateur KVM Compact HDMI Desktop et/ou Laptop - Alimenté par Bus USB -  
Compatible Thunderbolt 3

Nº de produit: SV221HUC4K



Ce switch KVM USB-C™ / USB-A à 2 ports vous permet de passer facilement d'un ordinateur de bureau/portable USB Type-C ou Thunderbolt™ 3 à un ordinateur de bureau/portable USB-A et HDMI, en utilisant un seul clavier, un seul écran HDMI® et une seule souris.

Utilisant USB-C avec DP Alt Mode et USB-A et HDMI, ce switch KVM compact ne nécessite que trois connexions de câble hôte, ce qui garantit un faible encombrement et des exigences de câblage limitées. Tous les câbles nécessaires à la connexion de vos ordinateurs sont inclus, pour une installation simplifiée dès la sortie de l'emballage.

Pour une utilisation facile, le switch KVM est doté d'un seul bouton qui permet de basculer entre les ordinateurs connectés.

Le switch KVM USB-C prend en charge des résolutions UHD jusqu'à 4K (3840 x 2160) à 60 Hz et peut facilement gérer un grand écran HDMI 2.0 pour une zone d'affichage maximale.

En plus de la conception USB-C qui garantit un câblage minimal, le switch KVM est alimenté par bus, ce qui réduit davantage l'encombrement en évitant d'avoir à utiliser un adaptateur d'alimentation volumineux. Léger et compact, ce mini-switch KVM est facile à déployer et idéal pour les employés mobiles/en bureau partagé.

Le switch KVM est indépendant du système d'exploitation et prend en charge tous les systèmes, y compris Windows, Linux, macOS, iOS (Apple iPad Pro) et Android. StarTech.com a rigoureusement testé ce produit pour garantir sa compatibilité avec toutes les marques d'appareils les plus répandues telles que Dell, HP, Apple et Lenovo.

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

### Spécifications techniques

- COMMUTATEUR KVM HYBRIDE : permet de basculer entre ordinateur/tablette USB-C (DP Alt Mode) et un PC HDMI + USBA pour partager 1 clavier, 1 souris et 1 écran HDMI. Utilisez un seul câble USB-C pour la vidéo et les données pour votre périphérique USB-C/TB3.
- CARACTÉRISTIQUES : PC HÔTE 1 : 1 port USB-C | PC HÔTE 2 : 1 HDMI + 1 USB Micro-B | UHD 4K 60Hz | 3840x2160 | Sortie HDMI 2.0 | Commutation par appui sur un bouton | Alimentation par bus | Indépendant du système d'exploitation | Fonctionne avec Thunderbolt 3
- UNE CONCEPTION DE BUREAU MODERNE : le switch KVM USB-C est alimenté par USB pour réduire l'encombrement en évitant le besoin d'un adaptateur d'alimentation. Ce mini switch KVM est facile à transporter pour les employés mobiles. Design compact.
- PRÊT À L'EMPLOI : les câbles pour PC sont inclus (USB-C à USB-C, USBA à Micro USB-B et HDMI). Le switch KVM à double port offre une solution prête à l'emploi. Fonctionne avec des marques populaires comme Dell, HP, Apple iPad Pro/MacBook et Lenovo
- L'AVANTAGE STARTECH.COM : le choix des professionnels de l'IT depuis plus de 30 ans. Ce switch KVM avec 2 USB Type-C et USB + HDMI est garanti pendant 2 ans et bénéficie de l'assistance technique gratuite 24 h/24 et 5 j/7 multilingue en Amérique du Nord

---

#### Matériel

Politique de garantie	2 Years
Prise en charge audio	Oui
Nombre de ports KVM	2
Plateformes prises en charge	USB & USB-C
Type de vidéo du PC	USB-C (DP Alt-Mode) + HDMI

---

Prise en charge écran double	1
Montage sur bâti	Non
Câbles inclus	Oui
ID du chipset	Parade - PS176 VLI - VL170 Terminus - FE1.1S
Mode cascade	Non

---

**Performance**

Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi	Non
Video Revision	HDMI 2.0 DisplayPort 1.2
Contrôle IP KVM	Non
Hot-Key Selection	Non
Vitesse max. de transfert de données	480 Mbit/s
Prise en charge grand écran	Oui
Spécifications audio	HDMI - 7.1 Channel Audio
Prise en charge sélection de port	Bouton-poussoir
MTBF	50 000 h

---

**Connecteur(s)**

Interface(s) console	2 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps) 1 - HDMI
Connecteurs hôte	1 - HDMI 1 - Micro USB B Male

1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

Notes spéciales / Configuration

Remarque	Vos ports USB-C doivent prendre en charge le DisplayPort sur USB-C (DP Alt mode) pour fonctionner avec ce commutateur KVM
----------	---

Indicateurs

Indicateurs lumineux	2 - Sélection du port ou hôte actif
----------------------	-------------------------------------

Alimentation

Source d'alimentation	Alimentation par bus
-----------------------	----------------------

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	5°C ~ 55°C
Température de stockage	-20°C ~ 50°C
Humidité	HR de 20 % ~ HR de 80 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Plastique
Longueur du produit	2.8 in [7.0 cm]
Largeur du produit	5.4 in [13.8 cm]
Hauteur du produit	0.6 in [1.5 cm]
Poids du produit	8.0 oz [228.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	5.0 in [12.6 cm]
Largeur du Colis	7.0 in [17.7 cm]

Hauteur du Paquet      3.4 in [8.7 cm]

Poids brut      1.1 lb [0.5 kg]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet

- 1 - Commutateur KVM
- 1 - Câble USB-C (1 m)
- 1 - Câble USB-A vers Micro USB-B (1 m)
- 1 - Câble HDMI (1 m)
- 1 - Guide de démarrage rapide

---

Informations de  
garantie

Warranty      2 ans

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis