

Switch KVM ibrido USB-A + HDMI e USB-C a 2 porte - Monitor singolo HDMI 2.0 4K 60Hz - Switch KVM compatto per desktop e/o laptop HDMI - Alimentato da bus USB - Compatibile con Thunderbolt 3

ID prodotto: SV221HUC4K



Questo dispositivo KVM USB-C™ /USB-A a 2 porte consente di passare facilmente da un computer desktop/laptop USB Type-C o Thunderbolt™ 3 a un computer desktop/laptop USB-A e HDMI e viceversa utilizzando una singola tastiera, un mouse e un monitor HDMI®.

Grazie all'uso delle tecnologie USB-C con DP Alt Mode e USB-A e HDMI, questo switch KVM compatto richiede il collegamento di un solo cavo a ciascun computer, garantendo un ingombro ridotto e un numero di cavi limitato. Sono inclusi tutti i cavi necessari per collegare i computer a garanzia di una configurazione immediata e senza problemi.

Il dispositivo KVM è dotato di un singolo pulsante che consente di passare facilmente tra i computer collegati.

Lo switch KVM USB-C è compatibile con risoluzioni UHD fino a 4K (3840 x 2160) a 60 Hz e supporta un display HDMI 2.0 di grandi dimensioni, garantendo il massimo spazio di visualizzazione.

Oltre al design USB-C che garantisce requisiti di cablaggio minimi, il dispositivo KVM è alimentato tramite bus, il che riduce ulteriormente l'ingombro grazie all'assenza dell'adattatore di alimentazione. Il fattore di forma ridotto e leggero rende questo mini switch KVM facile da implementare ed è ideale per la forza lavoro mobile/in hot desking.

Il dispositivo KVM è indipendente dal sistema operativo e supporta tutti i sistemi operativi, tra cui Windows, Linux, macOS, iOS (Apple iPad Pro) e Android. StarTech.com ha rigorosamente testato questo prodotto per garantirne la compatibilità con tutti i marchi di dispositivi più diffusi, tra cui Dell, HP, Apple e Lenovo.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

Caratteristiche

- **SWITCH KVM IBRIDO:** consente di passare facilmente da un computer/tablet USB-C (DP Alt Mode) a un laptop HDMI + USB-A e viceversa per condividere 1 tastiera, 1 mouse e 1 monitor HDMI; basta un singolo cavo USB-C per video e dati per il dispositivo USB-C/TB3
- **SPECIFICHE:** PC 1: 1 porta USB-C - PC 2: 1 porta HDMI + 1 porta USB Micro-B - UHD 4K 60 Hz - 3840x2160 - Uscita video HDMI 2.0 - Commutazione tramite pulsante - Alimentazione tramite bus - Indipendente dal sistema operativo - Compatibile con Thunderbolt 3
- **DESIGN MODERNO:** lo switch KVM USB-C è alimentato tramite USB assicurando un minore ingombro grazie all'assenza dell'adattatore di alimentazione, mentre il design compatto e leggero lo rende facile da trasportare per la forza lavoro mobile/in hot desking
- **PRONTO ALL'USO:** grazie ai cavi per i computer host inclusi in dotazione (USB-C a USB-C, USB-A a Micro USB-B e HDMI), lo switch KVM a due porte offre una soluzione immediatamente implementabile; compatibile con Dell, HP, Apple iPad Pro/MacBook e Lenovo
- **IL VANTAGGIO DI STARTECH.COM:** la scelta dei professionisti IT da oltre 30 anni; questo switch KVM USB Type-C e USB + HDMI a 2 porte è coperto dal supporto StarTech.com di 2 anni, incluso il supporto tecnico multilingue gratuito 24/5 con base in Nord America

Hardware

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Norme di garanzia | 2 Years |
| Audio | Sì |
| Porte KVM | 2 |
| Interfaccia PC | USB & USB-C |
| Tipo video PC | USB-C (DP Alt-Mode) + HDMI |
| Multimonitor | 1 |

| | |
|---------------------------|--|
| Montaggio a rack | No |
| Cavi inclusi | Sì |
| ID chipset | Parade - PS176 VLI - VL170 Terminus - FE1.1S |
| Collegamento a margherita | No |

Prestazioni

| | |
|--|-----------------------------|
| Supporto OSD e tasti di scelta rapida | No |
| Video Revision | HDMI 2.0 DisplayPort 1.2 |
| Controllo IP | No |
| Hot-Key Selection | No |
| Massima velocità di trasferimento dati | 480 Mbps |
| Widescreen supportato | Sì |
| Specifiche audio | HDMI - 7.1 Channel Audio |
| Supporto selezione porte | Pulsante |
| MTBF | 50.000 ore |

Connettore/i

| | |
|--------------------|---|
| Interfacce console | 2 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps) 1 - HDMI |
| Connettori host | 1 - HDMI 1 - Micro USB B Male 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) |

Note/requisiti speciali

| | |
|-------------|---|
| Nota | Per poter funzionare con questo switch KVM, la porta USB-C deve supportare la tecnologia DisplayPort tramite USB-C (DP Alternate Mode). |
|-------------|---|

Indicatori

| | |
|-----------------------|---|
| Indicatori LED | 2 - Selezione della porta o host attivo |
|-----------------------|---|

Alimentazione

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Fonte di Alimentazione | Alimentazione tramite bus |
|-------------------------------|---------------------------|

Ambientale

| | |
|------------------------------|---------------|
| Temperatura d'esercizio | 5°C ~ 55°C |
| Temperatura di conservazione | -20°C ~ 50°C |
| Umidità | 20%RH ~ 80%RH |

Caratteristiche fisiche

| | |
|--------------------|------------------|
| Colore | Nero |
| Tipo enclosure | Plastica |
| Lunghezza prodotto | 2.8 in [7.0 cm] |
| Larghezza prodotto | 5.4 in [13.8 cm] |
| Altezza prodotto | 0.6 in [1.5 cm] |
| Peso prodotto | 8.0 oz [228.0 g] |

Informazioni confezione

| | |
|----------------------|------------------|
| Quantità confezione | 1 |
| Lunghezza Confezione | 5.0 in [12.6 cm] |
| Larghezza del Pacco | 7.0 in [17.7 cm] |
| Altezza del Pacco | 3.4 in [8.7 cm] |
| Peso spedizione | 1.1 lb [0.5 kg] |

(confezione)

Contenuto della
confezione

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Incluso nella confezione | 1 - Switch KVM |
| | 1 - Cavo USB-C (1 m) |
| | 1 - Cavo USB-A a Micro USB-B (1 m) |
| | 1 - Cavo HDMI (1 m) |
| | 1 - Guida di avvio rapido |

Informazioni sulla
garanzia

| | |
|----------|--------|
| Warranty | 2 Anni |
|----------|--------|

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

