

2 Port Hybride USB-A + HDMI & USB-C KVM Switch - Enkele 4K 60Hz HDMI 2.0 Monitor
- Compacte Desktop en/of Laptop HDMI KVM Switch - USB Bus Powered - Thunderbolt
3 Compatibel

Productcode: SV221HUC4K



Met deze 2-poorts USB-C™ / USB-A KVM kunt u eenvoudig schakelen tussen een USB Type-C of Thunderbolt™ 3 desktop/laptop en een USB-A en HDMI desktop/laptop, terwijl u slechts één toetsenbord, HDMI® monitor en muis hoeft te gebruiken.

Dankzij USB-C met DP Alt Mode en USB-A en HDMI hoeft u voor deze compacte KVM switch slechts drie hostkabels aan te sluiten. Daardoor wordt minder ruimte in beslag genomen en heeft u minder kabels nodig. Alle vereiste kabels voor de aansluiting van uw computer worden meegeleverd zodat u deze switch zonder problemen en direct uit de doos kunt installeren.


Voor eenvoudige bediening heeft de KVM switch één knop waarmee u tussen de aangesloten computers kunt schakelen.

De USB-C KVM switch ondersteunt UHD resoluties tot 4K (3840 x 2160) bij 60 Hz, en kan gemakkelijk één groot HDMI 2.0 scherm aansturen voor eenvoudige, maximale beeldruimte.

De KVM switch heeft niet alleen een design waardoor het aantal kabels tot een minimum wordt beperkt, maar is ook uitgerust met busvoeding, waardoor de kabelwarboel nog verder wordt verminderd omdat geen grote voedingsadapter nodig is. Dankzij de kleine vormfactor kan deze lichtgewicht mini KVM switch gemakkelijk worden ingezet voor mobiele / hot desk toepassingen.

De KVM switch ondersteunt alle besturingssystemen waaronder Windows, Linux, macOS, iOS (Apple iPad Pro) en Android. StarTech.com heeft dit product rigoureus getest om de compatibiliteit met alle populaire merken te garanderen waaronder: Dell, HP, Apple en Lenovo.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

Eigenschappen

- **HYBRIDE KVM SWITCH:** Schakel eenvoudig tussen een USB-C (DP Alt Mode) computer/tablet en een HDMI + USB-A desktop/laptop om 1 toetsenbord, 1 muis en 1 HDMI monitor te delen; gebruik één enkele USB-C kabel voor video en data op uw USB-C/TB3 apparaat
- **SPECIFICATIES:** HOST PC 1: 1x USB-C | HOST PC 2: 1x HDMI + 1x USB Micro-B | 4K 60Hz UHD | 3840x2160 | HDMI 2.0 video-uitgang | schakelen met drukknop | busvoeding | geschikt voor elk besturingssysteem | werkt met Thunderbolt 3
- **MODERN DESKTOP DESIGN:** De USB-C KVM Switch wordt via de USB gevoegd zodat u geen voedingsadapter nodig heeft; lichtgewicht mini KVM Schakelaar met kleine vormfactor is compact en draagbaar en ideaal voor mobiele/hot desk toepassingen
- **GEbruIKSKLAAR:** Inclusief kabels voor hostcomputers (USB-C naar USB-C, USB-A naar Micro USB-B & HDMI); de 2-Port KVM switch is eenvoudig te installeren direct uit de doos; Compatibel met populaire merken zoals Dell, HP, Apple iPad Pro/MacBook en Lenovo
- **STARTECH.COM VOORDEEL:** Al meer dan 30 jaar de bevoorrechte keuze van IT-professionals; deze 2-Port KVM Schakelaar geniet van 2 jaar garantie van StarTech.com, inclusief gratis 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Audio	Ja
KVM-poorten	2
Ondersteunde platforms	USB & USB-C
PC-videotype	USB-C (DP Alt-Mode) + HDMI
Multi-monitor	1

Rack-monteerbaar	Nee
Inclusief kabels	Ja
Chipsetcode	Parade - PS176 VLI - VL170 Terminus - FE1.1S
Op elkaar aansluitbaar	Nee

Prestaties

Schermmenu & sneltoetsen	Nee
Video Revision	HDMI 2.0 DisplayPort 1.2
IP-controle	Nee
Hot-Key Selection	Nee
Maximale overdrachtsnelheid	480 Mbit/s
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Audiospecificaties	HDMI - 7.1 Channel Audio
Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk
MTBF	50.000 uur

Connector(en)

Console-aansluiting(en)	2 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
	1 - HDMI
Hostaansluitingen	1 - HDMI 1 - Micro USB B Male 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

Speciale
opmerkingen /
vereisten

Notitie

Uw USB-C poorten moeten DisplayPort over USB-C (DP Alt Mode) ondersteunen om met deze KVM switch te kunnen werken

Indicatoren

LED-indicatoren

2 - Poortselectie of actieve host

Voeding

Voedingsbron

Busvoeding

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur

5°C ~ 55°C

Opslagtemperatuur

-20°C ~ 50°C

Vochtigheid

20%RV ~ 80%RV

Fysieke
eigenschappen

Kleur

Zwart

Type behuizing

Kunststof

Lengte product

2.8 in [7.0 cm]

Breedte product

5.4 in [13.8 cm]

Hoogte product

0.6 in [1.5 cm]

Gewicht product

8.0 oz [228.0 g]

Verpakkingsinfor-
matie

Verpakkingsaantal

1

Lengte Verpakking

5.0 in [12.6 cm]

Breedte Verpakking

7.0 in [17.7 cm]

Hoogte Verpakking

3.4 in [8.7 cm]

Verzendgewicht
(verpakt)

1.1 lb [0.5 kg]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd

1 - KVM-switch

1 - USB-C kabel (1 m)

1 - USB-A naar Micro USB-B kabel (1 m)

1 - HDMI kabel (1 m)

1 - Quick-Start Handleiding

Garantiebepalinge
n

Warranty

2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.