

2-poort USB VGA Kabel KVM-switch - Gevoed via USB

Productcode: SV221NANOU



Met de SV221NANOU 2-poort USB VGA KVM-switch kunt u twee computersystemen bedienen via een enkele USB-toetsenbord, muis en VGA-monitor. De compacte USB VGA KVM-switch is compact uitgevoerd voor een opgeruimd bureau zonder te moeten inboeten op gebruiksgemak. De KVM-switch is voor voor de gemakkelijk bediening van uw aangesloten computers voorzien van een drukknop aan een 1,5 meter lange ingebouwde kabel, die op een gemakkelijk bereikbare plek kan worden geplaatst, maar er kunnen voor het omschakelen ook sneltoetsen op het toetsenbord worden gebruikt. De KVM-kabel wordt gevoed via de USB-bus, waardoor er geen externe voedingsadapter nodig is, wat nog meer ruimte bespaart. Deze KVM-switch ondersteunt extreem hoge resoluties (tot 2048x1536) en is in staat grote VGA-schermen kristalhelder aan te sturen, voor toepassingen waarbij een uitstekende beeldweergave vereist is. Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Ideaal voor multimedia- en grafisch ontwerpers, ingenieurs en CAD/CAM-toepassingen, waarvoor VGA-monitoren met hoge resolutie nodig zijn

- Ideaal voor het testen / inspielen van computers doordat er op de ruimte die twee monitoren, toetsenborden en muizen op een bureau innemen wordt bespaard
- Perfect voor het delen van computers en aangesloten randapparatuur thuis of op kantoor
- Hogere productiviteit van de gebruiker in een kantoor, doordat er vanaf een enkele werkplek twee systemen kunnen worden bediend

Eigenschappen

- Bedien twee computers met een enkele set invoerapparaten (toetsenbord, muis en monitor)
- Ondersteuning voor hoge resoluties tot 2048x1536
- Compact, ruimtebesparend ontwerp
- Selecteer pc's met behulp van een drukknop of sneltoetsen
- Gevoed via USB – geen externe netadapter nodig
- Ondersteunt SVGA, VGA, XGA, WXGA, UXGA, WUXGA, QXGA en multi-sync monitoren
- Ondersteunt DDC, DDC2 en DDC2B
- Schakelaar aan 1,5 m lange kabel
- Compatibel met de USB 1.1-specificaties

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Audio	Nee
KVM-poorten	2
Ondersteunde platforms	USB
PC-videotype	VGA
Multi-monitor	1
Rack-monteerbaar	Nee
Inclusief kabels	Ja

Op elkaar aansluitbaar Nee

Prestaties

IP-controle	Nee
Hot-Key Selection	Ja
Maximale analoge resoluties	2048 x 1536(QXGA)
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Maximum aantal gebruikers	1
Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk en sneltoetsen

Connector(en)

Console-aansluiting(en)	2 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
Hostaansluitingen	2 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
	2 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)

Software

Besturingssystemen	Windows® 2000/XP/Vista/7
	Mac OS X 10.3/10.4/10.5/10.6 and Linux

Indicatoren

LED-indicatoren	1 - Power-indicator
-----------------	---------------------

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Vochtigheid	0% - 90% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Breedte product	2.3 in [5.9 cm]
Hoogte product	0.5 in [1.2 cm]
Diepte product	1.3 in [33 mm]
Gewicht product	7.4 oz [210 g]

Verpakkingsinformatie

Lengte Verpakking	9.3 in [23.5 cm]
Package Width	5.4 in [13.7 cm]
Package Height	1.3 in [32 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	10.0 oz [282.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - 2-poort USB KVM-switch
	1 - Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.