

## 2-poort Dual DVI USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub

Productcode: SV231DD2DUA



Met de SV231DD2DUA 2-poort Dual DVI USB KVM Switch kunt u twee pc's met Dual DVI-uitgangen aansluiten op twee monitoren, een microfoon en luidsprekers, een toetsenbord, een muis en twee andere USB-apparaten.

De KVM-switch is een ideale oplossing voor grafisch ontwerpers, CAD/CAM-ontwerpers of educatieve en financiële instellingen, waarmee u per knopdruk direct heen en weer kunt schakelen tussen pc's met 2 DVI-aansluitingen, met behoud van professionele videokwaliteit op beide monitoren. De KVM-switch beschikt ook over een geïntegreerde USB-hub, waarmee USB 2.0-apparaten zoals geheugensticks, externe harde schijven of webcams kunnen worden gedeeld tussen de aangesloten systemen – zo bespaart u de kosten van dubbele apparatuur.

Merk op: Deze KVM-switch ondersteunt alleen (digitale) DVI-D-signalen en voor een goede werking is het aan te bevelen waar mogelijk DVI-D-bekabeling te gebruiken op de verbindingen van pc naar KVM en van KVM naar console. U kunt contact opnemen met onze technische ondersteuning als u hulp nodig heeft bij het bepalen van de juiste kabels.

Met 3 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- De productiviteit van de gebruiker in het kantoor neemt toe, doordat er vanaf een enkele werkplek twee systemen met dual-DVI-videokaarten kunnen worden bediend
- Bedien twee dual-DVI multimediacomputers met een enkele set invoerapparaten (toetsenbord, muis,

en twee monitoren)

- Ideaal voor financiële instellingen, grafisch ontwerpers, multimediatoepassingen en CAD/CAM-applicaties via meerdere schermen
- Dankzij de geïntegreerde USB 2.0 hub en microfoon-/audiopoorten heeft u volledige multimediacontrole over twee computers en kunt u USB-randapparatuur delen

## Eigenschappen

- Druktoetsen op het voorpaneel en sneltoetsfuncties voor eenvoudige omschakeling
- Ondersteunt resoluties tot 1920x1200 (DVI-Digital)
- USB 2.0-hub voor het delen van randapparatuur (geheugensticks, externe harde schijven, webcams, etc.)
- Geluidssignaal bevestigt de omschakeling
- Gecombineerd of onafhankelijk schakelen van audiopoorten
- EDID-functionaliteit voor het gemakkelijk omschakelen tussen computers – de KVM-switch "onthoudt" de monitorinstellingen
- Ondersteunt alle voor USB geschikte besturingssysteem (Windows 98e/SE/ME/2000/XP/Vista/7, Linux, Mac OS, etc.)
- Voldoet aan de TMDS-specificaties voor DDC2B-emulatie en HDCP voor de bescherming van digitale bestanden
- LED-statusindicatie voor eenvoudige controle van de poorten

---

### Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Audio	Ja
KVM-poorten	2
Ondersteunde platforms	USB
PC-videotype	DVI
Multi-monitor	Yes
Rack-monteerbaar	Nee

Inclusief kabels Nee

Op elkaar aansluitbaar Nee

---

Prestaties

Schermmenu & sneltoetsen Nee

DVI-ondersteuning Ja - Single-Link

IP-controle Nee

Hot-Key Selection Ja

Maximale digitale resoluties 1920 x 1200

Maximum aantal gebruikers 1

Poortselectie-ondersteuning Knopdruk en sneltoetsen

MTBF 144000 uur

---

Connector(en)

Console-aansluiting(en) 3,5 mm mini-jack (3 standen)

DVI-I (29-polig)

USB Type-A (4-polig) USB 2.0

Hostaansluitingen 3,5 mm mini-jack (3 standen)

DVI-I (29-polig)

USB B (4-polig)

---

Software

Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required

---

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie Deze KVM-switch ondersteunt alleen (digitale)



DVI-D-signalen en voor een goede werking is het aan te bevelen waar mogelijk DVI-D-bekabeling te gebruiken op de verbindingen van pc naar KVM en van KVM naar console. U kunt contact opnemen met onze technische ondersteuning als u hulp nodig heeft bij het bepalen van de juiste kabels.

---

Indicatoren

LED-indicatoren	Groen - Power
	Groen - Host online, Rood - Host geselecteerd

---

Voeding

Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	0.8A
Uitgangsspanning	12V DC
Uitgangsstroom	1.5A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M
Vermogensopname	18

---

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid	90% rel. luchtvochtigheid

---

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Lengte product	6.4 in [16.3 cm]
Breedte product	6.3 in [16 cm]



Hoogte product	2.2 in [57 mm]
Diepte product	3.9 in [100 mm]
Gewicht product	27.5 oz [779 g]

---

Verpakkingsinformatie

Package Length	7.7 in [19.6 cm]
Package Width	11.5 in [29.2 cm]
Package Height	2.8 in [72 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.8 lb [1.3 kg]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	2-poort 2x DVI KVM rubberen voetjes universele voedingsadapter (NA/JP, EU, VK, ANZ) Handleiding
-------------	--

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

