

KVM-switch för dubbla DVI-bildskärmar med audio, 2 portar & USB 2.0-hubb

Produkt ID: SV231DD2DUA



SV231DD2DUA 2-portars dubbel DVI USB KVM-switch tillåter två datorer, var och en med dubbel DVI-videoutgångar, att dela på två skärmar, en mikrofon, ett högtalarsystem, ett tangentbord och en mus och dessutom två andra USB-tillägg.

Den dubbla KVM-switchen är en idealisk lösning för grafiska designers, CAD/CAM-designers samt utbildnings- och finansinstitut och låter dig snabbt växla mellan datorer med dubbla DVI-skärmar med ett knapptryck och behålla en professionell nivå på videokvaliteten på båda skärmarna. Den dubbla DVI-switchen har också en integrerad USB-hubbport som tillåter USB 2.0-tillägg så som minnen, externa hårddiskar eller webbkameror att delas mellan anslutna system - och du slipper kostnaden för dubbla tillägg.

Obs.: KVM-switchen stöder endast DVI-D (digital)-signaler och DVI-D-kablage rekommenderas vid alla anslutningar mellan datorn till KVM och KVM till konsol för att garantera korrekt funktion. Kontakta teknisk support för hjälp med att identifiera rätt kablar.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Kontroll över dubbla system för arbetsstationer med en användare med dubbla huvudvideokort och ökar produktiviteten på kontoret
- Kontrollera två multimedia-datorer med dubbla skärmar med en enda uppsättning av konsoltillägg (tangentbord, mus och två skärmar)
- Idealisk för finans-/bankväsendet, grafiska designers, multimedia-applikationer och -industrier som använder CAD/CAM samt multipla skärmar
- Integrerad USB 2.0-hubb och mikrofon/audio-portar ger användaren full multimedia-kontroll över två datorer och möjlighet att dela USB-tillägg

Funktioner

- Knappar på frontpanelen och genvägsfunktioner för enkel växling
- Stöder upplösningar på upp till 1920x1200 (DVI-Digital)
- USB 2.0-hubb för delning av tillägg (minnen, externa hårddiskar, webbkameror m.m.)
- Hörbar ton bekräftar portväxling
- Kombinerad eller individuell växling av audioportar
- EDID-bevaring - eliminerar krångel vid växling mellan datorer eftersom KVM "kommer ihåg" skärminställningar
- Stöder alla USB-kapabla operativsystem (Windows 98e/SE/ME/2000/XP/Vista/7, Linux, Mac OS m.m.)
- TMDS-kompatibelt för att stöda DDC2B-emulering och HDCP för skydd av digitalt innehåll
- LED-skärm visar portens status

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
Audio	Ja
KVM-portar	2
PC-gränssnitt	USB
PC-videotyp	DVI
Flera skärmar	Yes

Hyllmonterbar	Nej
Medföljande kablar	Nej
Kedjekoppling	Nej

Prestanda

Skärmvisning (OSD) & stöd för snabbtangenter	Nej
DVI-stöd	Ja - Single Link
IP-kontroll	Nej
Hot-Key Selection	Ja
Maximal digital upplösning	1920 x 1200
Maximalt antal användare	1
Stöd för portval	Tryckknapp och genvägskommandon
Medeltid mellan fel (MTBF)	144000 hours

Kontakt(er)

Konsolgränssnitt	2 - 3.5 mm minijack (3-polig) 2 - DVI-I (29-stifts) 4 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)
Värdkontakter	4 - 3.5 mm minijack (3-polig) 4 - DVI-I (29-stifts) 2 - USB B (4-stifts)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

Särskilda anmärkningar/krav

Obs. KVM-switchen stöder endast DVI-D (digital)-signaler och DVI-D-kablage rekommenderas vid alla anslutningar mellan datorn till KVM och KVM till konsol för att garantera korrekt funktion. Kontakta teknisk support för hjälp med att identifiera rätt kablar.

Indikatorer

LED-indikatorer	1 - Grön – ström
	4 - Grön - Vård online, Röd - Vård vald

Ström

Strömkälla	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	0.8A
Utspanning	12V DC
Utström	1.5A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	M
Strömförbrukning	18

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet	90% RH

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Stål
Produktlängd	6.4 in [16.3 cm]
Produktbredd	6.3 in [16 cm]
Produkthöjd	2.2 in [5.7 cm]
Produktdjup	3.9 in [100 mm]

	Produktvikt	27.5 oz [779 g]
Förpackning		
	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	11.6 in [29.5 cm]
	Package Width	7.7 in [19.6 cm]
	Paketets höjd	2.8 in [7.2 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	2.8 lb [1.3 kg]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - Två-portars dubbel DVI KVM
		1 - Gummifötter
		1 - universell strömadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ)
		1 - Användarhandbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.